

AT

Tipo			Materiale	Trattamento superficiale	Accessori Anal.
h selezionabile	h configurabile	h configurabile, con smussatura C	Cuscinetto	Supporto	Supporto
BGHKB	BGHFB	BGHFB-C	Acciaio	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero
BGHK	BGHF	BGHF-C		Lega di alluminio 2000	Nichelatura chimica
BGHKA	BGHFA	BGHFA-C	Acciaio inox	Lega di alluminio 2000	Anodizzato trasparente
BGHKSA	BGHFSA	BGHFSA-C		EN 1.4301 Equiv.	-
BGHKS	BGHFS	BGHFS-C			

❗ I cuscinetti con tenuta in gomma (VV e DD) sono tutti in acciaio.

Precisione micrometrica: JIS B 1514 Classe 0


6.3 / (1.6 / 0.8)

Senza smussatura C

Con smussatura C

Smussatura C su entrambi gli spigoli superiori (45°)

 Controllare le misure disponibili nel listino prezzi.
  * N. 623, 624, 605 e 606 non disponibili per VV (Tenuta non strisciante).
 Per i dettagli degli standard dei cuscinetti, vedere **P989, 991, 993~996, 1003 e 1004**.



💡 Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.



Varianti	Cuscinetti, anelli di sicurezza non assemblati	Smussatura C2
Codice	NA	KCC
Spec.	Cuscinetti e anelli di sicurezza vengono spediti non assemblati sul supporto.	Smussatura C2 sulla superficie del bordo superiore. ⊗ Non applicabile al tipo con smussatura C.