


Cuscinetti con supporto


Cuscinetti doppi, con anello di sicurezza, L selezionabile




Tipo			Materiale	Trattamento superficie	Anello di sicurezza accessorio		
Rotondi	Quadrati	Compatti	Cuscinetto	Supporto			
BGRBB	BGSBB	BGCBB	Acciaio	EN 1.1191	Ossido nero	Acciaio per molle	
BGRB	BGSB	BGCB		Equiv.	Nichelatura chimica		EN 1.4301 Equiv.*1
BARB	BASB	BACB		Leghe di alluminio serie 2000	Anodizzato trasparente		EN 1.4301 Equiv.
SBARB	SBASB	SBACB		* Acciaio inox	-		
SBGRB	SBGSB	SBGCB	EN 1.4301 Equiv.	-			

* I cuscinetti con tenute in gomma (VV e DD) sono tutti in acciaio.


Rotondi



Quadrati



Compatti



Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

Codice componente			Selezione L	d	DH7	Tolleranza	B	ℓ	H	W	T	dh	D1g7	Tolleranza	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1
Tipo	N. cuscinetto	Guarnizione																			
(Rotondi)	623	ZZ	20 30	3	10	+0.015	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24		6.5	3.5	3.1
	624		20 30	4	13		5	2.65	35	18		9	17	-0.024	26	28	26				
	605		20 30	5	14	+0.018	5	2.65	36	20		10	18		26	30	26				
	625		25 30		16	0	5	2.65	38	22		12	20		28	31	28				
	606		20 35	6	17		6	2.65	39	23		13	21		29	32	29				
	626		25 35		19		6	2.65	41	25		15	24	-0.007	31	34	31				
	698		25 35		19		6	2.65	41	25		15	24	-0.028	31	34	31				
	608		25 35	8	22		7	2.65	45	29		18	27		35	36	35				
	628		25 35		24		8	2.85	47	32		20	30		37	37	37				
	6800		20 30		19		5	2.65	41	25		15	24		31	34	31				
(Quadrati)	6900	ZZ	25 40	10	22	+0.021	6	2.65	45	29	8	19	27		35	36	35		8	4.5	4.1
	6000		25 40		26	0	8	2.85	50	34		22	32	-0.009	40	39	40				
	6200		30 40		30		9	2.85	54	38		24	36	-0.034	44	42	44				
	6801		25 35		21		5	2.85	44	29		17	26	-0.007	34	35	34				
	6901		25 40		24		6	2.85	48	31		21	30	-0.028	38	38	38				
	6001		25 40		28		8	2.85	52	36		24	34	-0.009	42	40	42				
	6201		30 40		32	+0.025	10	2.85	56	40		26	38	-0.034	46	43	46				
	6802		25 35		24	+0.021	5	2.85	47	32		20	30	-0.007	37	37	37				
	6902		25 50		28	0	7	2.85	57	37		25	35		45	45	45				
	6002		30 50		32	+0.025	9	2.85	60	40		28	38		48	46	48				
(Compatti)	6202	ZZ	35 50		35	0	11	3.75	64	44		29	42		52	49	52				
	6903		30 40		30	+0.021	7	2.85	60	38	10	27	36	-0.009	48	46	48		9.5	5.5	5.1
	6003		35 50		35		10	3.75	66	44		31	42	-0.034	54	50	54				
	6203		40 50		40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60				
	6804		35 50		32		7	3.75	60	40		28	38		48	46	38	29			
	6904		35 50		37	+0.025	9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24			
	6004		40 50		42	0	12	3.95	77	54		36	50	-0.010	64	59	56	32			
	6204		45 50		47		14	3.95	81	58	11	40	54	-0.040	68	62	59	34	11	6.6	6.1
	6805		35 50		37		7	3.75	69	47		34	45	-0.009	56	54	51	24			
	6905		35 50		42		9	3.95	77	54		36	50	-0.034	64	59	56	32			
(Compatti)	6005	ZZ	40 60		47		12	3.95	88	58		41	54	-0.010	72	67	63	36	14	9	8.1
	6205		45 60		52	+0.030	15	4.2	94	64		45	60	-0.040	78	72	68	39			
	6806		35 50		42	+0.025	7	3.95	77	54		36	50	-0.009	64	59	56	32	11	6.6	6.1
	6906		35 50		47	0	9	3.95	88	58	13	41	54		72	67	63	36			
	6006		40 60		55		13	4.2	96	66		48	62	-0.010	80	73	70	40			
	6206		50 60		62		16	4.2	104	74		55	70	-0.040	88	79	77	44	14	9	8.1
	6007		50 60		62		14	4.2	104	74		55	70		88	79	75	44			
	6207		60 80		72	+0.030	17	6	126	88	20	64	84	-0.012	105	95	92	51	17.5	11	11
	6008		60 70		68	0	15	5.2	114	82	13	60	78	-0.040	96	86	80	54	14	9	8.1
	6208		60 80		80		18	6	134	96		74	92		113	102	98	56			
(Compatti)	6010	ZZ	70		80		16	6	134	96	20	74	92	-0.012	113	-	98	56	17.5	11	11
	6210		90		90	+0.035	20	7	147	110		83	106	-0.047	126	-	104	72			

Controllare le misure disponibili nel listino prezzi. *1 N. 623, 624, 605 e 606 non disponibili per VV (tenuta non strisciante). *2 I cuscinetti con tenute in gomma sono tutti in acciaio.

Ordering Example

Codice componente

TipoCuscinettoGuarnizione

L

BGCN

6000

ZZ

-

25

BGSN

6203

DD

-

30

N. cuscinetto	Guarnizione	Prezzo unitario															
		Rotondi					Quadrati					Compatti					
		BGRBB	BGRB	BARB	SBARB	SBGRB	BGSBB	BGSB	BASB	SBASB	SBGSB	BGCBB	BGCB	BACB	SBACB	SBGCB	
623	ZZ (x1.0) VV (x1.1) DD (x1.1)				-	-				-	-				-	-	
624					-	-				-	-				-	-	
605					-	-				-	-				-	-	
625					-	-				-	-				-	-	
606																	
626																	
698																	
608																	
628																	
6800																	
6900																	
6000																	
6200																	
6801																	
6901																	
6001																	
6201																	
6802																	
6902																	
6002																	
6202																	
6903																	
6003																	
6203																	
6804																	
6904																	
6004																	
6204																	
6805				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6905				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6005			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6205			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6806			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6906			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6006			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6206			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6007			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6207			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6008			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6208			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
6010			-	-	-		-	-	-	-			-	-	-		
6210			-	-	-		-	-	-	-			-	-	-		