


Cuscinetti con supporto

Cuscinetti doppi con pilota, senza anello di sicurezza, L configurabile



Codice componente			Incrementi di 1mm		d	DH7				T	dh	D197	P.C.D.			K	A	F	d1	d2	H1
Tipo	N. cuscinetto	Guarnizione	L	S			Tolleranza	B	H	W			Tolleranza								
(Rotondi)	623	ZZ Doppia schermatura	20-40	5-28	3	10	+0.015 0	4	33	16	7	7	14		24	27	24		6.5	3.5	3.1
	624		20-40	5-28	4	13		5	35	18			9	17	-0.006 -0.024	26	28				
	605		20-40	5-27	5	14	+0.018 0	5	38	20		10	18		28	30	28		8	4.5	4.1
	625		30-40	10-22		16	0	5	40	22		12	20		30	31	30				
	606		20-40	5-27	6	17		6	41	23		13	21	-0.007 -0.028	31	32	31		6.5	3.5	3.
	626		30-50	10-32		19	+0.021 0	6	44	25		15	24		34	34	34				
	678		20-40	5-27	8	12	+0.018 0	3.5	35	18		10	16	-0.006 -0.024	26	28	26		8	4.5	4.1
	698		25-50	5-37		19		6	44	25		15	24		34	34	34				
	608		20-50	5-37	10	22	+0.021 0	7	47	29		18	27		37	36	37		8	4.5	4.1
	628		30-50	10-32		24	0	8	50	32		20	30	-0.007 -0.028	40	37	40				
	6700		20-40	5-27	12	15	+0.018 0	4	40	22		12	19		30	31	30		8	4.5	4.1
	6800		20-40	5-27		19		5	44	25		15	24		34	34	34				
	6900		20-60	5-47	14	22	+0.021 0	6	47	29		19	27		37	36	37		8	4.5	4.1
	6000		30-60	10-42		26	0	8	52	34		22	32	-0.009 -0.034	42	39	42				
	6200		40-60	15-37	16	30		9	56	38		24	36		46	42	46		8	4.5	4.1
	6701		20-40	5-27		18	+0.018 0	4	44	25		15	23		34	34	34				
	6801		25-50	5-37	18	21	+0.021 0	5	47	29		17	26	-0.007 -0.028	37	36	37		8	4.5	4.1
	BGFRYB		6901	30-60		10-42	24		6	50	31		21	30		40	38				
	BGFRY		6001	30-60	10-42	28		8	54	36		24	34	-0.009 -0.034	44	40	44		8	4.5	4.1
	BAFRY		6201	40-70	15-47	32	+0.025 0	10	58	40		26	38		48	43	48				
SBGFRY	6702	25-60	10-42	21		4	47	29		18	26	-0.007 -0.028	37	36	37		8	4.5	4.1		
	6802	25-60	10-42	24	+0.021 0	5	50	32		20	30		40	37	40						
(Quadrati)	6902	30-70	10-50	28		7	59	37		25	35		47	45	47		9.5	5.5	5.1		
	6002	40-70	15-45	32	+0.025 0	9	62	40		28	38		50	46	50						
	BGFSYB	6202	40-70	15-45	35	0	11	66	44		29	42		54	49	54		8	4.5	4.1	
	BGFSY	6803	25-60	10-40	26	+0.021 0	5	52	34		22	32		42	39	42					
BAFSY	6903	40-70	15-45	30	0	7	60	38	10	27	36		48	46	48		9.5	5.5	5.1		
(Compati)	6003	40-70	15-45	35	+0.025 0	10	66	44		31	42	-0.009 -0.034	54	50	54						8
	6203	50-70	20-40	40	0	12	72	50		34	48		60	54	60						
	6704	30-70	10-50	27	+0.021 0	4	59	35		23	33		47	45	41	23	8	4.5	4.1		
	6804	35-70	10-50	32		7	62	40		28	38		50	46	44	24	9.5	5.5	5.1		
	6904	45-70	15-44	37		9	72	47		34	45		59	54	54	24		11	6.6	6.1	
	6004	55-80	20-49	42		12	77	54		36	50		64	59	56	32					
	6204	55-80	20-49	47	+0.025 0	14	81	58		40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34		14	9	8.1	
	6805	35-70	15-44	37		7	72	47		34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24					
	6905	35-70	15-44	42		9	77	54		36	50		64	59	55	32		11	6.6	6.1	
	6005	55-80	20-47	47		12	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36					
	6205	55-80	20-47	52	+0.030 0	15	94	64		45	60		78	72	68	39		11	6.6	6.1	
	6806	35-70	15-42	42	+0.025 0	7	77	54		36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32					
	6906	35-70	15-42	47		9	88	58		41	54		72	67	62	36		14	9	8.1	
	6006	55-80	20-47	55		13	96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40					
	6206	55-120	20-87	62		16	104	74		55	70		88	79	77	44		14	9	8.1	
	6007	55-120	20-87	62		14	104	74		55	70		88	79	75	44					
6207	55-120	20-87	72	+0.030 0	17	126	88		20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11	11		
6008	65-120	25-82	68		15	114	82	13	60	78	-0.010 -0.034	96	86	80	54	14	9	8.1			
6208	65-120	25-82	80		18	134	96			74	92		113	102	98	56		17.5	11	11	
6010	65-120	25-82	80		16	134	96	20	74	92	-0.012 -0.047	113	-	98	56						
6210	70-120	25-82	90	+0.035 0	20	147	110			83	106		126	-	104	72					

Controllare le misure disponibili nel listino prezzi. *1 N. 623, 624, 605, 606 e numeri che cominciano con 67 non disponibili per VV (tenuta non strisciante). *2 I cuscinetti con tenute in gomma sono tutti in acciaio.

Ordering Example

Codice componente

Tipo Cuscinetto Guarnizione

L S

BAFCY 608 ZZ - 47 - S18

BGFRY 6200 VV - 40

Se non specificata, la dimensione S corrisponderà al valore minimo. In questo caso, S=15

N. cuscinetto	Guarnizio- ne	Prezzo unitario									
		Rotondi			Quadrati			Compatti			
		BGFRYB	BGFRY	BAFRY	SBGFRY	BGFSYB	BGFSY	BAFSY	BGFCYB	BGFCY	BAFCY
623	ZZ (x1.0)				-						
624					-						
605					-						
625					-						
606											
626											
678											
698											
608											
628											
6700											
6800											
6900											
6000											
6200											
6701											
6801											
6901											
6001											
6201											
6702	VV (x1.1)										
6802											
6902											
6002											
6202											
6803											
6903											
6003											
6203											
6704											
6804											
6904											
6004											
6204											
6905				-	-			-			-
6005				-	-			-			-
6205				-	-			-			-
6806				-	-			-			-
6906				-	-			-			-
6006				-	-			-			-
6206				-	-			-			-
6007				-	-			-			-
6207				-	-			-			-
6008				-	-			-			-
6208				-	-			-			-
6010				-	-			-			-
6210				-	-	-	-	-			-

Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.

Alterations

Codice componente

BAFSY6000ZZ - 35

L S (NA)

- NA

Variante	Cuscinetti non assemblati
Codice	NA
Spec.	Cuscinetti spediti non assemblati sul suppor- to.