


Cuscinetti con supporto

Blocchi



Codice componente			Selezione h	d	DH7	Tolleranza	dh	B	H	L	L1	T	d1	d2	Prezzo unitario		
Tipo	N. cuscinetto	Guarnizione													BGTKB	BGTK	SBGK
BGTKB BGTK SBGK	608	ZZ Doppia schermatura (x1.0) VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1)	15 20	8	22	+0.021 0	18	7	h+15	53	41	12	9.5	5.5			
	628		15 20		24		20	8	h+16	56	44	15					
	6900		20 25	10	22		19	6	h+15	53	41	12					
	6000		20 25		26		22	8	h+17	58	46	15					
	6200		20 25	12	30	+0.025 0	24	9	h+19	62	50	15	11	6.5			
	6901		20 25		24		21	6	h+16	56	44	12					
	6001		20 25	15	28		24	8	h+18	60	48	15					
	6201		20 25		32		26	10	h+20	64	52	16					
	6902		20 25	17	28	+0.021 0	25	7	h+18	60	48	12	19	14			
	6002		20 25		32		28	9	h+20	68	54	15					
	6202		25 30	20	35		29	11	h+22	72	58	16					
	6903		20 25		30		27	7	h+19	64	52	13					
	6003		25 30	20	35	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	16	20	14			
	6203		25 30		40		34	12	h+24	76	62	19					
	6904		25 30	20	37		34	9	h+23	73	59	15					
	6004		25 30		42		36	12	h+25	82	66	19					
	6204		30 35		47		40	14	h+28	88	72	9					

* Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.


Ordering Example	Codice componente			h
	Tipo	Cuscinetto	Guarnizione	
	BGTKB	6900	ZZ	
Example	BGTK	6002	VV	25

Alterations	Codice componente			h	(NA)
	BGTK6903ZZ	-	25		

Variante	Cuscinetti, anelli di sicurezza non assemblati
Codice	NA
Spec.	Cuscinetti e anelli di sicurezza vengono spediti non assemblati sul supporto.

Cuscinetti con supporto

A blocco con cuscinetti doppi



Codice componente			Selezione T	Selezione h	d	DH7	Tolleranza	dh	B	H	L	L1	G	d1	d2	Prezzo unitario	
Tipo	N. cuscinetto	Guarnizione														BGTWB	BGTW
BGTWB BGTW	608	ZZ Doppia schermatura (x1.0) VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1)	25 35	15 20	8	22	+0.021 0	18	7	h+15	53	41	6	9.5	5.5		
	628		25 35	15 20		24		20	8	h+16	56	44					
	6900		25 40	20 25	10	22		19	6	h+15	53	41					
	6000		25 40	20 25		26		22	8	h+17	58	46					
	6200		30 40	20 25	12	30	+0.025 0	24	9	h+19	62	50	7	11	6.5		
	6901		25 40	20 25		24		21	6	h+16	56	44					
	6001		25 40	20 25	15	28		24	8	h+18	60	48					
	6201		30 40	20 25		32		26	10	h+20	64	52					
	6902		25 50	20 25	17	28	+0.021 0	25	7	h+18	60	48	8	14	9		
	6002		30 50	20 25		32		28	9	h+20	68	54					
	6202		35 50	25 30	20	35		29	11	h+22	72	58					
	6903		25 50	20 25		30		27	7	h+19	64	52					
	6003		30 50	25 30	20	35	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	8	14	9		
	6203		35 50	25 30		40		34	12	h+24	76	62					
	6904		35 50	25 30	20	37		34	9	h+23	73	59					
	6004		40 50	25 30		42		36	12	h+25	82	66					
	6204		45 50	30 35		47		40	14	h+28	88	72					

* Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.

Ordering Example	Codice componente			T	h
	Tipo	Cuscinetto	Guarnizione		
	BGTW	6201	VV		
Example	BGTWB	6000	DD	30	20
				25	20

Alterations	Codice componente			T	h	(NA)
	BGTW608VV	-	25			

Variante	Cuscinetti non assemblati
Codice	NA
Spec.	Cuscinetti spediti non assemblati sul supporto.