



Distanziali per cuscinetti

Per anelli interni/esterni cuscinetti




RoHS 10

Applicabile	Tolleranza dimensione L		Materiale	Trattamento superficie
	Tolleranza negativa	Tolleranza positiva		
Per anello interno	CLBU	CLBP	Acciaio di alluminio serie 5000	-
	CLBUB	CLBPB	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero
	CLBUM	CLBPM	EN 1.4301 Equiv.	Nichelatura chimica
	CLBUS	CLBPS	EN 1.4301 Equiv.	-



Applicabile	Tolleranza dimensione L		Materiale	Trattamento superficie
	Tolleranza negativa	Tolleranza positiva		
Per anello esterno	CLBS	CLBT	EN AW-5052 Equiv.	-
	CLBSB	CLBTB	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero
	CLBSM	CLBTM	EN 1.4301 Equiv.	Nichelatura chimica
	CLBSB	CLBTS	EN 1.4301 Equiv.	-



* L= inferiore a 3, C0.2 o inferiore

Codice componente		D	L Incrementi di 0.1mm	Ds	Cuscinetto applicabile	Prezzo unitario											
Tipo	d					CLBU, CLBP			CLBUB, CLBPB			CLBUM, CLBPM			CLBUS, CLBPS		
						L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0	L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0	L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0	L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0
Per anello interno (Tolleranza negativa) CLBU CLBUB CLBUM CLBUS (Tolleranza positiva) CLBP CLBPB CLBPM CLBPS	3	5	1.0~50.0	4	673ZZ, 693ZZ, 623ZZ			-			-			-			-
	4	7		6	674ZZ, 694ZZ, 624ZZ			-			-			-			-
	5	8		7	673ZZ, 695ZZ, 605ZZ, 625ZZ			-			-			-			-
	6	9		8	678ZZ, 696ZZ, 606ZZ, 626ZZ			-			-			-			-
	8	10		9	678ZZ	-	-	-			-		-	-	-	-	-
	11	10		10	678ZZ, 698ZZ, 608ZZ, 628ZZ			-			-		-		-		-
	12	12	1.0~100.0	11	6700ZZ	-	-	-			-		-		-	-	-
	13	12		12	6800ZZ												
	14	13		13	6900ZZ, 6000ZZ												
	17	16		16	6200ZZ, 6300ZZ												
	15	15		14	6701ZZ, 6801ZZ												
	18	16		15	6901ZZ, 6001ZZ												
	18	18	1.0~100.0	17	6201ZZ, 6301ZZ												
	19	17		17	6702ZZ, 6802ZZ												
	21	18		18	6902ZZ, 6002ZZ												
	23	20		20	6202ZZ												
	20	23		22	6302ZZ	-	-	-						-	-	-	-
	22	20		19	6803ZZ												
	24	22	2.0~100.0	21	6903ZZ, 6003ZZ												
	26	23		23	6203ZZ												
	23	26		25	6303ZZ	-	-	-						-	-	-	-
	25	25		22	6804ZZ												
	27	27		24	6904ZZ												
	29	29		26	6004ZZ, 6204ZZ												
	28	28	2.0~100.0	28	6304ZZ	-	-	-						-	-	-	-
	29	27		27	6805ZZ												
	31	28		28	6905ZZ												
	33	30		30	6005ZZ												
	36	32		32	6205ZZ												
	33	35		35	6305ZZ	-	-	-							-	-	-
	33	32	2.0~100.0	32	6806ZZ												
	35	34		34	6906ZZ												
	38	37		37	6006ZZ												
	40	39		39	6206ZZ												
	43	42		42	6306ZZ	-	-	-							-	-	-
	38	38		3.0~100.0	37	6807ZZ											
	42	41	41		6907ZZ												
	44	43	43		6007ZZ, 6207ZZ												
	46	45	45		6207ZZ	-	-	-							-	-	-
	48	47	47		6307ZZ	-	-	-							-	-	-
	43	42	42		6808ZZ												
	46	45	3.0~100.0	45	6908ZZ												
	49	48		48	6008ZZ, 6208ZZ												
	52	51		51	6208ZZ	-	-	-							-	-	-
	54	53		53	6308ZZ	-	-	-							-	-	-
	53	52		52	6809ZZ	-	-	-							-	-	-
	55	54		54	6209ZZ	-	-	-							-	-	-
	56	55	3.0~100.0	55	6010ZZ	-	-	-							-	-	-
	60	59		59	6210ZZ	-	-	-							-	-	-

Cuscinetti con * non utilizzabili con L inferiore a 3.

Codice componente		L Incrementi di 0.1mm	d	Dh	Cuscinetto applicabile	Prezzo unitario											
Tipo	D					CLBS, CLBT			CLBSB, CLBTB			CLBSM, CLBTM			CLBSS, CLBTS		
						L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0	L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0	L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0	L1.0-25.0	25.1-50.0	50.1-100.0
Per anello esterno (Tolleranza negativa) CLBS CLBSB CLBSM CLBSS (Tolleranza positiva) CLBT CLBTB CLBTM CLBTS	6	1.0~50.0	4	5	673ZZ			-			-			-			-
	7		5	6	674ZZ			-			-			-			-
	8		5	6	693ZZ			-			-			-			-
	10		7	8	623ZZ			-			-			-			-
	11		7	8	694ZZ			-			-			-			-
	13		9	10	624ZZ, 695ZZ			-			-			-			-
	14		10	11	605ZZ			-			-			-			-
	15		10	11	696ZZ			-			-			-			-
	16	11	12	625ZZ			-			-			-			-	
	17	3.0~50.0	12	13	606ZZ			-			-			-			-
	19		14	15	626ZZ, 698ZZ			-			-			-			-
	19A		16	17	6800ZZ												
	21		18	19	6801ZZ												
	22		17	18	608ZZ, 6900ZZ												
	24		19	20	628ZZ, 6901ZZ												
	24A		21	22	6802ZZ												
	26		20	21	6000ZZ												
	26A	3.0~100.0	23	24	6803ZZ												
	28		22	23	6001ZZ, 6902ZZ												
	30		24	25	6200ZZ												
	32		25	26	6201ZZ, 6002ZZ												
	CLBTB		32A	29	30	6804ZZ											
	CLBTM		35	29	30	6202ZZ											
	CLBTS		37	31	32	6904ZZ											
	37A		34	35	6805ZZ												
	42		34	35	6004ZZ, 6905ZZ												
	42A		39	40	6806ZZ												
	47		39	40	6204ZZ, 6005ZZ, 6906ZZ												
	47A		44	45	6807ZZ												
	52		45	46	6205ZZ												
	52A		49	50	6808ZZ												
	55		46	47	6006ZZ												
	62		55	56	6206ZZ, 6007ZZ, 6908ZZ												
	70		63	64	6207ZZ												



Ordering Example

Codice componente	-	D	-	L
CLBU10	-	17	-	33.5
CLBS19	-		-	25.4