

# Rulli in uretano con ghiere/Rulli in uretano zigrinato

Con vite di fermo

**Rulli in uretano con ghiere**

Tipo	Materiale		Durezza
	Nucleo	Rivestimento	
UMC	EN AW-5052 equiv.	Uretano (Colore naturale)	Shore A90
UMCM			Shore A70
UMCL			Shore A50

⚠ Rivestimento in uretano indurito sulla circonferenza esterna del materiale del nucleo.

La tolleranza delle dim. L è ±0.3 quando D>50 \* Fissare l'albero con adesivo Loctite.

Codice componente		Selezione d		Selezione L						t	
Tipo	D			5	10	15	20	25	30		
UMC (Shore A90) UMCM (Shore A70) UMCL (Shore A50)	10	3		5	10	15	20	25	30	2	
	12	3		5	10	15	20	25	30		
	13		4	5	10	15	20	25	30		
		15		5	5	10	15	20	25	30	3
		16		5	5	10	15	20	25	30	
		20		5	5	10	15	20	25	30	
		25		6	6	10	15	20	25	30	4
		30		6	6	10	15	20	25	30	
		35		8	8	10	15	20	25	30	
		40		8	8	10	15	20	25	30	5
		45		8	8	10	15	20	25	30	
		50		10	10	10	15	20	25	30	
		55		10	10	10	15	20	25	30	
		60		10	10	10	15	20	25	30	
		70		12	12	12	15	20	25	30	
		80		12	12	12	15	20	25	30	

Ordering Example: Codice componente - d - L  
UMC30 - 10 - 20

Alterations: Codice componente - d - L - (HRC)  
UMC30 - 10 - 20 - HRC  
UMCL80 - 15 - 50 - MC

Variante	Zigrinare parallele	Maschiatura
Codice	HRC	MC
Spec.	Zigrinare parallele applicate sulle superfici del rullo.	Aggiunge due fori maschiati M3 a 90°. Codice d'ordine MC ⚠ Applicabile alla dim. D. 20 o sup. ⚠ Non disponibile per t2

D	Prezzo unitario																								
	UMC					UMCM					UMCL														
	L5	L10	L15	L20	L25	L30	L40	L50	L5	L10	L15	L20	L25	L30	L40	L50	L5	L10	L15	L20	L25	L30	L40	L50	
10																									
12																									
13																									
15																									
16																									
20																									
25																									
30																									
35																									
40																									
45																									
50																									
55																									
60																									
70																									
80																									

**Rulli in uretano zigrinato - Con vite di fermo**

Tipo	Materiale		Durezza
	Nucleo	Rivestimento	
UMKH	EN AW-5052 equiv.	Uretano (colore naturale)	Shore A90
UMKM			Shore A70
UMKL			Shore A50

⚠ Rivestimento in uretano indurito sulla circonferenza esterna del materiale del nucleo.

Codice componente		dh7	αSDgr	Numero di denti	D1	D2	W	L	l	M	Prezzo unitario		
Tipo	D										UMKH	UMKM	UMKL
UMKH (Shore A90) UMKM (Shore A70) UMKL (Shore A50)	15	4	5	10	36	8	8						
	20	4	5	6	7.5	48	10	10	20	5	M3		
	25		6	8	6	60	12	15	25				
	30		8	10	5	72		20					
	40		8	10	3.75	96	16	20	35	7.5	M4		
	50		8	10	3	120	18	22					

Ordering Example: Codice componente - d  
UMKM25 - 6

# Rulli in uretano con cuscinetti integrati/Rulli in uretano/Rulli in uretano zigrinato

Con vite di fermo

**Caratteristiche:** rulli in uretano economici con cuscinetto a incollaggio adesivo diretto.

**Rulli in uretano con cuscinetto integrato**

⚠ Materiale: Cuscinetto: Acciaio  
Rullo in uretano: Poliuretano (Colore naturale)  
Durezza: Shore A90

Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P989.

Codice componente		Selezione L (Incrementi di 10 mm)	d	D1	dh	B	Cuscinetto usato	Prezzo unitario												
Tipo	D							L20	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100				
UMJ	20	20~100	6	15	10	5	696ZZx2													
	25		6	15	10	5	696ZZx2													
	30		8	19	15	6	698ZZx2													
	35	30~100	10	22	18	6	6900ZZx2	-												
	40		12	28	24	8	6001ZZx2	-												
	50		15	32	28	9	6002ZZx2	-												

Ordering Example: Codice componente - L  
UMJ30 - 30

**Rulli in uretano - Con vite di fermo**

Tipo	Materiale		Durezza
	Nucleo	Rivestimento	
UMHSH	EN 1.4301 equiv.	Uretano	Shore A90
UMHS			Shore A70
UMHSL			Shore A50
UMHAH	Leghe Al 5000	Uretano	Shore A90
UMHA			Shore A70
UMHAL			Shore A50

⚠ Rivestimento in uretano indurito sulla circonferenza esterna del materiale del nucleo.

Codice componente		N.	D	d	D1	D2	W	L	l	M	Prezzo unitario					
Tipo	D										UMHSH	UMHS	UMHSL	UMHAH	UMHA	UMHAL
Acciaio inox UMHSH (Shore A90) UMHS (Shore A70) UMHSL (Shore A50)	15	15	4	10	-	6	12	3	3							
	15-5	5														
	20	20	4	16	-	6	12	3	3							
	20-5	5														
	25	25	6	16	20	8	20	6	3							
	25-8	8														
Alluminio UMHAH (Shore A90) UMHA (Shore A70) UMHAL (Shore A50)	30	30	6	16	24	8	20	6	3							
	30-8	8														
	35	35	8	20	28	10	25	7.5	4							
	35-10	10														
	40	40	8	25	36	10	25	7.5	4							
	40-10	10														
	50	50	10	30	42	10	25	7.5	4							
	50-12	12														

**Rulli in uretano zigrinato**

⚠ Materiale: Poliuretano (Colore naturale)  
Durezza: Shore A50

Codice componente		Selezione L	Selezione d	αSDgr	Numero di denti	Prezzo unitario				
Tipo	D					L6	L10	L15	L20	
ULCV (Shore A50)	15	6	10	8	12	30				
	20	10	15	8	10	40				
	25	10	15	8	10	50				
	30	10	15	8	10	60				

Ordering Example: Codice componente - L - d  
UMHS15 ULCV20 - 10 - 8