

Rulli di pressione per trasportatori

Standard




Caratteristiche: idonei per il trasporto di materiali stampati. Misure dei rulli e tipo in uretano selezionabili in base ai rulli.

Rulli di pressione per trasportatore - Standard



RoHS 10

Tipo	① Rullo				Durezza	Colore
	Fissi	A molla	Materiale			
CHR CHR	COBS COBU	Nucleo	Rotella	Rivestimento	Shore 90	Colore naturale Grigio
		JIS-STKM (Acciaio per tubi)	Acciaio	Uretano Uretano antistatico		
② Braccio	③ Anello di sicurezza tipo C	④ Tubo in acciaio inox	⑤ Molla di tensione	⑥ Montante per molle di tensione	⑦ Trasportatore Staffa di montaggio	⑧ Rondella in plastica
Materiale	EN AW-6061 Equiv.	EN 1.4301 (CSP) Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 (CSP) Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	Resina acetaleca
Trattamento superficie	Anodizzato trasparente					



① Rullo fissato al centro.

* Molla di tensione ⑤ e relativo montante ⑥ inclusi solo con COBS e COBU.

Codice componente	TIPO	N.	L	W Incrementi di 1mm	D	d	a	R	Prezzo unitario																		
									CHR, COBS						CHR, COBU												
									113	163	213	263	313	413	513	113	163	213	263	313	413	513					
Fissi	28	113		150	28.6	8.2	3.5	60																			
CHR	38	163							38.1	12.2	5.5	75															
CHR	57	213							57.2	12.2	6.5	100															
A molla	28	313		550	28.6	8.2	3.5	60																			
COBS	38	413							38.1	12.2	5.5	75															
COBU	57	513							57.2	12.2	6.5	100															

Ordering Example	Codice componente	L	W
CHR	57	313	500



Varianti Specifica diametro foro staffa di montaggio

Codice TB

Modifica il diametro foro delle staffe di montaggio del trasportatore in incrementi di 1 mm.	TB	Selezione B	G
Incrementi di 1mm	12-21	30	4,5-9
Incrementi di 0,5mm	12-41	50	

Quando B = 30, TB + G ≤ 25.5; Quando B = 50, TB + G ≤ 45.5

Spec. Codice d'ordine TB15-B30-G4.5



Alterations	Codice componente	L	W	(TB)
COBS	38	313	500	TB15-B30-G4.5

Rulli di pressione per trasportatori

Rulli piccoli



Caratteristiche: idonei per il trasporto di materiali stampati. Quantità e materiale dei rulli selezionabili in base ai pezzi.

Rulli di pressione per trasportatore - Rulli piccoli



RoHS 10

Tipo	① Rullo							
	Fissi	A molla	Materiale					
CHR CHR	CBRN CBRU	Nucleo	Colore					
		Nylon	Bianco					
		Uretano (Antistatico)	Marrone					
② Braccio	③ Ghiera albero	④ Acciaio inox Tubo	⑤ Anello di sicurezza tipo C	⑥ Anello di sicurezza tipo E	⑦ Albero molla di tensione	⑧ Trasportatore Staffa di montaggio	⑨ Montante per molle di tensione	⑩ Molla di tensione
Materiale	EN AW-6061 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 (CSP) Equiv.	EN 1.4301 (CSP) Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 (CSP) Equiv.
Trattamento superficie	Anodizzato trasparente							



* Montante molla di tensione ⑦ e molla di tensione ⑩ inclusi solo con CBRN e CBRU.



Codice componente	Rullo	W Incrementi di 1mm	d	S	X	H	R	Prezzo unitario											
								CKRN, CBRN					CKRU, CBRU						
								W											
								45-100	101-200	201-300	301-400	401-550	45-100	101-200	201-300	301-400	401-550		
Fissi	32	1	5	14	35	90	90												
CKRN	50		6.7	21	43	100													
CKRU	75		8.2	25	51	120		110											
A molla	32	2	5	14	35	90	90												
CBRN	50		6.7	21	43	100													
CBRU	75		8.2	25	51	120		110											

Prezzo aggiuntivo

D	Prezzo aggiuntivo	
	CKRN, CBRN	CKRU, CBRU
	Numero di rulli	
	2	3
32		
50		
75		

Ordering Example	Codice componente	Numero di rulli	W
CHR	75	3	300

Varianti	Staffa di montaggio Aggiunta fuori di montaggio
Codice	TT
Spec.	Il numero di fori di montaggio per la staffa di montaggio del trasportatore viene modificato in 4.
	D Incrementi di 1mm
	32 8-24
	50 8-34
	75 8-54
	Codice d'ordine TT15



Alterations	Codice componente	Numero di rulli	W	(TT)
CBRN	50	2	200	TT15