


Cinghie dentate per coppia elevatissima (EV5GT, EV8YU)

■ **Caratteristiche:** cinghie dentate con profilo dente arrotondato e lasco ridotto, idonee per posizionamento.

■ EV5GT è compatibile con le pulegge dentate per coppia elevata 5GT a **P.1385**, EV8YU è compatibile con le pulegge dentate per coppia elevata 8YU a **P.1387**.



GBN



Tipo		Materiale									
GBN	① Gomma dorso	Gomma ad alto modulo									
	② Gomma denti	Gomma ad alto modulo									
	③ Anima	Cavo in fibra di vetro									
	④ Tela denti	Tela di nylon									
Tipo	Passo	R1	R2	R3	b	H	h	i	PLD	Massa g/m (Largh. 10mm)	
EV5GT	5	0.51	2.54	1.37	1.03	3.80	1.93	1.87	0.5715	40.0	
EV8YU	8	1.08	3.80	2.10	1.43	5.0	3.02	1.98	0.686	51.0	

⚠ Temp. esercizio: -10-80°C (valore di riferimento)
 ⚠ Lunghezza circonferenza cinghia è la lunghezza dell'anima.
 ⚠ Caratteristiche e avvertenze **P.1375**
 ⚠ Metodo di selezione **P.2253**

■ **Tipo: EV5GT** (Passo: 5mm)

Codice componente		Numero di denti	Largh. circonferenza cinghia (mm)	Prezzo unitario			
Tipo	Numero cinghia			Larghezza nominale cinghia			
					90	120	150
185	EV5GT	37	185				
225	EV5GT	45	225				
230	EV5GT	46	230				
240	EV5GT	48	240				
245	EV5GT	49	245				
250	EV5GT	50	250				
255	EV5GT	51	255				
260	EV5GT	52	260				
270	EV5GT	54	270				
275	EV5GT	55	275				
295	EV5GT	59	295				
300	EV5GT	60	300				
315	EV5GT	63	315				
320	EV5GT	64	320				
340	EV5GT	68	340				
350	EV5GT	70	350				
360	EV5GT	72	360				
365	EV5GT	73	365				
370	EV5GT	74	370				
375	EV5GT	75	375				
385	EV5GT	77	385				
390	EV5GT	78	390				
400	EV5GT	80	400				
405	EV5GT	81	405				
410	EV5GT	82	410				
415	EV5GT	83	415				
420	EV5GT	84	420				
430	EV5GT	86	430				
435	EV5GT	87	435				
440	EV5GT	88	440				
450	EV5GT	90	450				
460	EV5GT	92	460				
465	EV5GT	93	465				
470	EV5GT	94	470				
475	EV5GT	95	475				
485	EV5GT	97	485				
490	EV5GT	98	490				
500	EV5GT	100	500				
505	EV5GT	101	505				
510	EV5GT	102	510				
520	EV5GT	104	520				
525	EV5GT	105	525				
530	EV5GT	106	530				
540	EV5GT	108	540				
545	EV5GT	109	545				
550	EV5GT	110	550				
560	EV5GT	112	560				
565	EV5GT	113	565				
570	EV5GT	114	570				
575	EV5GT	115	575				
580	EV5GT	116	580				
595	EV5GT	119	595				
600	EV5GT	120	600				
610	EV5GT	122	610				
615	EV5GT	123	615				
625	EV5GT	125	625				
635	EV5GT	127	635				
645	EV5GT	129	645				
655	EV5GT	131	655				
670	EV5GT	134	670				
675	EV5GT	135	675				
695	EV5GT	139	695				

Codice componente		Numero di denti	Largh. circonferenza cinghia (mm)	Prezzo unitario			
Tipo	Numero cinghia			Larghezza nominale cinghia			
					90	120	150
700	EV5GT	140	700				
710	EV5GT	142	710				
720	EV5GT	144	720				
730	EV5GT	146	730				
740	EV5GT	148	740				
750	EV5GT	150	750				
770	EV5GT	154	770				
775	EV5GT	155	775				
800	EV5GT	160	800				
810	EV5GT	162	810				
815	EV5GT	163	815				
825	EV5GT	165	825				
830	EV5GT	166	830				
840	EV5GT	168	840				
845	EV5GT	169	845				
850	EV5GT	170	850				
860	EV5GT	172	860				
870	EV5GT	174	870				
880	EV5GT	176	880				
895	EV5GT	179	895				
900	EV5GT	180	900				
920	EV5GT	184	920				
935	EV5GT	187	935				
960	EV5GT	192	960				
970	EV5GT	194	970				
1000	EV5GT	200	1000				
1015	EV5GT	203	1015				
1025	EV5GT	205	1025				
1050	EV5GT	210	1050				
1080	EV5GT	216	1080				
1090	EV5GT	218	1090				
1145	EV5GT	229	1145				
1155	EV5GT	231	1155				
1165	EV5GT	233	1165				
1170	EV5GT	234	1170				
1180	EV5GT	236	1180				
1190	EV5GT	238	1190				
1210	EV5GT	242	1210				
1225	EV5GT	245	1225				
1250	EV5GT	250	1250				
1270	EV5GT	254	1270				
1290	EV5GT	258	1290				
1315	EV5GT	263	1315				
1330	EV5GT	266	1330				
1390	EV5GT	278	1390				
1400	EV5GT	280	1400				
1440	EV5GT	288	1440				
1475	EV5GT	295	1475				
1500	EV5GT	300	1500				
1530	EV5GT	306	1530				
1535	EV5GT	307	1535				
1550	EV5GT	310	1550				
1585	EV5GT	317	1585				
1615	EV5GT	323	1615				
1630	EV5GT	326	1630				
1675	EV5GT	335	1675				
1690	EV5GT	338	1690				
1715	EV5GT	343	1715				
1800	EV5GT	360	1800				
1875	EV5GT	375	1875				
1960	EV5GT	392	1960				

■ **Tipo: EV8YU** (Passo: 8mm)

Codice componente		Numero di denti	Largh. circonferenza cinghia (mm)	Prezzo unitario			
Tipo	Numero cinghia			Larghezza nominale cinghia			
					150	200	250
408	EV8YU	51	408				
416	EV8YU	52	416				
432	EV8YU	54	432				
440	EV8YU	55	440				
464	EV8YU	58	464				
472	EV8YU	59	472				
480	EV8YU	60	480				
488	EV8YU	61	488				
504	EV8YU	63	504				
512	EV8YU	64	512				
520	EV8YU	65	520				
536	EV8YU	67	536				
544	EV8YU	68	544				
552	EV8YU	69	552				
560	EV8YU	70	560				
576	EV8YU	72	576				
600	EV8YU	75	600				
608	EV8YU	76	608				
616	EV8YU	77	616				
624	EV8YU	78	624				
632	EV8YU	79	632				
640	EV8YU	80	640				
656	EV8YU	82	656				
664	EV8YU	83	664				
680	EV8YU	85	680				
704	EV8YU	88	704				
720	EV8YU	90	720				
728	EV8YU	91	728				
744	EV8YU	93	744				
752	EV8YU	94	752				
760	EV8YU	95	760				
768	EV8YU	96	768				
776	EV8YU	97	776				
784	EV8YU	98	784				
792	EV8YU	99	792				
800	EV8YU	100	800				
808	EV8YU	101	808				
816	EV8YU	102	816				
824	EV8YU	103	824				
832	EV8YU	104	832				
840	EV8YU	105	840				
848	EV8YU	106	848				
856	EV8YU	107	856				
864	EV8YU	108	864				
872	EV8YU	109	872				
880	EV8YU	110	880				
888	EV8YU	111	888				
896	EV8YU	112	896				
904	EV8YU	113	904				
912	EV8YU	114	912				
920	EV8YU	115	920				
928	EV8YU	116	928				
936	EV8YU	117	936				
944	EV8YU	118	944				
952	EV8YU	119	952				
960	EV8YU	120	960				
968	EV8YU	121	968				
976	EV8YU	122	976				
984	EV8YU	123	984				
992	EV8YU	124	992				
1000	EV8YU	125	1000				
1008	EV8YU	126	1008				
1016	EV8YU	127	1016				
1032	EV8YU	129	1032				
1040	EV8YU	130	1040				
1064	EV8YU	133	1064				
1072	EV8YU	134	1072				
1080	EV8YU	135	1080				
1088	EV8YU	136	1088				
1096	EV8YU	137	1096				
1112	EV8YU	139	1112				
1120	EV8YU	140	1120				
1128	EV8YU	141	1128				
1136	EV8YU	142	1136				
1144	EV8YU	143	1144				
1152	EV8YU	144	1152				
1160	EV8YU	145	1160				
1168	EV8YU	146	1168				
1176	EV8YU	147	1176				
1184	EV8YU	148	1184				
1192	EV8YU	149	1192				
1200	EV8YU	150	1200				
1208	EV8YU	151	1208				
1216	EV8YU	152	1216				

GBN
(Gomma ad alto modulo)

Codice componente		Numero di denti	Largh. circonferenza cinghia (mm)	Prezzo unitario			
Tipo	Numero cinghia			Larghezza nominale cinghia			
					150	200	250
1224	EV8YU	153	1224				
1232	EV8YU	154</					