


Cinghie dentate (MXL, XL, L, H)

Le cinghie dentate MXL, XL, L, H sono compatibili con le pulegge dentate MLX, XL, L, H a **P.1389-P.1396**.



TBN (Gomma)
TUN (Poliuretano)



- Temp. esercizio Gomma: -30-90°C, Poliuretano: 0-80°C (valore di riferimento)
- Sezione alcune tele dentate delle cinghie in gomma MXL e L, (TUN) sono una marcia anziché nera per contrastare l'accumulo di polvere, questo non influisce sulle prestazioni.
- Nota: i valori dei numeri cinghia hanno significati diversi a seconda del tipo.
- N cinghia è il numero di denti della cinghia per MXL, mentre è la lunghezza circonferenza della cinghia per XL, L e H.
- Lunghezza circonferenza cinghia è la lunghezza dell'anima.
- TUN - In poliuretano non utilizzabile con tensione dal dorso.
- Caratteristiche e avvertenze **P.1375** Selezione dei prodotti, **P.2253**.

Tipo	Materiale
TBN	1 Gomma dorso 2 Gomma denti 3 Anima 4 Tela denti
TUN	1/2 Corpo principale 3 Anima
	Gomma cloroprenica Cavo in fibra di vetro S/Z alternato intrecciato continuo Tela di nylon Poliuretano MXL: Kevlar XL, L: Cavo d'acciaio

Tipo	Pas- so	2θ	Lr	h	H	Rr	Ra	Massa g/m (Largh. 10mm)
MXL (Gomma)	2.032	40°	1.14	0.51	1.11	0.13	0.13	11.0
MXL (Poliuretano)	2.032	60°	-	0.46	1.22	-	-	10.0
XL	5.08	50°	2.57	1.27	2.27	0.38	0.38	22.0(20.0)
L	9.525	40°	4.65	1.91	3.61	0.51	0.51	32.0(30.0)
H	12.7	40°	6.12	2.29	4.59	1.00	1.00	40.0

Tipo: MXL (Passo: 2.032mm)

Codice componente		Prezzo unitario								
Tipo	Numero cinghia	Largh. nom. cinghia	Numero di denti	Lungh. circonfer. cinghia (mm)	TBN	TUN				
					019	025	037	050	025	037
TBN	45MXL	45	91.44							
TBN	48MXL	48	97.54							
TBN	50MXL	50	101.6							
TBN	52MXL	52	105.66							
TBN	53MXL	53	107.7							
TBN	54MXL	54	109.73							
TBN	55MXL	55	111.76							
TBN	56MXL	56	113.79							
TBN	57MXL	57	115.82							
TBN	59MXL	59	119.89							
TBN	60MXL	60	121.92							
TBN	61MXL	61	123.95							
TBN	63MXL	63	128.02							
TBN	65MXL	65	132.08							
TBN	67MXL	67	136.14							
TBN	68MXL	68	138.18							
TBN	70MXL	70	142.24							
TBN	71MXL	71	144.27							
TBN	72MXL	72	146.3							
TBN	73MXL	73	148.34							
TBN	75MXL	75	152.4							
TBN	76MXL	76	154.43							
TBN	77MXL	77	156.46							
TBN	78MXL	78	158.5							
TBN	79MXL	79	160.53							
TBN	80MXL	80	162.56							
TBN	82MXL	82	166.62							
TBN	83MXL	83	168.66							
TBN	85MXL	85	172.72							
TBN	87MXL	87	176.78							
TBN	88MXL	88	178.82							
TBN	89MXL	89	180.85							
TBN	90MXL	90	182.88							
TBN	91MXL	91	184.91							
TBN	92MXL	92	186.94							
TBN	93MXL	93	188.98							
TBN	94MXL	94	191.01							
TBN	95MXL	95	193.04							
TBN	96MXL	96	195.07							
TBN	97MXL	97	197.1							
TBN	98MXL	98	199.14							
TBN	99MXL	99	201.17							
TBN	100MXL	100	203.2							
TBN	101MXL	101	205.23							
TBN	102MXL	102	207.26							
TBN	103MXL	103	209.3							
TBN	104MXL	104	211.33							
TBN	105MXL	105	213.36							
TBN	106MXL	106	215.39							
TBN	108MXL	108	219.46							
TBN	110MXL	110	223.52							
TBN	112MXL	112	227.58							
TBN	114MXL	114	231.65							
TBN	115MXL	115	233.68							
TBN	118MXL	118	239.78							
TBN	120MXL	120	243.84							
TBN	121MXL	121	245.87							
TBN	122MXL	122	247.9							
TBN	123MXL	123	249.94							
TBN	124MXL	124	251.97							
TBN	125MXL	125	254							
TBN	126MXL	126	256.03							
TBN	127MXL	127	258.06							
TBN	128MXL	128	260.1							
TBN	129MXL	129	262.13							
TBN	130MXL	130	264.16							
TBN	131MXL	131	266.19							
TBN	132MXL	132	268.22							
TBN	134MXL	134	272.29							
TBN	135MXL	135	274.32							
TBN	138MXL	138	280.42							
TBN	140MXL	140	284.48							
TBN	142MXL	142	288.54							
TBN	144MXL	144	292.61							
TBN	145MXL	145	294.64							
TBN	146MXL	146	296.67							
TBN	148MXL	148	300.74							
TBN	150MXL	150	304.8							
TBN	155MXL	155	314.96							
TBN	158MXL	158	321.06							
TBN	160MXL	160	325.12							
TBN	162MXL	162	329.18							

Codice componente		Prezzo unitario								
Tipo	Numero cinghia	Largh. nom. cinghia	Numero di denti	Lungh. circonfer. cinghia (mm)	TBN	TUN				
					019	025	037	050	025	037
TBN	165MXL	165	335.28							
TBN	170MXL	170	345.44							
TBN	175MXL	175	355.6							
TBN	180MXL	180	365.76							
TBN	184MXL	184	373.89							
TBN	190MXL	190	386.08							
TBN	192MXL	192	390.14							
TBN	195MXL	195	396.24							
TBN	200MXL	200	406.4							
TBN	210MXL	210	426.72							
TBN	212MXL	212	430.78							
TBN	221MXL	221	449.07							
TBN	222MXL	222	451.1							
TBN	224MXL	224	455.17							
TBN	226MXL	226	459.23							
TBN	228MXL	228	463.3							
TBN	230MXL	230	467.36							
TBN	232MXL	232	471.42							
TBN	235MXL	235	477.52							
TBN	236MXL	236	479.55							
TBN	239MXL	239	485.65							
TBN	240MXL	240	487.68							
TBN	245MXL	245	497.84							
TBN	248MXL	248	503.94							
TBN	249MXL	249	505.97							
TBN	250MXL	250	508							
TBN	256MXL	256	520.19							
TBN	260MXL	260	528.32							
TBN	262MXL	262	532.38							
TBN	265MXL	265	538.48							
TBN	273MXL	273	554.74							
TBN	275MXL	275	558.8							
TBN	277MXL	277	562.86							
TBN	280MXL	280	568.96							
TBN	281MXL	281	570.99							
TBN	285MXL	285	579.12							
TBN	288MXL	288	585.22							
TBN	290MXL	290	589.28							
TBN	295MXL	295	599.44							
TBN	296MXL	296	601.47							
TBN	297MXL	297	603.5							
TBN	300MXL	300	609.6							
TBN	305MXL	305	619.76							
TBN	310MXL	310	629.92							
TBN	312MXL	312	633.98							
TBN	315MXL	315	640.08							
TBN	318MXL	318	646.18							
TBN	320MXL	320	650.24							
TBN	330MXL	330	670.56							
TBN	332MXL	332	674.62							
TBN	334MXL	334	678.69							
TBN	336MXL	336	682.75							
TBN	337MXL	337	684.78							
TBN	340MXL	340	690.88							
TBN	347MXL	347	705.1							
TBN	350MXL	350	711.2							
TBN	355MXL	355	721.36							
TBN	358MXL	358	727.46							
TBN	359MXL	359	729.49							
TBN	360MXL	360	731.52							
TBN	364MXL	364	739.65							
TBN	365MXL	365	741.68							
TBN	370MXL	370	751.84							
TBN	372MXL	372	755.9							
TBN	380MXL	380	772.16							
TBN	390MXL	390	792.48							
TBN	397MXL	397	806.7							
TBN	400MXL	400	812.8							
TBN	405MXL	405	822.96							
TBN	420MXL	420	853.44							
TBN	434MXL	434	881.89							
TBN	435MXL	435	883.92							
TBN	448MXL	448	910.34							
TBN	453MXL	453	920.5							