


Cinghie dentate per coppia elevata (S2M, S3M, S5M, S8M, S14M)

Le cinghie dentate per coppia elevata sono compatibili con le pulegge dentate per coppia elevata a P.1397-1408.



HTBN (Gomma)
HTUN (Poliuretano)

Temp. esercizio Gomma: -30-90°C, Poliuretano: 0-80°C (valore di riferimento)
 Sebbene alcune tele denti delle cinghie in gomma S2M, S3M e S5M (HTBN) siano ora marroni anziché nere per contrastare l'accumulo di polvere, questo non influisce sulle prestazioni.
 HTBN è senza gola tra i denti. (Parti con *)
 Lunghezza circonferenza cinghia è la lunghezza dell'anima.
 HTUN - In poliuretano non utilizzabile con tensione dal dorso.
 Caratteristiche e avvertenze P.1375 Selezione dei prodotti, P.2253. I valori tra () indicano la massa del poliuretano.

Tipo	Passo	Ra	Lr	H	h	i	PLD	Massa g/m (Largh. 10mm)
S2M	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6	0.254	13.0(11.0)
S3M	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8	0.381	19.0(15.0)
S5M	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5	0.480	34.0
S8M	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	0.686	52.0
S14M	14	9.1	9.1	10.2	5.3	4.9	1.397	100.0

Tipo: S2M (Passo: 2mm)

Tipo	Numero cinghia	Largh. nom. cinghia	Prezzo unitario			
			HTBN	HTUN	HTBN	HTUN
76 S2M	38	76				
78 S2M	39	78				
80 S2M	40	80				
83 S2M	41	83				
90 S2M	45	90				
100 S2M	50	100				
112 S2M	56	112				
116 S2M	58	116				
118 S2M	59	118				
122 S2M	61	122				
124 S2M	62	124				
126 S2M	63	126				
128 S2M	64	128				
130 S2M	65	130				
132 S2M	66	132				
134 S2M	67	134				
138 S2M	69	138				
140 S2M	70	140				
142 S2M	71	142				
144 S2M	72	144				
152 S2M	76	152				
160 S2M	80	160				
164 S2M	82	164				
166 S2M	83	166				
172 S2M	86	172				
176 S2M	88	176				
180 S2M	90	180				
186 S2M	93	186				
190 S2M	95	190				
194 S2M	97	194				
200 S2M	100	200				
204 S2M	102	204				
210 S2M	105	210				
212 S2M	106	212				
214 S2M	107	214				
218 S2M	109	218				
220 S2M	110	220				
224 S2M	112	224				
230 S2M	115	230				
234 S2M	117	234				
236 S2M	118	236				
240 S2M	120	240				
242 S2M	121	242				
244 S2M	122	244				
246 S2M	123	246				
250 S2M	125	250				
256 S2M	128	256				
260 S2M	130	260				
266 S2M	133	266				
280 S2M	140	280				
290 S2M	145	290				
300 S2M	150	300				
320 S2M	160	320				
324 S2M	162	324				
328 S2M	164	328				
330 S2M	165	330				
340 S2M	170	340				
360 S2M	180	360				
370 S2M	185	370				
380 S2M	190	380				
396 S2M	198	396				
400 S2M	200	400				
436 S2M	218	436				
448 S2M	224	448				
486 S2M	243	486				
488 S2M	244	488				
500 S2M	250	500				
520 S2M	260	520				
560 S2M	280	560				
572 S2M	286	572				
580 S2M	290	580				
600 S2M	300	600				
630 S2M	315	630				
710 S2M	355	710				
800 S2M	400	800				
900 S2M	450	900				
984 S2M	492	984				
1196 S2M	598	1196				
1250 S2M	625	1250				
1274 S2M	637	1274				
1290 S2M	645	1290				

Tipo: S3M (Passo: 3mm)

Tipo	Numero cinghia	Largh. nom. cinghia	Prezzo unitario						
			HTBN	HTUN	HTBN	HTUN	HTBN	HTUN	
120 S3M	40	120							
123 S3M	41	123							
129 S3M	43	129							
141 S3M	47	141							
144 S3M	48	144							
150 S3M	50	150							
162 S3M	54	162							
171 S3M	57	171							
174 S3M	58	174							
177 S3M	59	177							
180 S3M	60	180							
186 S3M	62	186							
189 S3M	63	189							
192 S3M	64	192							
195 S3M	65	195							
201 S3M	67	201							
207 S3M	69	207							
210 S3M	70	210							
213 S3M	71	213							
219 S3M	73	219							
222 S3M	74	222							
225 S3M	75	225							
234 S3M	78	234							
237 S3M	79	237							
246 S3M	82	246							
249 S3M	83	249							
252 S3M	84	252							
255 S3M	85	255							
264 S3M	88	264							
273 S3M	91	273							
276 S3M	92	276							
279 S3M	93	279							
285 S3M	95	285							
288 S3M	96	288							
291 S3M	97	291							
300 S3M	100	300							
312 S3M	104	312							
318 S3M	106	318							
327 S3M	109	327							
339 S3M	113	339							
345 S3M	115	345							
354 S3M	118	354							
360 S3M	120	360							
363 S3M	121	363							
369 S3M	123	369							
375 S3M	125	375							
384 S3M	128	384							
387 S3M	129	387							
396 S3M	132	396							
402 S3M	134	402							
405 S3M	135	405							
408 S3M	136	408							
420 S3M	140	420							
423 S3M	141	423							
432 S3M	144	432							
453 S3M	151	453							
456 S3M	152	456							
459 S3M	153	459							
474 S3M	158	474							
480 S3M	160	480							
483 S3M	161	483							
486 S3M	162	486							
501 S3M	167	501							
507 S3M	169	507							
519 S3M	173	519							
525 S3M	175	525							
537 S3M	179	537							
540 S3M	180	540							
564 S3M	188	564							
591 S3M	197	591							
600 S3M	200	600							
612 S3M	204	612							
633 S3M	211	633							
645 S3M	215	645							
660 S3M	220	660							
681 S3M	227	681							
741 S3M	247	741							
750 S3M	250	750							
804 S3M	268	804							
810 S3M	270	810							
852 S3M	284	852							
900 S3M	300	900							
918 S3M	306	918							
1050 S3M	350	1050							
1080 S3M	360	1080							
1119 S3M	373	1119							
1170 S3M	390	1170							
1203 S3M	401	1203							
1221 S3M	407	1221							
1236 S3M	412	1236							
1245 S3M	415	1245							
1260 S3M	420	1260							
1290 S3M	430	1290							
1299 S3M	433	1299							
1332 S3M	444	1332							
1401 S3M	467	1401							
1598 S3M	537	1598							
1680 S3M	560	1680							
1788 S3M	596	1788							
2100 S3M	700	2100							

Tipo: S5M (Passo: 5mm)

Tipo	Numero cinghia	Largh. nom. cinghia	Numero di denti	Largh. circonferenza cinghia (mm)	Prezzo unitario		
					HTBN	HTUN	HTBN
225 S5M	45	225	45	225			
230 S5M	46	230	46	230			
255 S5M	51	255	51	255			
275 S5M	52	275	52	275			
295 S5M	59	295	59	295			
300 S5M	60	300	60	300			
305 S5M	61	305	61	305			
320 S5M	64	320	64	320			
325 S5M	65	325	65	325			
340 S5M	68	340	68	340			
350 S5M	70	350	70	350			
360 S5M	72	360	72	360			
370 S5M	74	370	74	370			
375 S5M	75	375	75	375			
380 S5M	76	380	76	380			
390 S5M	78	390	78	390			
400 S5M							