


Cinghie dentate per coppia elevata (P2M, P3M, P5M, P8M)

Le cinghie dentate per coppia elevata sono compatibili con le pulegge dentate per coppia elevata a P1409~1414.



PTBN



Tipo		Materiale					
PTBN	① Gomma dorso	Gomma cloroprenica					
	② Gomma denti						
	③ Anima	Fibra di vetro					
	④ Tela denti	Tela di nylon					
Tipo	Passo	L	H	h	PLD	r	Massa g/m (Largh. 10mm)
P2M	2	1.30	1.3	0.73	0.254	0.2	14.0
P3M	3	1.95	2.1	1.09	0.381	0.3	22.0
P5M	5	3.25	3.6	1.81	0.571	0.5	41.0
P8M	8	5.20	5.5	2.90	0.686	0.8	56.0

Temp. esercizio: -25~80°C (valore di riferimento)
Lunghezza circonferenza cinghia è la lunghezza dell'anima.
Caratteristiche e avvertenze P.1375
Selezione dei prodotti, P.2253

Tipo: P2M (Passo: 2mm)

Codice componente			Numero di denti	Lungh. circonf. cinghia (mm)	Prezzo unitario
Tipo	Numero cinghia	Larghezza nominale			
PTBN	80 P2M	060 (6mm)	40	80	
	84 P2M		42	84	
	88 P2M		44	88	
	98 P2M		49	98	
	100 P2M		50	100	
	112 P2M		56	112	
	116 P2M		58	116	
	118 P2M		59	118	
	124 P2M		62	124	
	126 P2M		63	126	
	132 P2M		66	132	
	134 P2M		67	134	
	136 P2M		68	136	
	140 P2M		70	140	
	142 P2M		71	142	
	144 P2M		72	144	
	146 P2M		73	146	
	152 P2M		76	152	
	154 P2M		77	154	
	160 P2M		80	160	
	162 P2M		81	162	
	166 P2M		83	166	
	170 P2M		85	170	
	172 P2M		86	172	
	176 P2M		88	176	
	180 P2M		90	180	
	186 P2M		93	186	
	190 P2M		95	190	
	196 P2M		98	196	
	200 P2M		100	200	
	204 P2M		102	204	
	208 P2M		104	208	
	212 P2M		106	212	
	214 P2M		107	214	
	216 P2M		108	216	
	220 P2M		110	220	
	224 P2M		112	224	
	230 P2M		115	230	

Codice componente			Numero di denti	Lungh. circonf. cinghia (mm)	Prezzo unitario
Tipo	Numero cinghia	Larghezza nominale			
PTBN	234 P2M	060 (6mm)	117	234	
	236 P2M		118	236	
	240 P2M		120	240	
	244 P2M		122	244	
	246 P2M		123	246	
	250 P2M		125	250	
	258 P2M		129	258	
	262 P2M		131	262	
	266 P2M		133	266	
	270 P2M		135	270	
	274 P2M		137	274	
	280 P2M		140	280	
	284 P2M		142	284	
	290 P2M		145	290	
	300 P2M		150	300	
	302 P2M		151	302	
	310 P2M		155	310	
	318 P2M		159	318	
	320 P2M		160	320	
	324 P2M		162	324	
	328 P2M		164	328	
	330 P2M		165	330	
	334 P2M		167	334	
	340 P2M		170	340	
	348 P2M		174	348	
	354 P2M		177	354	
	360 P2M		180	360	
	370 P2M		185	370	
	378 P2M		189	378	
	380 P2M		190	380	
	390 P2M		195	390	
	400 P2M		200	400	
	408 P2M		204	408	
	416 P2M		208	416	
	420 P2M		210	420	
	424 P2M		212	424	
	426 P2M		213	426	
	434 P2M		217	434	

Codice componente			Numero di denti	Lungh. circonf. cinghia (mm)	Prezzo unitario
Tipo	Numero cinghia	Larghezza nominale			
PTBN	440 P2M	060 (6mm)	220	440	
	448 P2M		224	448	
	464 P2M		232	464	
	488 P2M		244	488	
	490 P2M		245	490	
	500 P2M		250	500	
	516 P2M		258	516	
	520 P2M		260	520	
	530 P2M		265	530	
	560 P2M		280	560	
	576 P2M		288	576	
	590 P2M		295	590	
	600 P2M		300	600	
	630 P2M		315	630	
	638 P2M		319	638	
	656 P2M		328	656	
	676 P2M		338	676	
	680 P2M		340	680	
	704 P2M		352	704	
	710 P2M		355	710	
	754 P2M		377	754	
	764 P2M		382	764	
	774 P2M		387	774	
	788 P2M		394	788	
	800 P2M		400	800	
	808 P2M		404	808	
	824 P2M		412	824	
	846 P2M		423	846	
	866 P2M		433	866	
	898 P2M		449	898	
	900 P2M		450	900	
	940 P2M		470	940	
	956 P2M		478	956	
	992 P2M		496	992	
	1040 P2M		520	1040	
	1242 P2M		641	1242	

Tipo: P3M (Passo: 3mm)

Codice componente			Numero di denti	Lungh. circonf. cinghia (mm)	Prezzo unitario	
Tipo	Numero cinghia	Larghezza nominale			Larghezza nominale	
PTBN	120 P3M	100 (10mm)	40	120		
	123 P3M		41	123		
	138 P3M		46	138		
	141 P3M		47	141		
	144 P3M		48	144		
	147 P3M		49	147		
	150 P3M		50	150		
	153 P3M		51	153		
	159 P3M		53	159		
	162 P3M		54	162		
	171 P3M		57	171		
	174 P3M		58	174		
	177 P3M		59	177		
	183 P3M		61	183		
	186 P3M		62	186		
	192 P3M		64	192		
	195 P3M		65	195		
	198 P3M		66	198		
	201 P3M		67	201		
	207 P3M		69	207		
	210 P3M		70	210		
	213 P3M		71	213		
	219 P3M		73	219		
	222 P3M		74	222		
	225 P3M		75	225		
	231 P3M		77	231		
	234 P3M		78	234		
	237 P3M		79	237		
	240 P3M		80	240		
	243 P3M		81	243		
	246 P3M		82	246		
	252 P3M		84	252		
	255 P3M		85	255		
	264 P3M		88	264		
	270 P3M		90	270		
	273 P3M		91	273		

Codice componente			Numero di denti	Lungh. circonf. cinghia (mm)	Prezzo unitario	
Tipo	Numero cinghia	Larghezza nominale			Larghezza nominale	
PTBN	276 P3M	100 (10mm)	92	276		
	279 P3M		93	279		
	285 P3M		95	285		
	288 P3M		96	288		
	291 P3M		97	291		
	294 P3M		98	294		
	300 P3M		100	300		
	303 P3M		101	303		
	306 P3M		102	306		
	309 P3M		103	309		
	312 P3M		104	312		
	318 P3M		106	318		
	330 P3M		110	330		
	339 P3M		113	339		
	345 P3M		115	345		
	354 P3M		118	354		
	360 P3M		120	360		
	363 P3M		121	363		
	369 P3M		123	369		
	372 P3M		124	372		
	384 P3M		128	384		
	387 P3M		129	387		
	393 P3M		131	393		
	399 P3M		133	399		
	402 P3M		134	402		
	411 P3M		137	411		
	420 P3M		140	420		
	423 P3M		141	423		
	432 P3M		144	432		
	447 P3M		149	447		
	450 P3M		150	450		
	453 P3M		151	453		
	459 P3M		153	459		
	477 P3M		159	477		
	483 P3M		161	483		
	486 P3M		162	486		

Codice componente			Numero di denti	Largh. circon. cinghia (mm)	Prezzo unitario	
Tipo	Numero cinghia	Larghezza nominale			Larghezza nominale	
					100	150
PTBN	489 P3M	100 (10mm)	163	489		
	501 P3M		167	501		
	504 P3M		168	504		
	507 P3M		169	507		
	510 P3M		170	510		
	525 P3M		175	525		
	537 P3M		179	537		
	552 P3M		184	552		
	561 P3M		187	561		
	588 P3M		196	588		
	600 P3M	200	600			
	633 P3M	211	633			
	660 P3M	220	660			
	675 P3M	225	675			
	681 P3M	227	681			
	693 P3M	231	693			
	699 P3M	233	699			
	738 P3M	246	738			
	753 P3M	251	753			
	756 P3M	252	756			
	789 P3M	150 (15mm)	263	789		
	804 P3M		268	804		
	852 P3M		284	852		
	861 P3M		287	861		
	879 P3M		293	879		
	891 P3M		297	891		
	918 P3M		306	918		
	933 P3M		311	933		
	948 P3M		316	948		
	957 P3M		319	957		
1005 P3M	335	1005				
1023 P3M	341	1023				
1041 P3M	347	1041				
1050 P3M	350	1050				
1191 P3M	397	1191		-		