

Rondelle in resina/Rondelle in resina in confezione grande

Dimensione standard/configurabile

Per grandi quantità, le confezioni grandi sono più economiche.

Conf.	Tipo		Materiale	Colore
	Dimensione selezionabile	Dimensione configurabile		
PACK-WSJJ	WSJJ	FWSJJ	Resina acetica	Bianco
-	WSJK	FWSJK		Nero
PACK-WSJM	WSJM	FWSJM	Nylon MC Grado standard	Blu
-	WSJW	FWSJW		Avorio
-	WSJD	FWSJD	Nylon MC Grado conduttivo	Nero
-	WSJT	FWSJT		CDR2 CDR6
-	WSJB	FWSJB	Bachelite	Base in carta Colore naturale
-	WSJN	FWSJN		Base in tela Colore naturale
-	WSJF	FWSJF	Fluororesina	Bianco
-	WSJP	FWSJP	PEEK	Grigio
-	WSJE	FWSJE	Vetro epossidico	Verde

6.3
+0.3
+0.1
0
-0.2
T ±0.1

RoHS 10

Proprietà dei materiali P.141

Vendita in confezioni 1 confezione contiene 10 pezzi.

Codice componente	Tipo	D	Selezione V	Selezione T	PACK-WSJJ				PACK-WSJM			
					Prezzo unitario				Prezzo unitario			
					Sconto volumi elevati				Sconto volumi elevati			
					1-4 conf.	5-9	10-19	20-30	1-4 conf.	5-9	10-19	20-30
PACK-WSJJ PACK-WSJM	4	2		2								
	5	2 3		2								
	6	2 3 4		2								
	8	3 4 5 6	2 3 5									
	10	3 4 5 6 8	2 3 5									
	12	4 5 6 8	2 3									
	15	6 8 10 12	2 3									
	20	6 8 10 12	2 3 5									

Per le vendite in confezioni l'ordine minimo è di 1 confezione.

Per ordini di 31 o più confezioni identiche, richiedere un preventivo.

Ordering Example

Codice componente - V - T

PACK-WSJJ4 - 2 - 2

Dimensione selezionabile

Nessuna specifica disponibile senza valore dichiarato.

Codice componente	Tipo	D	Selezione V	Selezione T	Prezzo unitario											
					WSJJ WSJK	WSJM WSJW	WSJD	WSJT	WSJB	WSJN	WSJF	WSJP	WSJE			
WSJJ WSJK WSJM WSJW WSJD WSJT WSJB WSJN WSJF WSJP WSJE	4	2		2												
	5	2 3		2												
	6	2 3 4		2												
	8	2 3 4 5 6	2 3 5													
	10	2 3 4 5 6 8	2 3 5													
	12	3 4 5 6 8 10	2 3 5													
	13	4 5 6 8 10	2 3 5													
	14	4 5 6 8 10	2 3 5													
	15	4 5 6 8 10 12	2 3 5													
	16	4 5 6 8 10 12	2 3 5													
	20	4 5 6 8 10 12 15 16	2 3 5													
	25	6 8 10 12 15 16 20	2 3 5													
	30	8 10 12 15 16 20 25	2 3 5													
	35	10 12 15 16 20 25	3 5 10													
	40	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10													
	50	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10													
60	15 16 20 25 30	3 5 10														

Ordering Example

Codice componente - V - T

WSJJ6 - 4 - 2

Dimensione configurabile

Nessuna specifica disponibile senza valore dichiarato.

Codice componente	D	V	T	Prezzo unitario											
				FWSJJ FWSJK	FWSJM FWSJW	FWSJD	FWSJT	FWSJB	FWSJN	FWSJF	FWSJP	FWSJE			
FWSJJ FWSJK FWSJM FWSJW FWSJD FWSJT FWSJB FWSJN FWSJF FWSJP FWSJE	4.0-10 (Incrementi di 0.5mm)	0 (Nessuna lavorazione fori) 2.0 2.6 3.0-58.0 (V≤D-2) 58.5-90.0 (V≤D-6)	Incrementi di 0.5mm	2.0- 5.0											
	10.5-20 (Incrementi di 0.5mm)			2.0- 5.0											
	21-30 (Incrementi di 1mm)			2.0- 5.0											
	31-40 (Incrementi di 1mm)			2.0- 5.0											
	41-50 (Incrementi di 1mm)			2.0- 5.0											
	51-60 (Incrementi di 1mm)			2.0- 5.0											
	61-80 (Incrementi di 1mm)			2.0- 5.0											
	81-100 (Incrementi di 1mm)			2.0- 5.0											

Ordering Example

Codice componente - D - V - T

FWSJN - D10 - V5 - T5.5

Alterations

Codice componente - D - V - T - (VKC, TKC)

WSJJ6 - 4 - 2 - VKC

FWSJM - D10 - V4 - T2 - TKC

Varianti applicabili solo a WSJJ, WSJM, FWSJJ e FWSJM.

Varianti	Modifica tolleranza D.I.	Modifica tolleranza spessore
Codice	VKC	TKC
Spec.	Modifica la tolleranza D.I. in $^{+0.1}$ ₀ . Codice d'ordine VKC Quando $D \leq 50$, $D-V \geq 6$ Quando $51 \leq D \leq 80$, $D-V \geq 10$ Quando $81 \leq D \leq 100$, $D-V \geq 16$	Modifica la tolleranza dello spessore in ± 0.05 . Codice d'ordine TKC Quando $D \leq 50$, $D-V \geq 6$ Quando $D \leq 80$, $D-V \geq 10$ Quando $D \leq 100$, $D-V \geq 16$