

Viti a esagono incassato con rondella incorporata

Disponibili in scatola

Viti a esagono incassato con rondella incorporata


Con rondella elastica/rondella piatta incorporata, con rondella elastica incorporata/rondella grande, rondella grande e spessa



RoHS 10

Rondella elastica incorporata

Tipo	Cod. comp.	Materiale
BOX-SCBZ	Vite Rondella elastica	EN 1.4301 Equiv. EN 1.4301 Equiv.



MxP (Fil. grossa)	A	E	B	C	(a)
3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4x0.7	7	4	3	7	3.5
5x0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6x1.0	10	6	5	11.5	5.1

(a) è la lunghezza massima (riferimento) tra la superficie della testa e la filettatura completa.


Ordinabili come elemento singolo. P.178



RoHS 10

Rondella elastica/Rondella piatta incorporata

Tipo	Cod. comp.	Materiale
BOX-SCBS	Vite Rondella elastica Rondella piatta	EN 1.4301 Equiv. EN 1.4301 Equiv.



MxP (Fil. grossa)	A	E	B	C	D	(a)
3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4x0.7	7	4	3	7	9	4.4
5x0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6x1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9

(a) è la lunghezza massima (riferimento) tra la superficie della testa e la filettatura completa.

Ordinabili come elemento singolo. P.178

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine. Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.

Ordering Example
Cod. comp. BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBS5-10

La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	M-L	Prezzo per conf.	1 scatola	
BOX-SCBZ	3- 6			500 pz./scatola
	8			
	10			
	12			
	4- 8			
	10			
	12			
	15			
	20			
	5-10			
	12			
	15			
20				
6-12				
15			200 pz./scatola	
20				
25				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	M-L	Prezzo per conf.	1 scatola	
BOX-SCBS	3- 6			500 pz./scatola
	8			
	10			
	12			
	4- 8			
	10			
	12			
	15			
	20			
	5-10			
	12			
	15			
20				
6-12				
15			200 pz./scatola	
20				
25				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Viti a esagono incassato con rondella incorporata
Con rondella piatta/rondella elastica incorporata

CBST (Acciaio inox)

MxP	A	E	B	C	D	(a)
2x0.4	3.8	2	1.5	3.8	5	2.1
2.5x0.45	4.5	3	2	4.5	6.5	2.7
3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4x0.7	7	4	3	7	9	4.4
5x0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6x1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9
8x1.25	13	8	6	14.5	17	8.4

CBST Vite Materiale: Acciaio legato da costruzione. Purezza: 32 - 4460C. Classe di resistenza: 10.9 JIS (0209 (6g)).
Rondelle Rondella elastica JIS B 1251. Rondella piatta JIS B 1256.
Trattamento superficie Ossido nero.

SCBS Vite Materiale: EN 1.4301 Equiv. Classe di resistenza: A2-70 JIS 0209 (6g).
Rondelle Rondella elastica JIS B1251. Rondella piatta JIS B 1256.
Trattamento superficie Gambo, passivazione.

(a) è la lunghezza massima (riferimento) tra la superficie della testa e la filettatura completa.

Cod. comp.		Prezzo unitario		Sconto volumi elevati		Cod. comp.		Prezzo unitario		Sconto volumi elevati	
Tipo	M-L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Tipo	M-L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Tipo	M-L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
CBST	2-4			CBST	5-8			SCBZ	3-6		
SCBS	5			SCBS	10			SCBZ	8		
CBST	6			CBST	12			SCBZ	15		
SCBS	8			SCBS	15			SCBZ	20		
CBST	10			CBST	16			SCBZ	25		
SCBS	12			SCBS	20			SCBZ	4-8		
CBST	15			CBST	25			SCBZ	10		
SCBS	20			SCBS	30			SCBZ	12		
CBST	25			CBST	35			SCBZ	15		
SCBS	30			SCBS	40			SCBZ	20		

Nessuna specifica disponibile per misure senza prezzi indicati. Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Viti a esagono incassato con rondella incorporata
Rondella grande/Rondella grande e spessa

SCBST (Rondella grande)
SCBSA (Rondella grande e spessa)

① Vite Materiale: EN 1.4301 Equiv. Classe di resistenza: A2-70 JIS 0209 (6g).
Rondelle ② Rondella elastica Acciaio inox. ③ Rondella piatta Acciaio inox.
Trattamento superficie Gambo, passivazione.

Cod. comp.		L		MxP		A		E		B		C		D		t		(a)		Prezzo unitario	
Tipo	M	Incrementi di mm	M	A	E	B	C	D	SCBST	SCBSA											
SCBST SCBSA	3	10-25	3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	10	1	2	4	5									
	4		4x0.7	7	4	3	7	12	1	2	4.4	5.4									
	5		5x0.8	8.5	5	4	8.5	13	1	2	5.4	6.4									
	6		6x1.0	10	6	5	11.5	16	1	2.5	6.9	8.4									
	8		8x1.25	13	8	6	14.5	22	1.5	2.5	8.4	9.4									

Ordering Example
Cod. comp. - L
SCBST4 - 12

Alterations
Cod. comp. - L - (NSW)
SCBST4 - 12 - NSW

Variante	Codice	Spec.
Senza rondella elastica	NSW	② Senza rondella elastica Solo parte ①+③