

Prigionieri - Filettatura intera/Bulloni prigionieri/Prigionieri a testa esagonale

Prigionieri fil. intera con scala graduata/Staffe con flangia A staffa

Prigionieri - Filettatura intera

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
ANE	Acciaio per impieghi generali	Ossido nero
ANES	EN 1.4301 Equiv.	-

RoHS 10

Ordering Example
Cod. comp.
 ANE10-300
 ANES16-500

Cod. comp.	Tipo	M-L	MxP	ANE		ANES	
				Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
ANE	6-100	200	6x1.0				
		300					
		500					
	8-100	200	8x1.25				
		300					
ANES	10-100	200	10x1.5				
		300					
		500					
	12-100	200	12x1.75				
		300					
16-100	200	16x2.0					
	300						
	500						

Bulloni prigionieri

STDN (Viti fil. destra sui due lati)

M	P
8	1.25
10	1.5
12	1.75
16	2.0
20	2.5

M Materiale: EN 1.1191 equiv.
 H Durezza: 32 - 38HRC
 S Trattamento superficie: Ossido nero

RoHS 10

Cod. comp.	Tipo	M	L	F	E	B	Prezzo unitario	
							Sconto volumi elevati	1 - 49 pz.
STDN	8	16	50	20	6	13		
			75	30	6			
			100	40	10			
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
	10	20	50	20	6	17		
			75	30	6			
			100	40	10			
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
12	20	50	20	6	10			
		75	30	6				
		100	40	10				
		125	40	15				
		150	40	15				
		175	40	20				

Cod. comp.	Tipo	M	L	F	E	B	Prezzo unitario	
							Sconto volumi elevati	1 - 49 pz.
STDN	16	16	75	30	8	13		
			100	40	10			
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
			200	40	20			
	20	20	100	40	10	17		
			125	40	15			
			150	40	15			
			175	40	20			
			200	40	20			
			225	60	25			

Quando L=100 o inferiore, non è presente una porzione dritta.

Ordering Example
Cod. comp. - L
 STDN10 - 100

Prigionieri a testa esagonale

Tipo	Materiale	Durezza	Trattamento superficie
RSBB	EN 1.1191	35-40HRC	Ossido nero
RSBM	Equiv.		Nichelatura chimica

25 / (6.3)

RoHS 10

Cod. comp.	Tipo	M	MxPasso	L	F	H	B	g	Prezzo unitario
									RSBB, RSBM
RSBB	RSBM	3	3x0.5	7.5	4	2	6	1	
		4	4x0.7	10	5		7	1.2	
		5	5x0.8	12.5	7		8	1.4	
		6	6x1.0	15	8	3	10	1.5	
		8	8x1.25	20	11		13		
		10	10x1.5	25	14	4	17	2	

Ordering Example
Cod. comp.
 RSBB8

Prigionieri con filettatura intera con scala graduata

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
ASSB	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero
ASSS	EN 1.4301 Equiv.	-

*Utilizzabili come strumenti di misurazione per regolazioni scorrevoli di macchine e attrezzature.

Cod. comp.	Tipo	Direzione della scala graduata	M (Fil. grossa)	L	B	D	t	ASSB		ASSS		
								Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
ASSB	ASSS	Y (Orizzontale)	8	120	4	6.6	5	1-4 pz.	5-50 pz.	1-4 pz.	5-50 pz.	
								5	8.3	6		
								6	10	8		
								8	14	10		
		T (Verticale)										

Ordering Example
Cod. comp.
 Tipo - Direzione della scala graduata
 ASSS - T - 8

Flangia rotonda
Flangia quadrata
Flangia compatta

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BRBR	EN 1.0038	Ossido nero
MRBR	Equiv.	Nichelatura chimica
SRBR	EN 1.4301 Equiv.	-

Cod. comp.	Tipo	M	MxPasso	L	D1	H	T	P	K	W	P1	F	d1	Prezzo unitario					
														BRBR	MRBR	SRBR	BRBS	MRBS	SRBS
Flangia rotonda	BRBR MRBR SRBR	6	6x1.0	12	12	28	4	20	22	12	20		3.5						
		8	8x1.25	14	15	32		25	25	15	25								
		10	10x1.5	18	20	38	5	30	30	20	30								
Flangia quadrata	BRBS MRBS SRBS	10A	10x1.25	18	20	38							4.5						
		12	12x1.75	20	22	40		32	32	25	28	16							
		14A	14x1.5	22	26	50	6	40	39	32	33	22	5.5						
Flangia compatta	BRBC MRBC SRBC	16	16x2.0	26	28														
		18A	18x1.5	30	32	63	8	50	48	40	42	25	6.6						
		20	20x2.5	32	35														

I passi filettatura 10A, 14A e 18A sono fini.

Ordering Example
Cod. comp.
 SRBR10

Alterations
Cod. comp. - (MC)
 SRBR16 - MC

Example

Fori maschiati aggiuntivi per viti di fermo

Varianti	Codice	Spec.
	MC	
		M 8 MC 9
		8 10
		10 M3 13
		10A 14
		12 M4 15
		16 16
		18A M5 20
		20

Aggiunge 2 fori maschiati per viti di fermo.
 Codice d'ordine MC