

Viti a testa piatta Phillips


Acciaio inox (Disponibili in scatola)

Viti a testa piatta Phillips/Viti a testa piatta bassa Phillips

Vendibili come elemento singolo



Tipo	Materiale
BOX-SFBJ	EN 1.4301 Equiv.



MxP (Fil. grossa)	A	E	Phillips N.
2 x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3 x0.5	6	1.75	2
4 x0.7	8	2.3	2
5 x0.8	10	2.8	2
6 x1.0	12	3.4	3

Ordinabili come elemento singolo. P.230

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine. Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.

Ordering Example	Cod. comp.
	BOX-SFBJ5-10


La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	M-L	Prezzo per conf.	1 scatola	
BOX-SFBJ (Acciaio inox)	2- 3	4		2000 pz./ scatola
		5		
		6		
		8		
	2.5- 3	4		
		5		
		6		
		8		
		10		
		12		
	2.6- 3	4		
		5		
		6		
		8		
		10		
		12		
	3- 5	6		
		8		
		10		
		12		
		15		
		20		
	4- 5	6		
		8		
10				
12				
15				
20				
5- 8	10			
	12			
	15			
	20			
	25			
	30			
6-10	12			
	15			
	20			
	25			
	30			
	35			

Viti a testa piatta Phillips



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BFBJ	JIS-SWCH Equiv.	Cromatura trivalente
SFBJ	EN 1.4301 Equiv.	-



MxP (Fil. grossa)	A	E	Phillips N.
2x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3x0.5	6	1.75	2
4x0.7	8	2.3	2
5x0.8	10	2.8	2
6x1.0	12	3.4	3

BFBJ (Cromatura trivalente)

Cod. comp.	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
		1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 299 pz.	300 - 500 pz.
BFBJ	2 - 3	4			
		5			
		6			
		8			
	3 - 4	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	4 - 5	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	5 - 6	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	6 - 8	4			
		5			
6					
8					
10					
12					

Ordering Example	Cod. comp.
	SFBJ4-10


SFBJ (Acciaio inox)

Cod. comp.	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
		1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 149 pz.	150 - 500 pz.
SFBJ	2 - 3	4			
		5			
		6			
		8			
	2.5 - 3	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	2.6 - 3	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	3 - 4	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	4 - 5	4			
		5			
6					
8					
10					
12					
5 - 6	4				
	5				
	6				
	8				
	10				
	12				
6 - 8	4				
	5				
	6				
	8				
	10				
	12				

Viti a testa piatta bassa Phillips



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
TSARA	JIS-SWCH Equiv.	Cromatura trivalente
TSARAS	EN 1.4301 Equiv.	-



MxP (Fil. grossa)	A	E	Phillips N.
3x0.5	5	1.3	1
4x0.7	6	1.4	2
5x0.8	8	1.9	2
6x1.0	10	2.4	3

TSARA (Cromatura trivalente)

Cod. comp.	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
		1 - 19 pz.	20 - 99 pz.	100 - 199 pz.	200 - 500 pz.
TSARA	3 - 5	6			
		8			
		10			
		12			
	4 - 6	6			
		8			
		10			
		12			
		15			
		20			
	5 - 8	6			
		8			
		10			
		12			
		15			
		20			
	6 - 10	6			
		8			
		10			
		12			
		15			
		20			

TSARAS (Acciaio inox)

Cod. comp.	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
		1 - 19 pz.	20 - 99 pz.	100 - 199 pz.	200 - 500 pz.
TSARAS	4 - 6	6			
		8			
		10			
		12			
	5 - 8	6			
		8			
		10			
		12			
		15			
		20			
	6 - 10	6			
		8			
		10			
		12			
		15			
		20			

Ordering Example	Cod. comp.
	TSARAS5-10