

Dadi JIS Classe 1/JIS Classe 3

Disponibili in scatola


Dadi

Vendibili come elemento singolo



Dadi - JIS Classe 1

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BOX-LBNR	SAE1008 (JIS-SW6CH Equiv.)	Cromatura trivalente
BOX-SLBNR	EN 1.4301 Equiv.	-



MxP (Fil. grossa)	B	(e)	T
2 x0.4	4	4.6	1.6
2.5x0.45	5	5.8	2
2.6x0.45	5	5.8	2
3 x0.5	5.5	6.4	2.4
4 x0.7	7	8.1	3.2
5 x0.8	8	9.2	4
6 x1.0	10	11.5	5
8 x1.25	13	15	6.5
10 x1.5	17	19.6	8


Ordinabili come elemento singolo. P240



RoHS10

Dadi - JIS Classe 3

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BOX-KNTR	SAE1008 (JIS-SW6CH Equiv.)	Cromatura trivalente
BOX-SKNTR	EN 1.4301 Equiv.	-



MxP (Fil. grossa)	B	(e)	T ₁
3x0.5	5.5	6.4	1.8
4x0.7	7	8.1	2.4
5x0.8	8	9.2	3.2
6x1.0	10	11.5	3.6
8x1.25	13	15	5
10x1.5	17	19.6	6

Ordinabili come elemento singolo. P240

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine. Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.

Ordering Example
Cod. comp.
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10

La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola	
Tipo	M	Prezzo per conf.	1 scatola		
BOX-LBNR	2			1000 pz./scatola	
	2.5				
	2.6				
	3				
	4				
	5				
	6				
	8				500 pz./scatola
	10				200 pz./scatola

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola	
Tipo	M	Prezzo per conf.	1 scatola		
BOX-SLBNR (Acciaio inox)	2			1000 pz./scatola	
	2.5				
	2.6				
	3				
	4				
	5				
	6				
	8				500 pz./scatola
	10				200 pz./scatola

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola	
Tipo	M	Prezzo per conf.	1 scatola		
BOX-KNTR	3			1000 pz./scatola	
	4				
	5				
	6				
	8				500 pz./scatola
	10				200 pz./scatola

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola	
Tipo	M	Prezzo per conf.	1 scatola		
BOX-SKNTR (Acciaio inox)	3			1000 pz./scatola	
	4				
	5				
	6				500 pz./scatola
	10				200 pz./scatola

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.


I dadi (LBNR, SLBNR, KNTR, SKNTR) sono ordinabili in scatole per risparmio. P239



JIS Classe 1
LBNR (Filettatura destra)
SLBNR (Filettatura destra in acciaio inox)
LBNL (Filettatura sinistra)
SLBNL (Filettatura sinistra in acciaio inox)

JIS Classe 3
KNTR (Filettatura destra)
SKNTR (Filettatura destra in acciaio inox)
KNTL (Filettatura sinistra)
SKNTR (Filettatura sinistra)

ANN (Filettatura fine destra)
SANN (Filettatura fine destra in acciaio inox)
TNTR (Filettatura fine sottile destra)
STNTR (Filettatura fine sottile destra in acciaio inox)



ANN Materiale: (Steel) Steel
M Materiale: JIS-SW6CH Equiv.
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

LBNR, LBNL, KNTR, KNTL, TNTR Materiale: JIS-SW6CH Equiv.
SKNTR, SKNTR, SANN, SKNTR, STNTR Materiale: EN 1.4301 Equiv.

M	(Fil. grossa) Passo	B	(e)	T	T ₁
2	0.4	4	4.6	1.6	1.2
2.5	0.45	5	5.8	2	1.6
2.6	0.45	5	5.8	2	1.6
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1.0	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2.0	24	27.7	13	10
20	2.5	30	34.6	16	12
24	3.0	36	41.6	19	14

Cod. comp.	LBNR			KNTR			SLBNR			SKNTR			LBNL		KNTL		SLBNL	
	Tipo	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
LBNR (M3-M16)	2																	
	2.5																	
	2.6																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	8																	
	10																	
	12																	
16																		
20																		
24																		

Nessuna specifica disponibile per misure senza prezzi indicati.

Cod. comp.	B	(e)	T	ANN		SANN	
				Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
ANN SANN	4-0.5	7	8.1				
	5-0.5	8	9.2				
	6-0.75	10	11.5				
	8-0.75	13	15				
	8-1.0			6			
	10-1.0			6			
	10-1.25	17	19.6	8			
	12-1.0			6			
	12-1.5	19	21.9	10			
	14-1.5	22	25.0	11			
	16-1.5	24	27.7	8			
	20-1.5	30	34.6	10			

Cod. comp.	B	(e)	TNTR		STNTR	
			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
TNTR STNTR	6-0.75-1.5	8	9.2			
	6-0.75-2	9	10.4			
	8-0.75-2	10	11.5			
	10-0.75-2	14	16.2			
	10-1.0-2	14	16.2			
	10-1.0-3	14	16.2			
	10-1.0-4	14	16.2			
	12-1.0-2	14	16.2			
	12-1.0-3	17	19.6			
	12-1.0-4	17	19.6			
16-1.0-2.5	19	21.9				

Ordering Example
Cod. comp.
SLBNR10
ANN10-1.25
TNTR10-1.0-4