


# Grani di riferimento

## Sovradimensionati


### Maschiatura su un lato



Tipo	M Materiale	H Durezza
MSTP	EN 1.3505 Equiv.	58HRC~
MSTPC	EN 1.4125 Equiv.	58HRC~
MSTPCS	EN 1.4301 Equiv.	-



Profondità canale di sfiliato  
Tutti i canali di sfiliato hanno profondità identica.



- Quando D=5 o 6 e L=10, il foro pilota della maschiatura può essere passante.
- \* l=6 solo quando D=6 e L=10
- l1 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.

l1	MxP	l	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			Tipo	D			
1.5	3x0.5	6	5	6	10 15 20 25 30		
					20 30		
2.0	4x0.7	*8	6	8	10 15 25 35 40 50		
					30		
2.0	5x0.8	*8	8	10	15 20 25 35 40 45 50 60		
					70 80		
2.5	6x1.0	10	10	12	40		
					15 20 25 30 35 45 50 60 70		
2.5	6x1.0	10	12	13	80		
					20 30 40 50 60 70		
2.5	8x1.25	15	13	16	50		
					40 60 70		
3.0	8x1.25	15	16	16	40 50 60 70		
					80		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

l1	MxP	l	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			Tipo	D			
1.5	3x0.5	6	5	6	10 15 20		
					15 20 25 30		
2.0	4x0.7	8	8	10	15 20 25 30 35 40		
					20 25 30 35 40 45 50 60		
2.5	6x1.0	10	12	13	30 40 50 60		
					30 40 50 60		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

l1	MxP	l	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			Tipo	D			
1.5	3x0.5	6	5	6	10 15 20 25 30		
					10 15 20 25 30 35 40		
2.0	4x0.7	8	8	10	15 20 25 30 35 40 45 50		
					15 20 25 30 35 40 45 50		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

l1	l2	l	M x P	Dp6	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
					Tipo	D			
2	0.3	8	4 x 0.7	+0.020 +0.012	6	8	15 20 25 30 35		
							15 20 25 30 35		
2.5	0.5	10	5 x 0.8	+0.024 +0.015	10	12	20 25 30 35 40		
							20 25 30 35 40 45		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.


l1	l2	l	M x P	Dp6	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
					Tipo	D			
2	0.3	8	4 x 0.7	+0.020 +0.012	6	8	15 20 25 30 35		
							15 20 25 30 35		
2.5	0.5	10	5 x 0.8	+0.024 +0.015	10	12	20 25 30 35 40		
							20 25 30 35 40 45		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

### Maschiatura su un lato (Cavi)



Tipo	M Materiale	H Durezza
THS	EN 1.3505 Equiv.	45-50HRC
THSS	EN 1.4125 Equiv.	45-50HRC





- l1, l2 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.


### Maschiatura su un lato



Tipo	Tolleranza D	M Materiale	H Durezza
MST	p6	EN 1.3505 Equiv.	45-50HRC
MSTM	m6	EN 1.4125 Equiv.	45-50HRC
MSTMS	m6	EN 1.4125 Equiv.	45-50HRC




Profondità canale di sfiliato  
Tutti i canali di sfiliato hanno profondità identica.



- Quando D=5 o 6 e L=10, il foro pilota della maschiatura può essere passante.
- \* l=6 solo quando D=6 e L=10
- l1, l2 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.

### Conici, maschiati



Ordering Example

Codice componente	-	L
MSTP5	-	10
MSTMS6	-	20

l1	l2	M x P	l	Dp6	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
					Tipo	D			
1.5	0.5	3 x 0.5	6	+0.020 +0.012	5	6	10 15 20 25 30		
							20 30		
2.0	0.5	4 x 0.7	*8	+0.024 +0.015	8	10	10 15 25 35 40 50		
							30		
2.5	1.0	6 x 1.0	10	+0.029 +0.018	12	13	15 20 25 35 40 45 50 60		
							70 80		
3.0	1.5	8 x 1.25	15	+0.035 +0.022	16	20	40		
							40 50 60 70 80		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

l1	l2	M x P	l	Dm6	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
					Tipo	D			
1.5	0.3	3 x 0.5	6	+0.012 +0.004	5	6	10 15 20 25 30		
							20 30		
2.0	0.5	4 x 0.7	*8	+0.015 +0.006	8	10	10 15 25 35 40 50		
							30		
2.5	1.0	6 x 1.0	10	+0.018 +0.007	12	13	15 20 25 30 35 45 50 60 70		
							80		
3.0	1.5	8 x 1.25	15	+0.021 +0.008	16	20	40 50 60 70		
							40 50 70 80		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

l1	l2	MxP	l	Dm6	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
					Tipo	D			
1.5	0.3	3 x 0.5	6	+0.012 +0.004	5	6	10 15 20		
							20 30		
2.0	0.5	4 x 0.7	*8	+0.015 +0.006	8	10	10 15 25 30		
							30 35 40		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

MxP	l	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Tipo	D			
5x0.8	9	8	10	30 40		
				40 50		
6x1.0	10	12	13	40 50		
				50 60		
8x1.25	14	16	16	60 70		
				60 70		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.P99