

Anelli di sicurezza tipo C (esterni)/Anelli di sicurezza tipo E (Scatole)

Inserti filettati/Inserti senza linguetta (Scatole)

QAnelli di sicurezza tipo C (esterni)

Tipo	Materiale	Durezza
BOX-STWN	Acciaio per molle	44~53HRC
BOX-STWS	EN 1.4301 (CSP) Equiv.	36~44HRC

BOX-STWN
BOX-STWS (Acciaio inox)

N. 8 o inf.

- Confermare le dimensioni dettagliate. P265
- Ordinabile come elemento singolo. P265
- Disponibili attrezzi di montaggio. P266

Anelli di sicurezza tipo E

Tipo	Materiale	Durezza	Treatmento superficie
BOX-NETW	Acciaio per molle	44~53HRC	Cromatura trivalente
BOX-NETWS	EN 1.4301 (CSP) Equiv.	37~46HRC	-

BOX-NETW
BOX-NETWS (Acciaio inox)

- Confermare le dimensioni dettagliate. P265
- Ordinabile come elemento singolo. P265

Nell'ordine, specificare il numero di scatole.
Ordine minimo = 1 scatola.

Ordering Example
Codice componente
BOX-STWN10
BOX-NETWS3

La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Codice componente		Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	N.	Prezzo per pz.	1 scatola	
BOX-STWN	3			2,000 pz./scatola
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
12				
15				
20				
25			500 pz./scatola	

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole		Pz./scatola	
Tipo	N.	Prezzo per pz.	1 scatola		
BOX-STWS	4			2,000 pz./scatola	
	5				
	6				
	8				
	10				1,000 pz./scatola
	12				
15					
20					
25			500 pz./scatola		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	N.	Prezzo per pz.	1 scatola	
BOX-NETW	1.2			2,000 pz./scatola
	1.5			
	2			
	2.5			
	3			
	4			
	5			
	6			
7				
8				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	N.	Prezzo per pz.	1 scatola	
BOX-NETWS	1.2			2,000 pz./scatola
	1.5			
	2			
	2.5			
	3			
	4			
	5			
	6			
7				
8				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Inserti filettati

Tipo	Materiale
BOX-HLTS	EN 1.4301 Equiv.

BOX-HLTS

M (Fil. grossa)	Diam. foro pilota masch. (Riferimento)
3	3.11~3.20
4	4.16~4.29
5	5.18~5.33
6	6.22~6.40
8	8.28~8.48

- M e L sono le misure dopo l'inserimento nei fori maschiati.
- La dimensione L prima dell'inserimento è più corta.
- Vedere le chiavi speciali e le istruzioni per l'uso. P271
- Ordinabile come elemento singolo. P271

Inserti senza linguetta

Tipo	Materiale
BOX-TLTS	EN 1.4301 Equiv.

BOX-TLTS

M (Fil. grossa)	Diam. foro pilota masch. (Riferimento)
2.5	2.60~2.65
3	3.12~3.20
4	4.17~4.30
5	5.16~5.33
6	6.25~6.42
8	8.31~8.52

- M e L sono le misure dopo l'inserimento nei fori maschiati.
- La dimensione L prima dell'inserimento è più corta.
- Vedere le chiavi speciali e le istruzioni per l'uso. P272
- Ordinabile come elemento singolo. P272

Nell'ordine, specificare il numero di scatole.
Ordine minimo = 1 scatola.

Ordering Example
Codice componente
BOX-HLTS5-10
BOX-TLTS2.5-3.8

La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Codice componente		Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	*M- L	Prezzo per pz.	1 scatola	
BOX-HLTS	3-	3		100 pz./scatola
		4.5		
		6		
	4-	4		
		6		
		8		
	5-	5		
		7.5		
		10		
	6-	6		
		9		
		12		
8-	8			
	12			
	16			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	*M- L	Prezzo per pz.	1 scatola	
BOX-TLTS	2.5-	2.5		100 pz./scatola
		3.8		
		5		
	3-	3		
		4.5		
		6		
	4-	4		
		6		
		8		
	5-	5		
		7.5		
		10		
6-	6			
	9			
	12			
8-	8			
	12			
	16			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.