



# Profilati in alluminio serie 5 da 20, 25 e 40mm

## A 1 cava



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dadi	Tappi per profilati	Varianti
P535	P551	P557	P567	P755
P550	P554	P566		P768


**Caratteristiche:** profilati in alluminio piccoli e leggeri ideali per sostenere forze di bassa entità, utilizzabili ad esempio come coperture e per recinzioni di sicurezza.




Tipo		M Materiale	S Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NFS 5	KNFS 5	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
NFSB5	KNFSB5		Anodizzato nero
HFS 5	KHFS 5		Anodizzato trasparente
HFSB5	KHFSB5	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
CAF5	KCAF5		Finitura trasparente (Anodizzato + Verniciatura trasparente)
HFSY5	KHFSY5		Vernice a forno (Giallo)

☞ Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.  
☞ Il colore di HFSY5 è D22-80V (Japan Paint Manufacturers Association, rif. valore Munsell 2.5Y8/12).


**NFS5-2020**  
**NFSB5-2020** (Anodizzato nero)  
**HFS5-2020**  
**HFSB5-2020** (Anodizzato nero)  
**CAF5-2020** (Finitura trasparente)  
**HFSY5-2020** (Vernice a forno, giallo)




**NFSF5-2020**  
**HFSF5-2020**  
**HFSB5-2020** (Anodizzato nero)




**HFSH5-2020**



**NFST5-2020**  
**HFST5-2020**  
**HFSTB5-2020** (Anodizzato nero)



**HFSC5-2020**



### Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario (inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati inf. a 300mm	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto vol. elev. 300mm o sup.
				lx	ly				
NFS5	2020	0.5	183	0.742x10⁴	0.742x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-49
NFSB5 (Anodizzato nero)									
HFS5									
HFSB5 (Anodizzato nero)									
CAF5 (Finitura trasparente)									
HFSY5 (Vernice a forno, giallo)									
NFSF5		0.53	195	0.834x10⁴	0.746x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-49
HFSF5									
HFSFB5 (Anodizzato nero)									
NFST5									
HFST5									
HFSTB5 (Anodizzato nero)									
HFSH5	0.56	208	0.74x10⁴	0.89x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-49	
HFSC5									

### Profilati a lunghezza fissa (1000mm)

☞ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario Q.tà 1-19	Sconto volumi elevati 20-120
			lx	ly		
KHFS5	1000	183	0.742x10⁴	0.742x10⁴		

### Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P.526

☞ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.


Codice componente	L mm	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20					
			lx	ly							
KNFS5	2020	4000 (Lungh. effettiva)	183	0.742x10⁴	1 - 9 pz.	10-20					
KNFSB5 (Anodizzato nero)											
KHFS5											
KHFSB5 (Anodizzato nero)											
KCAF5											
KHFSY5											
KNFSF5							195	0.834x10⁴	0.746x10⁴	1 - 9 pz.	10-20
KHFSF5											
KHFSFB5 (Anodizzato nero)											
KNFST5											
KHFST5	196	0.808x10⁴	0.808x10⁴	1 - 9 pz.	10-20						
KHFSTB5 (Anodizzato nero)											
KHFSH5	208	0.74x10⁴	0.89x10⁴	1 - 9 pz.	10-20						
KHFSC5											

Ordering Example	Codice componente	L
	HFS5-2020	- 800
	KHFS5-2020	- 1000
	KHFSF5-2020	- 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.


# Profilati in alluminio serie 5 da 20, 25 e 40mm

## A 2 cave



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dadi	Tappi per profilati	Varianti
P535	P551	P557	P567	P755
P550	P554	P566		P768


**Caratteristiche:** Profilati con [1x2 cave] e [2x2 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.




Tipo		M Materia- le	S Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NFS 5	KNFS 5	A6063SS-T5	Anodizzato trasparente
NFSB5	KNFSB5		Anodizzato nero
HFS 5	KHFS 5		Anodizzato trasparente
HFSB5	KHFSB5	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
CAF5	KCAF5		Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)

☞ Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


**NFS5-2040**  
**NFSB5-2040** (Anodizzato nero)  
**HFS5-2040**  
**HFSB5-2040** (Anodizzato nero)  
**CAF5-2040** (Finitura trasparente)




**NFSF5-2040**  
**HFSF5-2040**




**NFS5-4040**  
**NFSB5-4040** (Anodizzato nero)  
**HFS5-4040**  
**HFSB5-4040** (Anodizzato nero)  
**CAF5-4040** (Finitura trasparente)



**NFSF5-4040**  
**HFSF5-4040**



**HFST5-4040**



### Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario (inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati inf. a 300mm	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto vol. elev. 300mm o sup.
				lx	ly				
NFS5	2040	0.88	324	1.358x10⁴	5.13x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-160
NFSB5 (Anodizzato nero)									
HFS5									
HFSB5 (Anodizzato nero)									
CAF5 (Finitura trasparente)									
HFSY5 (Vernice a forno, giallo)									
NFSF5		0.93	344	1.52x10⁴	5.40x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-160
HFSF5									
NFS5									
NFSB5 (Anodizzato nero)									
HFS5									
HFSB5 (Anodizzato nero)									
HFSH5	1.28	472	8.89x10⁴	8.89x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-160	
HFST5									
NFSF5	1.41	522	9.78x10⁴	9.32x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-160	
HFSF5									
HFST5	1.35	497	9.60x10⁴	9.60x10⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-160	
HFST5									

### Profilati a lunghezza fissa (1000mm)

☞ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario Q.tà 1-19	Sconto volumi elevati 20-120
			lx	ly		
KHFS5	1000	324	1.358x10⁴	5.13x10⁴		

### Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P.526

☞ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20					
			lx	ly							
KNFS5	2040	4000 (Lungh. effettiva)	324	1.358x10⁴	1 - 9 pz.	10-20					
KNFSB5 (Anodizzato nero)											
KHFS5											
KHFSB5 (Anodizzato nero)											
KCAF5											
KNFSF5							344	1.52x10⁴	5.40x10⁴	1 - 9 pz.	10-20
KHFSF5											
KNFS5											
KNFSB5 (Anodizzato nero)											
KHFST5							472	8.89x10⁴	8.89x10⁴	1 - 9 pz.	10-20
KHFSTB5 (Anodizzato nero)											
KCAF5	522	9.78x10⁴	9.32x10⁴	1 - 9 pz.	10-20						
KNFSF5											
KHFSF5	497	9.60x10⁴	9.60x10⁴	1 - 9 pz.	10-20						
KHFST5											

Ordering Example	Codice componente	L
	HFS5-2040	- 800
	KHFS5-2040	- 1000
	KHFSF5-2040	- 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.