



# Viti di pre-montaggio/Viti di post-montaggio/Dadi flangiati per profilati in alluminio

## Per la serie 5 (largh. cava 6mm)



# Dadi lunghi per profilati in alluminio

## Per la serie 5 (largh. cava 6mm)



**Viti di pre-montaggio** RoHS10 **HNTLSN5-5**

**Lunghezza effettiva delle viti di pre-montaggio**

Cava del profilato in alluminio

\* Elettroconduttivo

Materiale Dadi: EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)  
Viti: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente	L	H	Profilato applicabile (Serie)	Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
					1 ~ 299 pz.	300~499	500~600
HNTLSN5-5	12	10.8	HFS5	6.8			
	17	15.8					

Codice componente - L  
HNTLSN5-5 - 12

**Viti di post-montaggio** RoHS10 **HATLSN5-4**

**Lunghezza effettiva delle viti di post-montaggio**

Cava del profilato in alluminio

\* Elettroconduttivo

Materiale Dadi: EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)  
Viti: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente	L	H	Profilato applicabile (Serie)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
				1 ~ 299 pz.	300~499	500~600
HATLSN5-4	12	11.7	HFS5			
	17	16.7				

Codice componente - L  
HATLSN5-4 - 17

**Dadi flangiati** RoHS10 **HTDN**

Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente	Tipo	M	B	T	D	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
						1 ~ 499 pz.	500~999	1000~1500
HTDN (Acciaio inox)		4	7	4.2	10			
		5	8	5.5	12			

Ordering Example: Codice componente - L  
HNTLSN5-5 - 12  
HTDN5

Example: HNTLSN5-5-12  
HTDN5

HNTLSN5-5-12  
SHNST5 (P559)  
HTDN5

**Coppia di serraggio P526**


**Dadi lunghi con dimensione L configurabile** RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Coppia di serraggio di riferimento (N·m)
Pre-montaggio HNTLF5 HNTLP5 HNTLS5	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente	6.8
Post-montaggio HNTALF5 HNTALP5 SHNTLS5	EN 1.4305 Equiv.	-	

Profilo sezione	A	B	E	T
Pre-montaggio	5.8	10	3.5	4.1
Post-montaggio	5.8	8	2.5	3.2

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	M	T
5	EN 1.0301 Equiv., EN 1.4305 Equiv.	6.8

Example: Guide lineari  
HNTLP5  
Profilato in alluminio con superfici fresate (P533)



**Senza foro**

Codice componente	L Incrementi di 1mm	HNTLF5 Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	SHNTLF5 Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	HNTALF5 Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	HNTALP5 Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLF5 (Post-montaggio) SHNTLF5	(Pre-montaggio) 50~2000 (Post-montaggio) 50~1000				

**Passo configurabile**

Codice componente	L Incrementi di 1mm	M	N Incrementi di 1mm	P Incrementi di 1mm	Numero masch. S	HNTLP5 Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	SHNTLP5 Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	HNTALP5 Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	SHNTALP5 Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLP5 (Post-montaggio) SHNTLP5	(Pre-montaggio) 50~2000 (Post-montaggio) 50~1000	3 4 5	5sNsL-5	2MsPsL-2M	2sSs20				

**Posizione fori configurabile**

Codice componente	L Incrementi di 1mm	M	XA - XE Incrementi di 1mm	HNTLS5 Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	SHNTLS5 Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	HNTALS5 Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	SHNTALS5 Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLS5 (Post-montaggio) SHNTLS5	(Pre-montaggio) 50~2000 (Post-montaggio) 50~1000	3 4 5	5-L-5				

Il numero dei fori maschiati può essere specificato tra 1 e 5.

Codice componente - L

HNTLF5 - 1800  
HNTALF5 - 400

Codice componente - L - M - N - P - S


HNTLP5 - 200 - M3 - N10 - P30 - 7  
HNTALP5 - 210 - M5 - N8 - P15 - 8

Codice componente - L - M - XA - XB - XC - XD - XE

HNTLS5 - 1050 - M5 - XA20 - XB105  
SHNTLS5 - 1050 - M5 - XA20 - XB105 - XC250 - XD500 - XE755  
HNTALS5 - 1000 - M5 - XA25 - XB55 - XC78 - XD975 - XE992

**Addebito lavorazione fori**

Passo configurabile	Prezzo unitario/foro	Posizione fori configurabile	Prezzo unitario/foro
HNTLP5, HNTALP5 SHNTLP5, SHNTALP5		HNTLP5, HNTALP5 SHNTLP5, SHNTALP5	



**Dadi lunghi con dimensione L fissa**

Dimensione L fissa senza fori **HNTK5**

Dimensione L fissa con fori **HNTLG5 SHNTLG5**

Dimensione L fissa senza fori: 450, 10, 4.1, 5.8

Dimensione L fissa con fori: 10, 40, 120, 40, 10, 4.1, 5.8, 4-M5

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	M	T
5	EN 1.0301 Equiv., EN 1.4305 Equiv.	6.8

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HNTK5	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTLG5	EN 1.0301 Equiv.	-
SHNTLG5	EN 1.4305 Equiv.	-

**Dimensione L fissa senza fori**

Codice componente	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
	1 ~ 499 pz.	500~999	1000~1500
HNTK5			

Ordering Example: Codice componente - L  
HNTLG5

Alterations: Codice componente - (SET)  
HNTLG5 - SET

**Dimensione L fissa con fori**

Codice componente	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
	1 ~ 499 pz.	500~999	1000~1500
HNTLG5			
SHNTLG5 (Acciaio inox)			

Variante	Codice	Spec.	Tipo	
Kit viti di fermo a esagono incassato	SET	Le viti di fermo a esagono incassato vengono fornite in kit.	HNTLG5	
		Tipo	Vite di fermo	Quantità
		HNTLG	MSSK	4
		SHNTLG	MSSU	4