



Tappi per profilati

Per profilati in alluminio serie 5 (largh. cava 6mm)



Caratteristiche: tappi standard per proteggere le estremità dei profilati. Varianti di profilati in alluminio non richieste.



Tipo	Materiale
HFC	Poliammide
HFCL	Polietilene a bassa densità


Per alcuni prodotti il colore non è specificabile. In tal caso, il colore è nero.

Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può essere modificato per garantire una tenuta sicura.


HFCL non è applicabile ai profilati con foro per chiave in posizione fissa (P.761), foro D (P.764) o foro L (P.767).

RoHS 10


HFC5-2020




HFCL5-2020




HFC5-2040




HFCL5-2040




HFC5-2060




HFC5-4040




HFC5-4060




HFC5-404020




HFC5-2525




HFC5-2550




HFC30A5




HFC45A5



HFC60A5




HFCR5-2020



Codice componente	Tipo	N.	Colore	Prezzo unitario			Profilato applicabile
				1 ~ 14 pz.	15 ~ 19	20 ~ 200	
HFC5	B (Nero)	2020				5-2020	
		2040				5-2040	
		2060				5-2060	
		4040				5-4040	
		4060				5-4060	
		404020				5-404020	
HFCL5	S (Grigio chiaro)	2525				5-2525	
		2550				5-2550	
		2020				5-2020	
HFCL5	S (Grigio chiaro)	2040				5-2040	
HFC30A5						30A5-20	
HFC45A5						45A5-20	
HFC60A5						60A5-20	
HFCR5-2020						5-2020	

Codice componente - Colore
HFC30A5 - B




Quando si usano profilati in alluminio HFS5-2080, utilizzare 2 HFC5-2040.



Caratteristiche: tappi per profilati a tre lati per la protezione di 3 angoli. Varianti non richieste.

Tappi per angoli con copertura su tre lati

HFCK5-2020



RoHS 10


Materiale: Poliammide

Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può essere modificato per garantire una tenuta sicura.

Codice componente	Colore	Accessori	Profilato applicabile	Prezzo unitario 1 ~ 14 pz.	Sconto volumi elevati 15-19	Sconto volumi elevati 20-200
HFCK5-2020	B (Nero)	HFBMB3-12	5-2020			



Codice componente - Colore
Example HFCK5-2020 - B




Non è necessario lavorare fori maschiati sul profilato.

Caratteristiche: tappi per profilati con fissaggio a vite. Non richiedono ulteriori varianti ed eccellono quanto a sicurezza.

Montaggio a vite

HFCB5-2020



RoHS 10


Materiale: Poliammide (Nero, Grigio chiaro, Giallo)

Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può essere modificato per garantire una tenuta sicura.

Codice componente	Tipo	N.	Colore	Prezzo unitario 1 ~ 14 pz.	Sconto volumi elevati 15-19	Sconto volumi elevati 20-500	Profilato applicabile
HFCB5		2020	B (Nero) S (Grigio chiaro) Y (Giallo)				5-2020
		2040	Y (Giallo)				5-2040



Codice componente - Colore
Example HFCB5-2020 - B




Non è necessario lavorare fori maschiati sul profilato.

Vite a testa piatta incluse. (Nero: HFBMB3-12, Grigio chiaro, Giallo: SHFBS3-12)

Caratteristiche: piastre terminali per HFSR5-404020. Sono richieste varianti sui profilati.

Piastre terminali

HFCR5-404020



Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente	Tipo	Vite applicabile	Prezzo unitario 1 ~ 14 pz.	Sconto volumi elevati 15-19	Sconto volumi elevati 20-200	Profilato applicabile
HFCR5-404020		SHFBS5-6				HFSR5-404020

Per il montaggio di HFCR5-404020, sono richieste varianti sulla sezione terminale del profilato e sulle viti applicabili. (Viti non incluse.)

Montaggio piastre terminali per HFSR5-404020

Varianti	Lavorazione fori per montaggio piastre terminali		
	LTS	RTS	TSW
Spec.	L'illustrazione sotto mostra la posizione del profilato base. LTS: lavorazione sull'estremità RTS: lavorazione sull'estremità TSW: lavorazione sui due lati Es. LTS		
Profilato applicabile	HFSR5-404020		
Vite applicabile	SHFBS5-6		



Codice componente
Example HFCR5-404020