



Profilati in alluminio serie 6 da 30, 60mm

A 2 cave



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dado	Tappi per profilati	Varianti
P583 ~P600	P601 ~P614	P617 ~P626	P627	P.755 ~P.768


Caratteristiche: profilati con [1x2 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		Anodizzato nero
NEFSB6	KNEFSB6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
NEFS6	KNEFS6		
NFSL6	KNFSL6		
GFS6	KGFS6	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodizzato nero
EFS6	KEFS6		
HFS6	KHFS6		
HFSB6	KEFSB6	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HFSB6	KHFSB6		
HFSB6	KHFSB6		
CAF6	KCAF6		Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFS6-3060
NEFSB6-3060
(Anodizzato nero)
EFS6-3060
EFSB6-3060
(Anodizzato nero)




HFS6-3060
HFSB6-3060
(Anodizzato nero)
CAF6-3060
(Finitura trasparente)



NFSL6-3060
HFSL6-3060
(Per carico leggero)
HFSLB6-3060
(Per carico leggero/Anodizzato nero)




GFS6-3060 (Ad alta rigidità)



Nome cartella dati CAD: 40_Aluminum_Frames


Caratteristiche: profilati con [1x2 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		Anodizzato trasparente
NEFS6	KNEFS6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
EFS6	KEFS6		
HFS6	KHFS6		

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFSF6-3060
EFSF6-3060




NEFST6-3060




EFSH6-3060




HFSF6-3060



HFST6-3060



HFSH6-3060



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario Inf. a 300mm	Sconto volumi elevati Inf. a 300mm			Prezzo unitario/m 300mm o sup.	Sconto volumi elevati/m 300mm o sup.		
				lx	ly		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160
NEFS6	3060	1.44	535	5.49x10 ⁴	20.6x10 ⁴		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160
NEFSB6 (Anodizzato nero)													
EFS6													
EFSB6 (Anodizzato nero)													
HFS6													
HFSB6 (Anodizzato nero)													
CAF6 (Finitura trasparente)													
NFSL6													
HFSL6 (Per carico leggero)													
HFSLB6 (Per carico leggero, anodizzato nero)	1.29	476	4.87x10 ⁴	17.87x10 ⁴									
GFS6 (Ad alta rigidità)	1.71	634	5.95x10 ⁴	23.78x10 ⁴									

Profilati a lunghezza fissa (1000mm)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1-9 pz.	Sconto volumi elevati 20-120
			lx	ly		
KHFS6	3060	1000	592	5.33x10 ⁴	20.56x10 ⁴	

Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm) P.526

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1-9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFS6	3060	535	5.49x10 ⁴	20.6x10 ⁴		
KNEFSB6 (Anodizzato nero)						
KEFS6						
KEFSB6 (Anodizzato nero)						
KHFS6						
KHFSB6 (Anodizzato nero)						
KCAF6						
KNFSL6						
KNFSL6 (Per carico leggero)						
KHFSLB6 (Per carichi leggeri, anodizzato nero)						
KGFS6 (Ad alta rigidità)	592	5.33x10 ⁴	20.56x10 ⁴			
	476	4.87x10 ⁴	17.87x10 ⁴			
	634	5.95x10 ⁴	23.78x10 ⁴			

Ordering Example
Codice componente - L
HFS6-3060 - 800
KHFS6-3060 - 1000
KHFS6-3060 - 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.

Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario Inf. a 300mm	Sconto volumi elevati Inf. a 300mm			Prezzo unitario/m 300mm o sup.	Sconto volumi elevati/m 300mm o sup.		
				lx	ly		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160
NEFSF6	3060	1.54	573	5.97x10 ⁴	21.1x10 ⁴		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160
EFSF6													
HFSF6													
NEFST6													
HFST6													
EFSH6													
HFSH6													
HFSH6													

Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm) P.526

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1-9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFSF6	3060	573	5.97x10 ⁴	21.1x10 ⁴		
KEFSF6						
KHFSF6						
KNEFST6						
KHFST6						
KEFSH6						
KHFSH6						
KHFSH6						

Ordering Example
Codice componente - L
HFSH6-3060 - 800
KHFS6-3060 - 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.