



Profilati in alluminio serie 6 da 30 e 60mm

3 o più cave



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dado	Tappi per profilati	Varianti
P583	P617	P601	P627	P755
P600	P626	P614		P768

Caratteristiche: profilati con [1x3 cave] e [2x4 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NEFS6	KNEFS6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HFS6	KHFS6	EN AC-51400-T5 Equiv.	trasparente


Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.




HFS6-6090




NEFS6-6090



HFS6-60120



NEFS6-60120



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario Inf. a 300mm	Sconto volumi elevati Inf. a 300mm			Prezzo unitario/m 300mm o sup.	Sconto volumi elevati/m 300mm o sup.		
				lx	ly		1 - 9 pz.	10-49	50-160		1 - 9 pz.	10-49	50-160
NEFS6	6090	3.10	1147	52.6x10 ⁴	111.0x10 ⁴								
	60120												
HFS6	6090	3.10	1147	52.6x10 ⁴	111.0x10 ⁴								
	60120												

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P.526

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.


Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-19
			lx	ly		
KNEFS6	6090	1147	52.6x10 ⁴	111.0x10 ⁴		
	60120					
KHFS6	6090	1147	52.6x10 ⁴	111.0x10 ⁴		
	60120					

Ordering Example	Codice componente	-	L
	HFS6-6090	-	800
	KHFS6-60120	-	4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.

Profilati in alluminio serie 6 da 30 e 60mm

Altri profili



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dado	Tappi per profilati	Varianti
P583	P661	P617	P627	P755
P600	P614	P626		P768

Caratteristiche: utilizzabili per definire angoli o realizzare superfici esterne arrotondate.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NEFS6	KNEFS6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
NFSR6	KNFSR6		
EFS6	KEFS6	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HFS6	KHFS6		
HFSR6	KHFSR6		
HFS A6	KHFS A6		
HFS45TR6	KHFS45TR6		


Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.




HFS30A6-30




HFS45A6-30




HFS60A6-30




HFS45TR6-30




NEFS6-606030
EFS6-606030




HFS6-606030



HFSR6-606030



NFSR6-3030
HFSR6-3030



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario Inf. a 300mm	Sconto volumi elevati Inf. a 300mm			Prezzo unitario/m 300mm o sup.	Sconto volumi elevati/m 300mm o sup.		
				lx	ly		1 - 9 pz.	10-49	50-160		1 - 9 pz.	10-49	50-160
HFS30A6	30	1.11	412	3.15x10 ⁴	3.86x10 ⁴								
HFS45A6		1.08	401	3.21x10 ⁴	3.72x10 ⁴								
HFS60A6		1.1	410	3.33x10 ⁴	3.70x10 ⁴								
NEFS6	606030	2.21	819	27.38x10 ⁴	27.38x10 ⁴								
EFS6		2.33	864	27.3x10 ⁴	27.3x10 ⁴								
HFS6		1.97	732	27.75x10 ⁴	27.75x10 ⁴								
HFSR6		0.82	306	2.42x10 ⁴	2.42x10 ⁴								
NFSR6	3030	1.33	492	3.42x10 ⁴	9.47x10 ⁴								
HFSR6													
HFS45TR6	30												

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P.526

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20				
			lx	ly						
KHFS30A6	4000	412	3.15x10 ⁴	3.86x10 ⁴						
							KHFS45A6	401	3.21x10 ⁴	3.72x10 ⁴
								KHFS60A6	410	3.33x10 ⁴
KNEFS6	4000	819	27.38x10 ⁴	27.38x10 ⁴						
							KEFS6	864	27.3x10 ⁴	27.3x10 ⁴
KNFSR6	4000	732	27.75x10 ⁴	27.75x10 ⁴						
							KHFSR6	306	2.42x10 ⁴	2.42x10 ⁴
KHFS45TR6	4000	492	3.42x10 ⁴	9.47x10 ⁴						

Ordering Example	Codice componente	-	L
	HFS30A6-30	-	800
	KHFS30A6-30	-	4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.