


Profilati in alluminio serie 8 da 40 e 80mm

A 1 cava



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dadi	Tappi per profilati	Varianti
P641 ~ P658	P659 ~ P664	P667 ~ P676	P677	P755 ~ P768


Caratteristiche: profilati standard utilizzabili per piedistalli, ecc.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodizzato trasparente
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato nero
NFSL8	KNFSL8		Anodizzato trasparente
NEFSB8	KNEFSB8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
EFS8	KEFS8		Anodizzato nero
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HFSL8	KHFSL8		Anodizzato nero
EFST8	KEFST8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HFSB8	KHFSB8		Anodizzato nero
HFSLB8	KHFSLB8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
CAF8	KCAF8		Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)
HFSY8	KHFSY8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Vernice a forno (Giallo)

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.

NEFS8-4040
NEFSB8-4040 (Anodizzato nero)
EFS8-4040
EFSB8-4040 (Anodizzato nero)




HFS8-4040
HFSB8-4040 (Anodizzato nero)
CAF8-4040 (Finitura trasparente)
HFSY8-4040 (Vernice a forno, giallo)




NFSL8-4040
HFSL8-4040 (Per carico leggero)

HFSLB8-4040 (Per carico leggero/Anodizzato nero)



GFS8-4040 (Ad alta rigidità)



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario (inf. a 300mm) 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati inf. a 300mm 10-49	Prezzo unitario/m (300mm o sup.) 1 - 9 pz.	Sconto vol. elev. 300mm o sup. 10-49
				lx	ly				
NEFS8	4040	1.61	596	10.5x10 ⁴	10.5x10 ⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-49
NEFSB8 (Anodizzato nero)									
EFS8									
EFSB8 (Anodizzato nero)									
HFS8									
HFSB8 (Anodizzato nero)									
CAF8 (Finitura trasparente)									
HFSY8 (Vernice a forno, giallo)									
NFSL8									
HFSL8 (Per carico leggero)									
HFSLB8 (Per carichi leggeri, anodizzato nero)									
GFS8 (Ad alta rigidità)	2.17	806	13.76x10 ⁴	13.76x10 ⁴					

Profilati a lunghezza fissa (1000mm)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario Q.tà 1 - 19	Sconto volumi elevati 20-120
			lx	ly		
KHFS8	4040	1000	640	10.4x10 ⁴	10.4x10 ⁴	

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	4040	596	10.5x10 ⁴	10.5x10 ⁴	1 - 9 pz.	10-20
KNEFSB8 (Anodizzato nero)						
KEFS8						
KEFSB8 (Anodizzato nero)						
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)						
KCAF8 (Finitura trasparente)						
KHFSY8 (Vernice a forno)						
KNFSL8						
KNFSLB8 (Per carico leggero)						
KNFSLB8 (Per carichi leggeri, anodizzato nero)						
KGFS8 (Ad alta rigidità)	806	13.76x10 ⁴	13.76x10 ⁴			

Ordering Example	Codice componente	L
	HFS8-4040	- 800
	KHFS-4040	- 1000
	KHFS8-4040	- 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.


Caratteristiche: profilati standard utilizzabili per piedistalli, ecc.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodizzato trasparente
EFS8	KEFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
EFST8	KEFST8		Anodizzato nero
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HFSB8	KHFSB8		Anodizzato nero

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFSF8-4040
EFST8-4040
EFSFB8-4040 (Anodizzato nero)




HFSF8-4040
HFSFB8-4040 (Anodizzato nero)




GFSF8-4040 (Ad alta rigidità)




NEFST8-4040
EFST8-4040
EFSTB8-4040 (Anodizzato nero)




HFST8-4040
HFSTB8-4040 (Anodizzato nero)




GFST8-4040 (Ad alta rigidità)




EFSH8-4040




HFSH8-4040



EFSC8-4040



HFSC8-4040



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario (inf. a 300mm) 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati inf. a 300mm 10-49	Prezzo unitario/m (300mm o sup.) 1 - 9 pz.	Sconto vol. elev. 300mm o sup. 10-49
				lx	ly				
NEFSF8	4040	1.53	568	9.96x10 ⁴	10.12x10 ⁴	1 - 9 pz.	10-49	1 - 9 pz.	10-49
EFST8									
EFSFB8 (Anodizzato nero)									
HFSF8									
HFSFB8 (Anodizzato nero)									
GFSF8 (Ad alta rigidità)									
NEFST8									
EFST8									
EFSTB8 (Anodizzato nero)									
HFST8									
HFSTB8 (Anodizzato nero)									
GFST8 (Ad alta rigidità)	2.28	846	14.57x10 ⁴	14.57x10 ⁴					
EFSH8	1.56	579	10.37x10 ⁴	10.37x10 ⁴					
HFSH8	1.65	612	9.74x10 ⁴	10.44x10 ⁴					
EFSC8	1.54	571	10.22x10 ⁴	10.52x10 ⁴					
HFSC8	1.66	617	9.97x10 ⁴	10.51x10 ⁴					

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFSF8	4040	586	9.96x10 ⁴	10.12x10 ⁴	1 - 9 pz.	10-20
KEFSF8						
KEFSFB8 (Anodizzato nero)						
KHFSF8						
KHFSFB8 (Anodizzato nero)						
KGFSF8 (Ad alta rigidità)						
KNEFST8						
KEFST8						
KEFSTB8 (Anodizzato nero)						
KHFST8						
KHFSTB8 (Anodizzato nero)						
KGFSF8 (Ad alta rigidità)	846	14.57x10 ⁴	14.57x10 ⁴			
KEFSH8	579	10.37x10 ⁴	10.37x10 ⁴			
KHFSH8	612	9.74x10 ⁴	10.44x10 ⁴			
KEFSC8	571	10.22x10 ⁴	10.52x10 ⁴			
KHFSC8	617	9.97x10 ⁴	10.51x10 ⁴			

Ordering Example	Codice componente	L
	HFSF8-4040	- 800
	KHFSF8-4040	- 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.