



Profilati in alluminio serie 8 da 40 e 80mm

A 2 cave



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dado	Tappi per profilati	Varianti
P641 P658	P659 P664	P667 P676	P677	P755 P768


Caratteristiche: profilati con [1x2 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato nero
NEFSB8	KNEFSB8		Anodizzato trasparente
NFSL8	KNFSL8	EN AW-6061-T6 Equiv.	
GFS8	KGFS8		EN AC-51400-T5 Equiv.
EFS8	KEFS8	Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)	
HFS8	KHFS8		Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)
HFSL8	KHFSL8	Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)	
EFSB8	KEFSB8		Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)
HFSB8	KHFSB8	Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)	
HFSLB8	KHFSLB8		Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)
CAF8	KCAF8	Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)	
			Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)

⚠ Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFS8-4080
NEFSB8-4080 (Anodizzato nero)
EFS8-4080
EFSB8-4080 (Anodizzato nero)




HFS8-4080
HFSB8-4080 (Anodizzato nero)
CAF8-4080 (Finitura trasparente)



NFSL8-4080
HFSL8-4080 (Per carico leggero)
HFSLB8-4080 (Per carico leggero, anodizzato nero)



GFS8-4080 (Ad alta rigidità)



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati inf. a 300mm		Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto vol. elev. 300mm o sup.	
				lx	ly		1 - 9 pz.	10-49		50-160	1 - 9 pz.
NEFS8 NEFSB8 (Anodizzato nero) EFS8 EFSB8 (Anodizzato nero) HFS8 HFSB8 (Anodizzato nero) CAF8 (Finitura trasparente) NFSL8 HFSL8 (Per carico leggero) HFSLB8 (Per carichi leggeri, anodizzato nero) GFS8 (Ad alta rigidità)	4080 50-4000	2.79	1034	19.9x10 ⁴	72.6x10 ⁴						
		3.0	1109	19.8x10 ⁴	71.9x10 ⁴						
		2.12	785	13.4x10 ⁴	52.9x10 ⁴						
		3.62	1340	25.21x10 ⁴	90.87x10 ⁴						

Profilati a lunghezza fissa (1000mm)

⚠ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario Q.tà 1-19	Sconto volumi elevati 20-120
			lx	ly		
KHFS8	4080	1109	19.8x10 ⁴	71.9x10 ⁴		

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P526

⚠ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFS8 KNEFSB8 (Anodizzato nero) KEFS8 KEFSB8 (Anodizzato nero) KHFS8 KHFSB8 (Anodizzato nero) KCAF8 (Finitura trasparente) KHFSB8 (Anodizzato nero) KNFSL8 KHFSL8 (Per carico leggero) KHFSL8 (Per carichi leggeri, anodizzato nero) KGFSL8 (Ad alta rigidità)	4080 4000 (Lungh. effettiva)	1034	19.9x10 ⁴	72.6x10 ⁴		
		1109	19.8x10 ⁴	71.9x10 ⁴		
		785	13.4x10 ⁴	52.9x10 ⁴		
		1340	25.21x10 ⁴	90.87x10 ⁴		

Ordering Example	Codice componente	L
	HFS8-4080	- 800
	KHFS8-4080	- 1000
	KHFSB8-4080	- 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.


Caratteristiche: profilati con [1x2 cave]. Con lati chiusi.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
NEFSF8	KNEFSF8		
EFSF8	KEFSF8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HFSF8	KHFSF8		

⚠ Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFSF8-4080
EFSF8-4080




HFSF8-4080




HFST8-4080



EFSHF8-4080



HFSHF8-4080



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati inf. a 300mm		Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto volumi elevati 300mm o sup.	
				lx	ly		1 - 9 pz.	10-49		50-160	1 - 9 pz.
NEFSF8 EFSF8 HFSF8 HFST8 EFSHF8 HFSHF8	4080 50-4000	2.81	1041	20.37x10 ⁴	72.20x10 ⁴						
		2.98	1104	20.3x10 ⁴	70.5x10 ⁴						
		3.10	1149	21.18x10 ⁴	77.16x10 ⁴						
		2.77	1027	20.72x10 ⁴	70.73x10 ⁴						
		3.01	1113	20.67x10 ⁴	70.16x10 ⁴						

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P526

⚠ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm ²	Momento di inerzia sezione mm ⁴		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFSF8 KEFSF8 KHFSF8 KHFS8 KEFSHF8 KHFSHF8	4080 4000 (Lungh. effettiva)	1041	20.37x10 ⁴	72.20x10 ⁴		
		1104	20.3x10 ⁴	70.5x10 ⁴		
		1149	21.18x10 ⁴	77.16x10 ⁴		
		1027	20.72x10 ⁴	70.73x10 ⁴		
		1113	20.67x10 ⁴	70.16x10 ⁴		

Ordering Example	Codice componente	L
	HFSF8-4080	- 800
	KHFSF8-4080	- 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.