



# Profilati in alluminio serie 8 da 40 e 80mm

A 2 o più cave



Parti di fissaggio			Altro
Staffe	Giunti	Dadi	Tappi per profilati Varianti
P.641 ~ P.658	P.659 ~ P.664	P.667 ~ P.676	P.755 ~ P.768


**Caratteristiche:** profilati sagomati con [2x2 cave], [2x4 cave], ecc. Efficaci per operazioni in ambienti soggetti a carichi elevati.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
EFS8	KEFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	
EFS8-8	KEFS8-8		
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HFS8-8	KHFS8-8		
EFSB8	KEFSB8		
HFSB8	KHFSB8	Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)	
CAF8	KCAF8		

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


**NEFS8-8080**  
**EFS8-8080**  
**EFSB8-8080**  
(Anodizzato nero)




**HFS8-8080**  
**HFSB8-8080**  
(Anodizzato nero)  
**CAF8-8080**  
(Finitura trasparente)




**HFSH8-8080**  
(Per carico pesante)




**EFSF8-8080**



**HFSF8-8080**



**EFST8-8080**



## Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario (inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati inf. a 300mm			Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto volumi elevati 300mm o sup.		
				lx	ly		1 - 9 pz.	10-49	50-160		1 - 9 pz.	10-49	50-160
NEFS8	50-4000 ■ Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI OCT Center. ⚠ Alcuni profilati non sono applicabili.	4.45	1649	130.0x10 <sup>4</sup>	130.0x10 <sup>4</sup>								
EFS8													
EFSB8 (Anodizzato nero)		4.57	1691	129.1x10 <sup>4</sup>	129.1x10 <sup>4</sup>								
HFS8													
HFSB8 (Anodizzato nero)		7.13	2641	183x10 <sup>4</sup>	183x10 <sup>4</sup>								
CAF8 (Finitura trasparente)													
HFSH8 (Per carichi pesanti)		4.39	1627	130.6x10 <sup>4</sup>	131.6x10 <sup>4</sup>								
EFSF8													
HFSF8	4.66	1726	128.4x10 <sup>4</sup>	129.6x10 <sup>4</sup>									
EFST8													
HFSB8	4.39	1626	134.2x10 <sup>4</sup>	134.2x10 <sup>4</sup>									

## Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P.526)


⚠ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	8080 4000 (Lungh. effettiva)	1649	130.0x10 <sup>4</sup>	130.0x10 <sup>4</sup>		
KEFS8						
KEFSB8 (Anodizzato nero)		1691	129.1x10 <sup>4</sup>	129.1x10 <sup>4</sup>		
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)		2641	183x10 <sup>4</sup>	183x10 <sup>4</sup>		
KCAF8 (Finitura trasparente)						
KHFSH8 (Per carichi pesanti)		1627	130.6x10 <sup>4</sup>	131.6x10 <sup>4</sup>		
KEFSF8						
KHFSF8		1726	128.4x10 <sup>4</sup>	129.6x10 <sup>4</sup>		
KEFSB8						
KEFS8	1626	134.2x10 <sup>4</sup>	134.2x10 <sup>4</sup>			

Ordering Example	Codice componente	-	L
	HFS8-8080	-	800
	KHFS8-8080	-	4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.


**Caratteristiche:** profilati sagomati con [2x2 cave], [2x4 cave], ecc. Efficaci per operazioni in ambienti soggetti a carichi elevati.




Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	
EFS8	KEFS8		
HFSB8	KHFSB8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
EFSB8	KEFSB8		

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


**NEFS8-40120**  
**EFS8-40120**  
**EFSB8-40120**  
(Anodizzato nero)




**EFS8-40160**  
**EFSB8-40160**  
(Anodizzato nero)




**HFS8-40160**



**EFS8-80160**



**HFS8-80160**  
**HFSB8-80160**  
(Anodizzato nero)



## Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario (inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati inf. a 300mm			Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto volumi elevati 300mm o sup.		
				lx	ly		1 - 9 pz.	10-49	50-160		1 - 9 pz.	10-49	50-160
NEFS8	50-4000 ■ Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI OCT Center. ⚠ Alcuni profilati non sono applicabili.	3.98	1474	29.0x10 <sup>4</sup>	223.5x10 <sup>4</sup>								
EFS8													
EFSB8 (Anodizzato nero)		5.25	1945	38.8x10 <sup>4</sup>	506x10 <sup>4</sup>								
EFS8													
EFSB8 (Anodizzato nero)		5.54	2049	38.6x10 <sup>4</sup>	498x10 <sup>4</sup>								
HFS8													
EFS8		9.83	3643	304.4x10 <sup>4</sup>	1007x10 <sup>4</sup>								
HFS8													
HFSB8 (Anodizzato nero)	10.51	3891	295x10 <sup>4</sup>	1001x10 <sup>4</sup>									

## Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P.526)

⚠ Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	40120 4000 (Lungh. effettiva)	1474	29.0x10 <sup>4</sup>	222.2x10 <sup>4</sup>		
KEFS8						
KEFSB8 (Anodizzato nero)		1945	38.8x10 <sup>4</sup>	506x10 <sup>4</sup>		
KEFS8						
KEFSB8 (Anodizzato nero)		2049	38.6x10 <sup>4</sup>	498x10 <sup>4</sup>		
KHFS8						
KEFS8		3643	304.4x10 <sup>4</sup>	1006x10 <sup>4</sup>		
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)		3891	295x10 <sup>4</sup>	1001x10 <sup>4</sup>		

Ordering Example	Codice componente	-	L
	HFS8-80160	-	800
	KEFS8-40120	-	4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.