


# Tappi per profilati

## Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)



**Caratteristiche:** tappi standard per proteggere le estremità dei profilati. Varianti di profilati in alluminio non richieste.

Tipo	Materiale
HFC	Poliammide
HFCL	Polietilene a bassa densità

⚠ Per alcuni prodotti il colore non è specificabile. In tal caso, il colore è nero.  
 ⚠ Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può essere modificato per garantire una tenuta sicura.  
 ⚠ HFCL non è applicabile ai profilati con foro per chiave in posizione fissa (P.761), foro D (P.764) o foro L (P.767).

RoHS 10

⚠ È possibile utilizzare HFC e HFCL per profilati in alluminio diversi dalla serie GFS/GNFS.  
 ⚠ Per i profilati in alluminio diversi dalla serie GFS, è possibile utilizzare gli stessi tappi della serie HFS. Per i tappi per la serie GFS, P.678

Codice componente	Colore	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Profilato applicabile
Tipo	N.	1 - 14 pz.	15-19	20-200
HFC8	B (Nero)	4040		8-4040
		4080		8-4080
		40120		8-40120
		8080		8-8080
		808040		8-808040
HFCL8	S (Grigio chiaro)	4040		8-4040
		4080		8-4080
HFC30A8				30A8-40
HFC45A8				45A8-40
HFC60A8				60A8-40
HFCL8-4040				8-4040

RoHS 10



Quando si usano profilati in alluminio HFS-80160, utilizzare 2 HFC8-8080.

⚠ Non applicabili a EFSH8-4040.

**Caratteristiche:** tappi per profilati per la protezione di 3 lati sugli angoli.

**Tappi per angoli con copertura su tre lati**

**HFCK8-4040**

⚠ Il profilo e il numero dei piedini dei tappi può essere modificato per garantire una tenuta sicura.

RoHS 10

Codice componente	Colore	Accessori	Profilato applicabile *	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
				1 - 14 pz.	15-19
HFCK8-4040	B (Nero)	HFBMB5-15	8-4040		20-200

\* Per i profilati in alluminio serie EFS, è possibile utilizzare gli stessi tappi della serie HFS.

Ordering Example
Codice componente  
HFCK8-4040-B

**Caratteristiche:** tappi per profilati con fissaggio a vite. Non richiedono ulteriori varianti ed eccellono quanto a sicurezza.

**Montaggio a vite**

**HFCB8-4040**  
(Montaggio a vite)

**HFCB8-4080**  
(Montaggio a vite)

⚠ Materiale: Poliammide (Nero, Grigio chiaro, Giallo)

RoHS 10

Codice componente	Colore	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Profilato applicabile *
Tipo	N.	1 - 14 pz.	15-19	20-500
HFCB8	4040	B (Nero) S (Grigio chiaro) Y (Giallo)		8-4040
	4080	⚠ Tipo giallo disponibile solo per 4040.		8-4080

\* Per i profilati in alluminio serie EFS, è possibile utilizzare gli stessi tappi della serie HFS.  
 ⚠ La vite a testa piatta è inclusa per il tipo di montaggio a vite. (Nero: HFBMB5-15, Grigio chiaro, Giallo: SHFBS5-15)

Ordering Example
Codice componente  
HFCB8-4040-S

**Caratteristiche:** tappi esclusivi per profilati GFS8-4040 e GFS8-4080. Sono richieste varianti.

**Piastre per profilati ad alta rigidità**

**HFCD8-4040**

**HFCD8-4080**

⚠ Materiale: EN 1.4301 Equiv.

RoHS 10

Codice componente	Vite applicabile	Profilato applicabile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.		1 - 9 pz.	10-50
HFCD8	4040	SHFBS12-20 (Non in dotazione)	GFS8-4040	
	4080		GFS8-4080	

**Example**

<Prima del montaggio>

<Dopo il montaggio>

⚠ Non è necessario lavorare fuori maschiati sul profilato.

**Example**

<Prima del montaggio>

<Dopo il montaggio>

⚠ Non è necessario lavorare fuori maschiati sul profilato.

**Ordering Example**

**Codice componente**  
HFCD8-4040

⚠ Si richiede una speciale variante sulle sezioni trasversali dei profilati per il montaggio dei tappi. (P.768)