



# Profilati in alluminio serie 8-45 da 45 e 90mm

A 2 o più cave



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dadi	Tappi per profilati	Varianti
P.691	P.705	P.713	P.723	P.755
P.704	P.710	P.722		P.768


Caratteristiche: profilati con [2x2 cave], [2x4 cave].




Tipo	Lunghezza fissa	Materiale	Trattamento superficie
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodizzato trasparente
NFS8	KNFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HFSB8	KHFSB8		Finitura trasparente (Anodizzato + Verniciatura trasparente)
CAF8	KCAF8		

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NFS8-9090  
HFS8-9090  
HFSB8-9090 (Anodizzato nero)  
CAF8-9090 (Finitura trasparente)




GFS8-9090 (Ad alta rigidità)



HFS8-45180  
HFSB8-45180 (Anodizzato nero)



HFS8-90180  
HFSB8-90180 (Anodizzato nero)



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario (inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto vol. elev. 300mm o sup.					
				lx	ly		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160			
NFS8	9090	5.80	2162	209.2x10 <sup>4</sup>	209.2x10 <sup>4</sup>											
HFS8																
HFSB8 (Anodizzato nero)																
CAF8 (Finitura trasparente)	45180	7.12	2636	60.8x10 <sup>4</sup>	804x10 <sup>4</sup>											
GFS8 (Ad alta rigidità)																
HFS8																
HFSB8 (Anodizzato nero)	90180	17.07	6320	599x10 <sup>4</sup>	2136x10 <sup>4</sup>											
HFS8																
HFSB8 (Anodizzato nero)																

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P.526

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.


Codice componente	L mm	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario 1-9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNFS8	9090	2162	209.2x10 <sup>4</sup>	209.2x10 <sup>4</sup>		
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)						
KCAF8						
KGFS8 (Ad alta rigidità)						
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)	45180	2636	60.8x10 <sup>4</sup>	804x10 <sup>4</sup>		
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)	90180	6320	599x10 <sup>4</sup>	2136x10 <sup>4</sup>		
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)						

Ordering Example  
Codice componente - L  
HFS8-90180 - 800  
KHFS8-9090 - 4000

Varianti disponibili per i profilati a Alterations lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.


# Profilati in alluminio serie 8-45 da 45 e 90mm

Altri profili



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dadi	Tappi per profilati	Varianti
P.691	P.705	P.713	P.723	P.755
P.704	P.710	P.722		P.768


Caratteristiche: utilizzabili per definire angoli o realizzare superfici esterne arrotondate.




Tipo	Lunghezza fissa	Materiale	Trattamento superficie
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8		
HFS8	KHFS8		
HFS8	KHFS8		

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


HFS30A8-45




HFS45A8-45




HFS60A8-45




NEFS8-909045  
EFS8-909045




HFS8-909045



HFSR8-909045



HFSR8-4545



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario (inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto vol. elev. 300mm o sup.					
				lx	ly		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160			
HFS30A8	45	2.30	851	14.91x10 <sup>4</sup>	15.95x10 <sup>4</sup>											
HFS45A8																
HFS60A8																
NEFS8	909045	5.36	1988	149.72x10 <sup>4</sup>	149.72x10 <sup>4</sup>											
EFS8																
HFS8																
HFSR8	4545	4.67	1731	128.2x10 <sup>4</sup>	128.2x10 <sup>4</sup>											
HFSR8																

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm) P.526

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario 1-9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KHFS30A8	45	851	14.91x10 <sup>4</sup>	15.95x10 <sup>4</sup>		
KHFS45A8						
KHFS60A8						
KNEFS8						
KEFS8						
KHFS8						
KHFSR8	909045	1988	149.72x10 <sup>4</sup>	149.72x10 <sup>4</sup>		
KHFS8						
KHFSR8	4545	662	11.30x10 <sup>4</sup>	11.30x10 <sup>4</sup>		
KHFSR8						

Ordering Example  
Codice componente - L  
HFS30A8-45 - 800  
KHFS30A8-45 - 4000

Varianti disponibili per i profilati a Alterations lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.