

Viti a esagono incassato per profilati in alluminio - Elementi singoli/Confezioni grandi

Caratteristiche: viti standard per collegare diverse staffe in un'ampia gamma di applicazioni.

Viti a esagono incassato

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
CBM	EN 1.7220 Equiv.	Cromatura lucida
SCB	EN 1.4301 Equiv.	-
HCBMTB	EN 1.7220 Equiv.	Cromatura trivalente (nero)

CBM (Cromatura lucida)
SCB (Acciaio inox)
HCBMTB (Cromatura trivalente, nero)

☐ Codice componente ☐ non conforme alla direttiva RoHS.

ℓ	Codice componente		MxP	A	E	B	CBM		SCB			HCBMTB		
	Tipo	M - L					Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
										1-99 pz.	100-500	1-9 pz.		
18	CBM	3 - 18	3x0.5	5.5	3	2.5								
	SCB	35												
20	CBM	4 - 18	4x0.7	7	4	3								
	SCB	22												
22	CBM	5 - 6	5x0.8	8.5	5	4								
	SCB	8												
24	CBM	6 - 8	6x1.0	10	6	5								
	SCB	12												
28	CBM	8 - 12	8x1.25	13	8	6								
	SCB	15												

☐ Per altre spec., vedere P.174, 176.

Ordering Example
 Codice componente
CBM6-8

EX Example

Utilizzare viti di lunghezza diversa rispetto alle viti normali applicabili a seconda delle condizioni, quali rondelle per staffe anti-allentamento.

<Vista laterale del profilato> <Vista in sezione del profilato>

Caratteristiche: le viti con rondelle hanno lunghezze gambo ideali per il collegamento a staffe di profilati.

Viti con rondella elastica incorporata **RoHS10**

Vite	Materiale	Durezza	Classe di resistenza
	Acciaio legato da costruzione	32-44HRC	10.9 JIS 0209 (Gg)

Rondella
 Rondella elastica JIS B1251
 Rondella piatta JIS B1256
Trattamento superficie: Cromatura trivalente

HCBST

Codice componente		MxP	A	E	B	C	D	HCBST	
Tipo	M - L							Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HCBST	5 - 12	5x0.8	8.5	5	4	8.5	10	1-99 pz.	100-300
	16								
	6 - 15	6x1.0	10	6	5	11.5	12.5		
	20								
	25	8x1.25	13	8	6	14.5	17		
	8 - 20								
	24								
	29								

☐ Per viti a esagono incassato con rondella elastica incorporata in acciaio inox con pellicola in ossido nero, vedere P.178.

Ordering Example
 Codice componente
HCBST6-15

Caratteristiche: confezioni grandi per viti con rondella elastica incorporata HCBST. Le confezioni grandi sono economiche sia a fini di stoccaggio a magazzino che per utilizzi in grandi quantità.

Viti con rondella elastica incorporata **RoHS10**
 Confezioni grandi (500 pz. per confezione)

Vite	Materiale	Durezza	Classe di resistenza
	Acciaio legato da costruzione	32-44HRC	10.9 JIS 0209 (Gg)

Rondella
 Rondella elastica JIS B1251
 Rondella piatta JIS B1256
Trattamento superficie: Cromatura trivalente

HCBST□-□□-SET1

Codice componente		MxP	A	E	B	C	D	Altezza rondella elastica e rondella piatte serrate (Rit.)	Prezzo per confezione	Prezzo per 1 pz.
Tipo	M - L-SET1 (500 pz. per conf.)									
HCBST	5 - 12	5x0.8	8.5	5	4	8.5	10	2.3		
	16									
	6 - 15	6x1.0	10	6	5	11.5	12.5	3.1		
	20									
	25	8x1.25	13	8	6	14.5	17	3.6		
	8 - 20									
	24									
	29									

Ordering Example
 Codice componente
HCBST6-15-SET1

Elenco di viti a esagono incassato con rondella incorporata per ciascuna staffa

Profilato	Staffa	Viti a esagono incassato con rondella incorporata	Staffa (con foro maschiato)	Viti a esagono incassato con rondella incorporata
Serie HFS5	HBLFSL5	Non applicabile	HBLFSL5-C	Non applicabile
	HBLFSN5	HCBST5-12	HBLFSN5-C	HCBST5-12
	HBLFSSW5	Non applicabile	HBLFSSW5-C	Non applicabile
	HBLFSD5	HCBST5-12	HBLFSD5-C	HCBST5-12
	HBLFUD5	HCBST5-16	HBLFUD5-C	HCBST5-16
	HBLT□5	HCBST5-12	HBLT□5-C	HCBST5-12
	HBLU□5	HCBST5-16	HBLU□5-C	HCBST5-16
	HBL□5	Non applicabile	-	-
	HBLFSNT5 (Con tappo)	Non applicabile	HBLFSNT5-C (Con tappo)	Non applicabile
	Serie HFS6	HBLFSL6	Non applicabile	HBLFSL6-C
HBLFSN6		Non applicabile	HBLFSN6-C	Non applicabile
HBLFS6		HCBST6-15	HBLFS6-C	HCBST6-15
HBLFSSW6(-50)		HCBST6-15	HBLFSSW6(-50)-C	HCBST6-15
HBLFSD6		Non applicabile	HBLFSD6-C	Non applicabile
HBLFSD6		Non applicabile	HBLFSD6-C	Non applicabile
HBLSDW6(-50)		HCBST6-15	HBLSDW6(-50)-C	HCBST6-15
HBLFTD6(-50)		HCBST6-20	HBLFTD6(-50)-C	HCBST6-20
HBLFUD6(-50)		HCBST6-25	HBLFUD6(-50)-C	HCBST6-25
HBLT□6(-50)		HCBST6-20	HBLT□6(-50)-C	HCBST6-20
HBLU□6(-50)		HCBST6-25	HBLU□6(-50)-C	HCBST6-25
HBL□6(-50)		Non applicabile	-	-
HBLD□6 (A triangolo)		Non applicabile	-	-
HBLFSNT6 (Con tappo)		Non applicabile	HBLFSNT6-C (Con tappo)	Non applicabile
Serie HFS8	HBLFSN8(-45)	HCBST8-24	HBLFSN8(-45)-C	HCBST8-24
	HBLFS8	HCBST8-24	HBLFS8-C	HCBST8-24
	HBLFSSW8(-45)	HCBST8-24	HBLFSSW8(-45)-C	HCBST8-24
	HBLFSD8	HCBST8-24	HBLFSD8-C	HCBST8-24
	HBLFTD8	HCBST8-24	HBLFTD8-C	HCBST8-24
	HBLFUD8	HCBST8-29	HBLFUD8-C	HCBST8-29
	HBLT□8(-45)	HCBST8-24	HBLT□8(-45)-C	HCBST8-24
	HBLU□8(-45)	HCBST8-29	HBLU□8(-45)-C	HCBST8-29
	HBL□8(-45)	HCBST8-20	-	-
	HBLDSWT8(-45) (A triangolo)	Non applicabile	-	-
HBLFSNT8 (Con tappo)	Non applicabile	HBLFSNT8-C (Con tappo)	Non applicabile	

☐ Se "non applicabile", rischio di danni a causa dell'interferenza delle teste delle viti.