

Profili di chiusura non scorrevoli/Profili a tenuta/Profili protettivi/Distanziali per pannelli/Chiusura magnetica con nastro adesivo


Profili di chiusura non scorrevoli, profili a tenuta, profili protettivi




M Materiale: Gomma sintetica EPDM
H Durezza: Shore A60
Temp. termoresistenza: -40 ~ 120°C

RoHS 10


Profili di chiusura non scorrevoli



Profili di tenuta



Profili di protezione



Lunghezza standard

Codice componente	Colore	Lungh. (m)	Profilato (Tipo)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.			1 - 8 pz.	9 - 50
HSCG	5	12	HFS5		
	6		HFS6		
	8		HFS8		
	845		HFS8-45		
HSCK	5	12	HFS5		
	6		HFS6		
	8		HFS8, HFS8-45		
	8		HFS8		
HSCD	5	12	HFS5		
	8		HFS8		

I profili di protezione sono disponibili solo in grigio chiaro.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example
Codice componente - Colore - Lunghezza
HSCG6 - B - 12
HSCGF845 - S - 1520

Lunghezza configurabile

Codice componente	Colore	Lunghezza incrementi di 1mm	Profilato (Tipo)	Prezzo unitario/m
Tipo	N.			1 - 50 pz.
HSCGF	5	50-3000	HFS5	
	6		HFS6	
	8		HFS8	
	845		HFS8-45	
HSCKF	5	50-3000	HFS5	
	6		HFS6	
	8		HFS8, HFS8-45	
	8		HFS8	
HSCDF	5	50-2000	HFS5	
	6		HFS6	
	8		HFS8, HFS8-45	
	8		HFS8	


I profili di protezione sono disponibili solo in grigio chiaro.

Example



Gli angoli dei profilati in alluminio sono protetti da danni causati da eventuali urti durante lo spostamento con le ruote.

Distanziali per pannelli



Colore: risultati della prova di rilascio gas per distanziali per pannelli S

Metodo di misurazione	GCMS	GCMS	GCMS	GCMS
Rilascio di gas	Acetaldeide	1-Trimetilpentano	Dimetilpentano	Xilene
60°C 60min.	Inf. al limite di rilevam.	Inf. al limite di rilevam.	Inf. al limite di rilevam.	Inf. al limite di rilevam.
Limite rilevam.	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g

Tipo	Colore	Materiale	Temperatura di termoresistenza
HSCSF	Nero	EPDM	-40 ~ 120°C
	Grigio chiaro Economici		
	Grigio chiaro	Elastomero olefinico	-20 ~ 80°C

Lunghezza standard

Codice componente		Colore	Lungh. (m)	Profilati (Serie)	B (Nero)		SE (Grigio chiaro economico)		S (Grigio chiaro)	
Tipo	N.				Prezzo unitario	Scarto volumi elevati	Prezzo unitario	Scarto volumi elevati	Prezzo unitario	Scarto volumi elevati
					1 - 8 pz.	9-50	1 - 8 pz.	9-50	1 - 8 pz.	9-50
HSCS	5	B (Nero)	12	HFS5						
	6	SE (Grigio chiaro)		HFS6						
	8	Economici S (Grigio chiaro)		HFS8 HFS8-45						


Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Ordering Example
Codice componente - Colore - Lunghezza
HSCS5 - B - 12
HSCSF5 - SE - 1520


Lunghezza configurabile

Codice componente	Colore	Lunghezza incrementi di 1mm	Profilati (Serie)	B (Nero)	SE (Grigio chiaro economico)	S (Grigio chiaro)
Tipo	N.			1 ~ 50 pz.	1 ~ 50 pz.	1 ~ 50 pz.
HSCSF	5	100-3000	HFS5			
	6		HFS6			
	8		HFS8			
	8		HFS8-45			

Example




Chiusura magnetica con nastro adesivo



Codice componente	Colore	Lungh. (m)	Profilato (Tipo)	Tipo magnete	Forza di attrazione per 100mm (g)	Densità di flusso magnetico superficie Gauss (G)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.						1 ~ 4 pz.	5 ~ 50
HSMG	6	1000	HFS6	Magnete in ferrite anisotropica (Magnete in plastica)	75	500		
	8		HFS8(-45)					

Ordering Example
Codice componente - Colore
HSMG6 - B

Example



1. Rimuovere la pellicola protettiva per esporre l'adesivo. 2. Applicare sulla superficie del profilato estruso in alluminio.