

# Fermapannello

# Supporti pannello di post-montaggio, fermapannello

**Fermapannelli**

**Largh. di inserim. 1mm**

**HSCP1H**  
**HSCPF1H**  
B (Nero) S (Argento)

**Largh. inserto 3mm**

**HSCP3H**  
**HSCPF3H**  
B (Nero) S (Argento)

**Largh. inserto 5mm**

**HSCP5H**  
**HSCPF5H**  
B (Nero) S (Argento)

**Largh. inserto 5mm**

**HSCP5H**  
**HSCPF5H**  
B (Nero) S (Argento)

**Largh. inserto 7mm**

**HSCP7H**  
**HSCPF7H**  
B (Nero) S (Argento)

Tipo	Colore	Materiale	Temperatura di resistenza
HSCP	Nero	Gomma sintetica EPDM	-40 ~ 120°C
HSCPF	Grigio chiaro	Elastomero olefinico	-20 ~ 80°C

Metodo di misurazione: GCMS GCMS GCMS GCMS GCMS

Rilascio di gas: Acetaldeide 1-Trimetilpentano Dimetilglapano Xilene

60°C 60min. Int. al limite di rilevam. Int. al limite di rilevam. Int. al limite di rilevam. Int. al limite di rilevam.

Limite rilevam. 0.01 µg/g 0.01 µg/g 0.01 µg/g 0.01 µg/g

Colori: risultati della prova di rilascio gas per fermavetro S

Lunghezza standard				Lunghezza configurabile			
Codice componente	Tipo	N.	Colore	Profilati (Serie)	Spessore pannello applicabile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HSCP	B (Nero)	1H	6	HFS5	5	1-8 pz.	9-50
		3H				1-8 pz.	9-50
		5HN				1-8 pz.	9-50
		5H				1-8 pz.	9-50
		5H				1-8 pz.	9-50
		7H				1-8 pz.	9-50
	S (Grigio chiaro)	1H	12	HFS8	5	1-8 pz.	9-50
		3H				1-8 pz.	9-50
		5HN				1-8 pz.	9-50
		5H				1-8 pz.	9-50
		5H				1-8 pz.	9-50
		7H				1-8 pz.	9-50

**Ordering Example**

Codice componente - Colore - Lunghezza

HSCP3H - B - 12

HSCPF3H - B - 1520

**Pannello spesso 5mm**

Profilato	HFS5	HFS6	HFS8 HFS8-45
Disegno			

**Pannello spesso 3mm**

Profilato	HFS5	HFS6	HFS8 HFS8-45
Disegno			

**Example**

Tagliabile con forbici, taglieri, ecc. Per ottenere un profilo pulito, tagliare l'angolo a 45°.

**ex** Example

Tagliabile con forbici, taglieri, ecc. Per ottenere un profilo pulito, tagliare l'angolo a 45°.

<Dopo l'assemblaggio>

**Supporti pannello post-montaggio**

**Per Serie HFS5**

**HSDA5**

**Per serie HFS6**

**HSDA6**

**Per serie HFS8**

**HSDA8**

**Per serie HFS8-45**

**HSDA8-45**

Utilizzabili in abbinamento ai fermi per supporti pannello di post-montaggio. Materiale: EN AC-51400-T5 equiv. Trattamento superficie: Anodizzato.

Codice componente	Lunghezza Incrementi di 1mm	Profilati (Serie)	Spessore pannello applicabile	Prezzo unitario inf. a 300mm	Prezzo unitario/m 300mm o sup.
HSDA	100 / 3000	HFS5	3	1 - 50 pz.	
		HFS6	5	1 - 50 pz.	
		HFS8	5	1 - 50 pz.	
		HFS8-45*	5	1 - 50 pz.	

Selezionare N.8 per il tipo da 45mm per carichi leggeri (HFS8-45). Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Varianti	Codice	Spec.
Taglia il lato superiore della cava del supporto pannello a 45 gradi.	CTW45	Taglia il lato superiore della cava del supporto pannello a 45 gradi. Per collegare gli estrusi, utilizzare la vite automaschiante.
Esempio di montaggio		

**Fermi per supporti pannello di post-montaggio**

**Per serie HFS5, HFS6**

**HSDP5-6**  
**HSDPF5-6**

**Per serie HFS8, HFS8-45**

**HSDP8-845**  
**HSDPF8-845**

Utilizzabili in abbinamento ai supporti pannello di post-montaggio. I fermi per supporti pannello di post-montaggio possono essere tagliati con un taglierino.

Tipo	Colore	Materiale	Temperatura di resistenza
HSDP HSDPF	Grigio chiaro	EPDM	-40 ~ 120°C

**Fermi per supporti pannello - Standard**

Codice componente	Lunghezza (m)	Profilati (Serie)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HSDP	5-6	HFS5 HFS6	1 - 8 pz.	9-50
	8-845	HFS8 HFS8-45	1 - 8 pz.	9-50

**Fermi per supporti pannello - Configurabili**

Codice componente	Lunghezza Incrementi di 1mm	Profilati (Serie)	Prezzo unitario/m
HSDPF	5-6	HFS5 HFS6	1 - 50 pz.
	8-845	HFS8 HFS8-45	1 - 50 pz.

**Dimensioni per giunti**

Giunti utilizzati	Kit giunto singolo	Viti automaschiante Kit vite di collegamento Giunto semplice								
Supporti pannello di post-montaggio		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni supporto pannello di post-montaggio</li> <li>①=H-1</li> <li>②=W-17</li> <li>Quando la variante taglio a 45° viene applicata alla parte superiore</li> <li>①=H-1</li> <li>②=W-1</li> <li>Dimensione pannello di montaggio Altezza=H-3, Larghezza=W-3</li> </ul>								
Fermo per supporti pannello	<p>Taglio a 45° lato superiore</p> <p>Intaglio nella dimensione l della cava (Eseguitabile con taglierino.)</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>Giunti utilizzati</td><td>l</td></tr> <tr><td>HSJ6</td><td>4</td></tr> <tr><td>HSJ8</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>HSJ8-45</td><td>4</td></tr> </table> <p>Per il tipo stretto, l'intaglio sulla cava non è necessario.</p>	Giunti utilizzati	l	HSJ6	4	HSJ8	4.5	HSJ8-45	4	<p>Taglio a 45° lato superiore (Eseguitabile con taglierino.)</p>
Giunti utilizzati	l									
HSJ6	4									
HSJ8	4.5									
HSJ8-45	4									

**Example**

Prima del montaggio

Dopo il montaggio

Lato supporto pannello

Lato fermapannello

- Il pannello può essere montato dopo aver assemblato il profilato.
- La sostituzione del pannello è semplice e non occorre smontare il profilato.
- I fermi per supporti pannello possono essere tagliati con un taglierino.

**Fasi di montaggio**

- Inserire un supporto pannello nella cava del profilato.
- Inserire un pannello sul supporto.
- Inserire un fermapannello nello spazio vuoto.