


# Chiusure magnetiche per profilati in alluminio

# Chiusure magnetiche con cablaggio sul lato per montaggio pannelli/Chiusure magnetiche sottili per profilati in alluminio

## Chiusure magnetiche per profilati in alluminio




\* Per ordinare solo i magneti, vedere HMEN-T a P.1212.

RoHS 10

Parti	Materiale	Trattamento superficie
Chiusura magnetica	Supporto EN 1.4301 equiv. Verniciatura marrone scuro	-
Magnete	Ferrite	-

## HMEN-T Chiusura magnetica

## Piastrine di chiusura




## Piastrine MG5-5

## Piastrine MG6-5

## Piastrine MG8-5

## Piastrine MG6-6

## Piastrine MG8-6



Codice componente	Componente										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
	Tipo	N.	Lato magnete				Lato porta (estruso)		Lato porta (profilato)				1 - 4 pz.	5 - 50	
Magnete			Forza di fissaggio N/eq	Piastra di montaggio	Vite di fissaggio	Quantità	Dado	Quantità	Vite a testa puntata	Quantità	Dado	Quantità			
HMEN	5-5	HMEN-T	29,4(3)	MG5-5	2	SCB5-25	2	HNTT5-5	2	M3-6	1	HNTT5-3	1		
	6-5			MG6-5		SCB5-22		HNTT6-5							
	8-5			MG8-5		SCB5-15		HNTT8-5							
	6-6			MG6-6		SCB5-10		HNTT6-6							
	8-6			MG8-6		SCB5-12		HNTT8-6							
8-8	MG8-5	SCB5-12	HNTT8-5												

## Chiusure magnetiche per profilati in alluminio



\* Per ordinare solo i magneti, vedere MGCE1 a P.1211.

RoHS 10


Parti	Materiale	Trattamento superficie
Chiusura magnetica	Supporto Lega di alluminio Anodizzato	-
Magnete	Ferrite	-
Piastra di attrazione	EN 1.0330 equiv. Nichelatura	-

## Piastrine ME5-5

## Piastrine ME6-5

## Piastrine ME6-6

## MGCE1




Codice componente	Componente										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
	Tipo	N.	Lato profilato				Lato porta		Lato porta				1 - 9 pz.	10 - 200
Magnete			Piastra di montaggio	Vite di fissaggio	Quantità	Dado	Quantità	Vite di fissaggio	Quantità	Vite di fissaggio	Quantità	Dado		
HMGCE	5-5	MGCE1	ME5-5	2	SCB4-6	2	HNTT5-4	2	SCB3-6	2	HNTT5-3	2		
	6-5		ME6-5		SCB4-8		HNTT6-4							
	6-6		ME6-6											


Ordering Example  
 Codice componente  
 HMEN6-6  
 HMGCE5-5

## Example

### Esempio di montaggio di 5-5




### Esempio di montaggio di 6-5




### Esempio di montaggio di 8-5




### Esempio di montaggio di 6-6



### Esempio di montaggio di 8-6




### Esempio di montaggio di 8-8




Dimensioni tra ( ) per profilati da 45mm.

## Example


### Esempio di montaggio di 5-5




### Esempio di montaggio di 6-5



### Esempio di montaggio di 6-6



## Chiusure magnetiche con cablaggio sul lato per montaggio pannelli



Quando il supporto magnete e la piastra di chiusura sono attratti, la coppia bianco/rosso ha la priorità. Quando il supporto magnete e la piastra di chiusura sono separati, la coppia bianco/nero ha la priorità.

Capacità di contatto max  
 AC250V3A  
 DC125V0.4A

RoHS 10


Nome componente	Materiale	Trattamento superficie
Ruota	Polietilene	-
Piastra	EN 1.0330 equiv.	Cromatura trivalente

## Example

<Prodotto esistente>



<Nuovo prodotto>



- Il cablaggio è fissato sul lato, per agevolare il montaggio nella cava del profilato.
- Il cablaggio non sporge dal profilato in quanto non è necessario piegarlo.

Lato magnete	Piastra di montaggio per M5	Piastra di montaggio per M6, M8	Piastra lato porta
(Cablaggio a destra) (Disegno: Cablaggio a sinistra)	4-C4	4-C4	2-M3 svasato
2-6.5x3.4 foro asolato	2-M3	2-M3	2-M3 svasato
Spessore piastra 3.2mm	Spessore piastra 3.2mm	Spessore piastra 3.2mm	Spessore piastra 1.6mm

Codice componente	Tipo	N.	Forza di fissaggio N (kgf)	Componente				Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
				Lato magnete		Lato porta						
		Per montaggio magnete		Per montaggio profilato		Dado						
		Vite di fissaggio	Quantità	Vite	Quantità	Dado di pre-montaggio	Quantità	Piastra lato porta	Vite di fissaggio	Dado cieco	1 - 4 pz.	5 - 100
(Cablaggio a destra)	5	9.8	M3x6	2	SCB5-8	2	HNTT5-5	2	Piastra S	M3x8	2	
	6				SCB6-10		HNTT6-6		M3x10			
	8				SCB6-15		HNTT8-6					
(Cablaggio a sinistra)		8										

## Chiusure magnetiche sottili per profilati in alluminio



\* Per ordinare solo i magneti, vedere MGCBU a P.1213.


RoHS 10

Parti	Materiale	Trattamento superficie
Chiusura magnetica	Supporto Resina ABS	-
Magnete	Ferrite	-
Piastra di attrazione	EN 1.0330 equiv.	Cromatura

## MB5-5


## MB6-6

## MGCBU




## Example

### Esempio di montaggio di 6-6



### Esempio di montaggio di 5-5



Codice componente	Componente										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati									
	Tipo	N.	Lato profilato				Lato porta		Lato porta				1 - 9 pz.	10 - 200							
Magnete			L	P	A	t	F	B	P <sub>1</sub>	Piastra di montaggio	Vite di fissaggio	Quantità			Dado	Quantità	Vite di fissaggio	Quantità	Vite di fissaggio	Quantità	Dado
HMBCE	5-5	MGCBU49	49	34	17	6.5	16.5	24	13	MB5-5	2	HNTT5-4	2	SCB3-6	4	HFBCM3-6	2	HNTT5-3	2		
	6-6	MGCBU59	59	44	23.5	6.7	23	34	20	MB6-6		SCB4-8		HNTT6-4		SCB3-6		HFBCM3-8		HNTT6-3	

Ordering Example  
 Codice componente  
 HMBCE6-6