

Porte scorrevoli

Profilati in alluminio per porte scorrevoli/Guide di scorrimento/Piastre di montaggio/Distanziali

HRUA

<Immagine del prodotto>

Per questo prodotto è necessario il montaggio.

HRUB

<Immagine del prodotto>

Per questo prodotto è necessario il montaggio.

<Profilati se si sceglie HRUA5>

<Profilati se si sceglie HRUA6>


<Profilati se si sceglie HRUB5>

<Profilati se si sceglie HRUB6>

Cod. comp.	Selezione pannello (Selezionare il materiale e lo spessore desiderati tra i codici riportati sotto.)		W (Larghezza)- Incrementi di 1mm	H (Altezza)- Incrementi di 1mm	Dimensioni apertura A	Componenti								
	Tipo	N.				Profilato A	Profilato B	Parti di fissaggio	Distanziali	Maniglia	Parti	Quantità		
HRUA	5	Acrilico (Trasparente)	AC (Spessore 5mm)	500-2000	300-900	W/2-56.5	HFS5-2020	HFHRF5-2020	SCB5-25	4	HRLSP	2	HHDS90 (Viti di fissaggio incluse)	2
	6	Policarbonato (Trasparente)	PC (Spessore 5mm)				HFS6-3030	HFHRF6-3030	SCB8-40					
HRUB	5	PET (Trasparente)	PY (Spessore 5mm)	500-1900	300-900	W/2-36.5	-	HFHRF5-2020	-	-	-	-	HRLSP	2
	6	PVC antistatico (Trasparente)	ST (Spessore 5mm)				-	HFHRF6-3030						

Ordering Example: Cod. comp. - Pannello - W - H
 Example: HRUA6 - AC - 1200 - 750

Cod. comp.	W(mm)	H/Altezza (mm)		Selezione pannello	Moltiplicatore materiale
		300-599	600-900		
HRUA	5	500-999		AC	x1.0
		1000-1499		PC	x1.3
	6	500-999		PY	x0.9
		1000-1499		ST	x1.3
HRUB	5	500-999			
		1000-1499			
	6	500-999			
		1000-1499			



Profilati in alluminio per porte scorrevoli

HFHRF5-2020

HFHRF6-3030

HFHRT6-3030

Applicabili a pannelli con spessore di 5mm.
M Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
S Trattamento superficie: Anodizzato

Guide di scorrimento	Piastre di montaggio	Distanziali
<h4>HRLFL</h4> <p>Applicabili a pannelli con spessore di 5mm. Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato</p>	<h4>HRLPL6 / HRLPL8</h4> <p>Collega una guida di scorrimento a un profilato di supporto. Materiale: EN 1.0330 Trattamento superficie: Cromatura lucida</p>	<h4>HRLSP</h4> <p>(Da inserire nei due o tre canali inferiori delle guide di scorrimento) Materiale: Polietilene (Nero) Spessore: 45 - 80SDgrC</p>

Profilati in alluminio per porte scorrevoli


Cod. comp.	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Area sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴	Prezzo unitario inf. a 300mm	Prezzo unitario/m 300mm o sup.
HFHRF5-2020	50-4000	0.83	308	3.16x10⁴	1.25x10⁴	
HFHRF6-3030		1.43	528	7.18x10⁴	4.13x10⁴	
HFHRT6-3030		1.43	529	8.11x10⁴	4.62x10⁴	

Piastre di montaggio

Cod. comp.	Profilato applicabile (Serie)	Accessori	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
Tipo	N.	Vite	Quantità	Dado	Quantità	1-4 pz.	5-120
HRLPL	6	HFS6	CBM6-10	2	HNTT6-6	2	
	8	HFS8	CBM6-10	1	HNTT6-6	1	
		HFS8-45	CBM6-15 *	1	HNTT8-6 *	1	

*Viti e dadi per il montaggio su profilati.

Ordering Example: Cod. comp. - L
 Example: HFHRF6-3030 - 1200
 HRLFL - 300
 HRLSP



Alterations

Cod. comp.	L	TPW
HFHRF6-3030	1500	TPW

Varianti	Maschiatura	Applicabile a	
Codice	LTP	RTP	TPW
Spec.	Maschiatura sull'estremità sinistra	Maschiatura sull'estremità destra	Maschiatura sui due lati
Tipo	HFHRF5-2020	HFHRT6-3030	HFHRF6-3030
Profilo masch.	M5 prof.15	M8 prof.24	M8 prof.24

