

Giunti per profilati industriali

RoHS10

Cod. comp.		Materiale EN AC-46100 Equiv. EN AC-46100 Equiv.
FFB1, FFB2		
FFB3-FFB5		

Coppia di serraggio di riferimento: 6.8N/m
 * Il profilo di FFB3 - FFB5 può essere modificato parzialmente per migliorarne in fase di produzione.

FFB1

FFB2

FFB3

FFB4

FFB5

Cod. comp. Tipo	N.	Massa (g)	Vite e dado inclusi		Prezzo unitario
			Misura	Quantità	
FFB	1	88	M5-18	2	
	2	168			
	3	172			
	4	92			
	5	145	M5-20	2	
			M5-25	1	
			Dado M5	1	

RoHS10

Cod. comp.		Materiale EN AC-46100 Equiv.
FFB6-FFB10		

Coppia di serraggio di riferimento: 6.8N/m
 * Il profilo può essere modificato parzialmente per migliorarne in fase di produzione.

FFB6

FFB7

FFB8

FFB9

FFB10

Cod. comp. Tipo	N.	Massa (g)	Vite e dado inclusi		Prezzo unitario
			Misura	Quantità	
FFB	6	35	M5-20	1	
	7	80			
	8	84			
	9	110			
	10	145			

Alterations	Cod. comp. - (SET)	
	FFB9 - SET	
Variante	Codice	Spec.
Vite di fermo	SET	Incluye 4 viti di fermo (M4-6) con FFB9 in kit. * Applicabile solo a FFB9.

RoHS10

Cod. comp.		Materiale EN AC-46100 Equiv.
FFB11-FFB15		

Coppia di serraggio di riferimento: 6.8N/m

FFB11

FFB12

FFB13

FFB14

FFB15

Cod. comp. Tipo	N.	Massa (g)	Vite e dado inclusi		Prezzo unitario
			Misura	Quantità	
FFB	11	250	M5-18	1	
	12	88	M5-20	1	
	13	88	Dado M5	1	
	14	35	M5-20	2	
	15	140	Vite di fermo M5	1	
			M5-18	3	
			M8-35	1	

Ordering Example Cod. comp. **FFB1**

ex Example