


Accessori per profilati industriali

RoHS10

Cod. comp.	Materiale	Trattamento superficie
FFS101	EN 1.0330 Equiv.	Cromatura trivalente
FFS102	EN 1.0330 Equiv.	Cromatura trivalente
FFS103	Polietilene	-
FFS107	Polipropilene	-

Morsetti a sella con fissaggio su un punto FFS101 (Kit di 4)
Morsetti a sella con fissaggio su due punti FFS102 (Kit di 4)
Tappi interni FFS103 (Kit di 4) (Profilato applicabile: FFA28)
Supporto per pannelli FFS107

Cod. comp.	Massa (g/pz.)	Pz. per conf.	Prezzo unitario
FFS101	19	4	
FFS102	24	4	
FFS103	4	4	
FFS107	8	1	



Per l'ordine, indicare la quantità per confezione.

Ordering Example
Cod. comp. FFS101


RoHS10

Cod. comp.	Materiale	Trattamento superficie
FFS104	EN 1.4301 Equiv.	-
FFS105	EN AW-6063 Equiv.	Anodizzato trasparente
FFS106	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura

Piastre conduttive FFS104 (Kit di 50)
Morsetti per profilati industriali FFS105
Anelli scorrevoli FFS106 (Kit di 10)

*L'inserimento tra il tubo del profilato e il giunto scalfisce la superficie anodizzata per creare continuità elettrica. (Vedere Esempi d'uso, di seguito).
 Accessori: Vite a esagono incassato M5-22 x 1 pz.

Cod. comp.	Massa (g/pz.)	Pz. per conf.	Prezzo unitario
FFS104	1	50	
FFS105	70	1	
FFS106	14	10	



Per l'ordine, indicare la quantità per confezione.


Ordering Example
Cod. comp. FFS104

Cod. comp.	Materiale	Trattamento superficie
FFS201	EN 1.0330 Equiv.	-
FFS202-12	Piede di livellamento: EN 1.0038 Equiv. Rivetto filettato: EN 1.1191 Equiv.	Cromatura trivalente
FFS203-8	Corpo principale: Polietilene Dado: EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente

Supporti tubolari FFS201
Kit bullone di regolazione FFS202-12 (Profilato applicabile: FFA28)
Rivetto filettato M8 FFS203-8 (Profilato applicabile: FFA28)

Vite non inclusa.

Cod. comp.	Massa (g)	Prezzo unitario
FFS201	320	
FFS202-12	264	
FFS203-8	15	



Ordering Example
Cod. comp. FFS202-12

Alterations
Cod. comp. - (SET) FFS201 - SET
*Applicabile solo a FFS201.


Variante	Codice	Spec.
Vite di fermo	SET	2 viti di fermo (M3-6) fornite con FFS201 in kit.

Cod. comp.	Materiale	Trattamento superficie
FFS203-12	EN 1.1191 Equiv.	-
FFS204	Policloroprene	-
FFS205	EN AC-46100 Equiv.	-

Rivetti filettati M12 FFS203-12 (Profilato applicabile: FFA28)
Piedi in gomma FFS204 (Profilato applicabile: FFA28)
Morsetti per profilati industriali FFS205

Accessori: Vite a esagono incassato M5-20 x 1 pz., dado M5 x 1 pz.

Cod. comp.	Massa (g)	Prezzo unitario
FFS203-12	80	
FFS204	18	
FFS205	80	



Ordering Example
Cod. comp. FFS203-12