

Ruote avvitare

Carico leggero/medio

Orientabili HSGN **Orientabili con freno HSGNS**

Corpo principale	Rotella	Cuscinetto
M Materiale	S Tratamiento superficie	M Materiale (Colore)
Snodo	Rotella	
Incorporato	Assente	

EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Cromatura trivalente Gomma sintetica (Nero), Uretano (Marrone), Nylon (Bianco)

Corpo principale	Cod. comp. Tipo	D	M (Fil. grossa)	Materiale rotella	Larghezza rotella B				E	NB	NT	NL	r	Carico ammesso (N)			Massa (g)			Prezzo unitario			
					R	U	N	R						U	N	R	U	N	R	U	N		
Orientabili avvitare	HSGN	50	8	R	68	20	21	21	22	14	14	47	300	380	400	195	175	165					
		65	12	U	85	21	21	21	23	19	35	56	400	450	500	270	220	210					
		75	12	N	95	21	21	21	27	4	40	65	400	450	500	310	240	225					
		100	16	(Gomma) U (Uretano) N (Nylon)	126	25	28	25	31	21	14	82	500	600	600	585	435	405					
Orientabili avvitare con freno	HSGNS	50	8	R	68	20	21	21	22	14	14	49	300	380	400	220	200	190					
		65	12	U	85	21	21	21	23	19	35	57	300	400	400	305	255	235					
		75	12	N	95	21	21	21	27	4	40	65	400	450	500	340	275	250					
		100	16	(Gomma) U (Uretano) N (Nylon)	126	25	28	25	31	21	14	82	500	600	600	650	620	585					

Per le chiavi dedicate, vedere P.1084.

Ordering Example: Cod. comp. - M - Materiale rotella: HSGN75 - 12 - U

Orientabili CMGN **Orientabili con freno CMGNS**

Corpo principale	Rotella	Cuscinetto
M Materiale	S Tratamiento superficie	M Materiale (Colore)
Snodo	Rotella	
Incorporato	Assente	

EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Cromatura trivalente Gomma sintetica (Nero), Uretano (Grigio), Nylon 6 (Bianco)

Corpo principale	Cod. comp. Tipo	D	M (Fil. grossa)	Materiale rotella	Larghezza rotella B				E	NB	NT	NL	r	Carico ammesso (N)			Massa (g)			Prezzo unitario			
					R	U	N	R						U	N	R	U	N	R	U	N		
Avvitare	CMGN	75	8	R	25	-	25	97	16	23	4	25	63	600	-	800	476	-	390				
		100	12	U	32	30	29	134	20	30	7	30	80	1200	1200	1200	1026	1474	1000				
Orientabili avvitare con freno	CMGNS	75	8	R	25	-	25	97	16	23	4	25	72	600	-	800	523	-	445				
		100	12	U	32	30	29	134	20	30	7	30	98	1200	1200	1200	1133	1690	1100				

Per le chiavi dedicate, vedere P.1084.

Ordering Example: Cod. comp. - Materiale rotella: CMGN75 - R

Orientabili CSJTN **Orientabili con freno CSJTNS**

Corpo principale	Rotella	Cuscinetto
M Materiale	S Tratamiento superficie	M Materiale (Colore)
Snodo	Rotella	
Incorporato	Incorporato	

EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Cromatura trivalente Gomma (Nero)

Corpo principale	Cod. comp. Tipo	D	M (Fil. grossa)	Materiale rotella	H	M (Fil. grossa)			b	t	r	Carico ammesso (N)	Massa (g)	Prezzo unitario
						16	23	4.7						
Orientabili avvitare	CSJTN	100A	16	R	134	16	23	4.7	82			1200	880	
		100B	20	30	5	810								
		125A	16	23	4.7	1025								
		125B	20	30	5	950								
Orientabili avvitare con freno	CSJTNS	100A	16	R	134	16	23	4.7	86			1200	965	
		100B	20	30	5	840								
		125A	16	23	4.7	1115								
		125B	20	30	5	1040								

Per le chiavi dedicate, vedere P.1084.

Ordering Example: Cod. comp. - Materiale rotella: CSJTN100B - R

Ruote avvitare/Staffe ad attacco laterale per ruote/Chiavi dedicate per ruote avvitare

Profilo basso

Caratteristiche: l'altezza di installazione ribassata con baricentro basso consente agli utenti di trasportare oggetti pesanti.

Orientabili CHJFN/CHJNM **Orientabili con freno CHJFNS/CHJNSM**

Avvitare	Avvitare con freno	D	Rotella	Corpo principale	Cuscinetto
M Materiale	M Materiale	S Tratamiento superficie	M Materiale	S Tratamiento superficie	Cuscinetto (Cuscinetto rotella)
CHJFN	CHJFNS	50A, 50B, 65A, 65B, 75A, 75B	Plastica speciale rinforzata (Nero)	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Incorporato
CHJNM	CHJNSM	50A, 50B, 65A, 65B, 75A, 75B	Nylon MC (Blu)	Cromatura trivalente	Incorporato

Per le chiavi dedicate, vedere sotto.

Ordering Example: Cod. comp. - l (Lungh. filettatura): CHJFN (Plastica) CHJNM (Nylon MC) 40

Corpo principale	Cod. comp. Tipo	D	l (Lungh. filettatura)	M (Fil. grossa)	H	B	b	t	E	r	Carico ammesso (N)		Massa (g)	Prezzo unitario	
											Plastica	Nylon MC		CHJFN/CHJFNS (Plastica)	CHJNM/CHJNSM (Nylon MC)
Orientabili avvitare	CHJFN (Plastica) CHJNM (Nylon MC)	40	40	16	74	28	23	7.9	25	51	1000	1000	390		
				20	93	38	30	5.8	22	1500	1500	430			
				16	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	620		
				20	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	650		
				16	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	760		
				20	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	790		
Orientabili avvitare con freno	CHJFNS (Plastica) CHJNSM (Nylon MC)	80	80	16	74	28	23	7.9	25	65	1000	1000	430		
				20	93	38	30	5.8	22	1500	1500	470			
				16	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	680		
				20	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	710		
				16	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	830		
				20	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	860		

D50A e D50B non hanno cuscinetti nelle rotelle. Per migliorare le prestazioni di rotazione, il profilo dell'anello antipolvere dei prodotti con dimensione D 65A/65B/75A/75B verrà revisionato a partire dal 1 aprile 2014.

Ordering Example: Cod. comp. - l: CHJNM65A - 40

Staffe ad attacco laterale per ruote CPHM

Foro Codice	Foro passante
N	N

Spec. di lavorazione: Diam. nominale N 5 6 d 6 7

M Materiale: EN AC-46100 Equiv. S Tratamiento superficie: Vernice a forno (Argento)

Per il tipo per profilati in alluminio, vedere P840.

Cod. comp. Tipo	Selezione N (Foro passante)	Posizione foratura incrementi di 0.5mm						Massa (g)	Prezzo unitario
M (Fil. grossa)		E	F	G	P	Q	R		
CPHM	5 6	8-15	8-28	42-62	8-29	7-13	57-63	135	

Ordering Example: Cod. comp. - N - E - F - G - P - Q - R: CPHM10 - 5 - E12 - F25.5 - G46.5 - P28 - Q13 - R58

Chiavi dedicate per ruote avvitare PFSP

Cod. comp. Tipo	Massa (g)	Prezzo unitario
PFSP	14	18
	17	27
	21	58
	23	61
	30	73

M Materiale: EN 1.0330 Equiv.

Ordering Example: Cod. comp. - PFSP14