

# Leve fisse, maniglie girevoli

Pagina prodotti simili: P.1148, 1150

**Leva fissa**

Tipo	Leva		Maniglia
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale
C-LRGN	Acciaio al carbonio per struttura meccanica	Cromatura	ABS

Codice componente		L	Colore maniglia	L1	d	D	H	W	Massa di riferimento (g)
Tipo	M								
C-LRGN	8	83 101 121	Nero	12	10	22	42	8	75
	10	125 150		14	12	25	50	10	135
	12	132 156		16	16	32	60	13	245

Ordering Example: Codice componente - L  
C-LRGN8 - 83

Codice componente		L	Prezzo unitario
Tipo	M		
C-LRGN	8	83	
		101	
		121	
	10	125	
		150	
	12	132	
	156		

**Maniglie girevoli**

Tipo	Maniglia		Vite	
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie
C-GRMS	Acciaio al carbonio per struttura meccanica	Cromatura	Acciaio al carbonio per struttura meccanica	Cromatura
C-GRMSS	Acciaio al carbonio per struttura meccanica	Cromatura	Acciaio al carbonio per struttura meccanica	Ossido nero

Codice componente		D	d	H	L	W	A	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
Tipo	M								
C-GRMS	8	18	13	63	14	10	8	120	
	10	22	15	80	16	13	10	210	
	12	25	18	100	18	16	12	355	
C-GRMSS	6	16	6	50	12	5	12	65	
	8	18	8	63	14	6	12	115	
	10	22	10	80	16	8	12	195	

Ordering Example: Codice componente  
C-GRMS8

# Maniglie girevoli con esagono incassato

Pagina prodotti simili: P.1151

**Maniglie girevoli con esagono incassato**

Tipo	Maniglia	Filettatura	
	Materiale	Materiale	Trattamento superficie
C-GRW	Resina fenolica	Acciaio al carbonio per struttura meccanica	Cromatura trivalente

Codice componente		H	D	d	W	L	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	M (Fil. grossa)							
C-GRW	8	63	19	14.5	3	16	40	
	10	80	26	20	4	18	96	
	12	100	28	22	5	22	135	

Ordering Example: Codice componente - H  
C-GRW8 - 63

## Montaggio

