

Manopole zigrinate con rondella incorporata/Manopole con gradino/Manopole zigrinate - Diametro grande/Manopole zigrinate - Diametro piccolo

Manopole zigrinate con esagono incassato/Manopole con zigrinatura a diamante/Manopole zigrinate - Incorporate

Manopole zigrinate con rondella incorporata

Tipo	Manopole	Rondella piatta
NKOST	Materiale: EN 1.4305 Equiv. Spazzolatura	Materiale: EN 1.4305 Equiv.

NKOST

Codice componente		Prezzo unitario													
Tipo	M (Fil. grossa)	Selezione L					D	d	A	H	S	D ₁	t	Prezzo unitario	
NKOST	6	10	16	20	25	24	12	5	15	10	14.5	1.5			
	8	16	20	25	30	30	16	6	18	12	20	2			
	10	20	25	30	40	36	20	8	23	15	25	2.5			

Manopole con gradino - Senza zigrinatura

Tipo	Materiale
NKCR	EN 1.4305 Equiv.

NKCR

Codice componente		Prezzo unitario												
Tipo	M (Fil. grossa)	Selezione L					D	d	A	H	S	l	Prezzo unitario	
NKCR	3	6	10	12	6	2.5	7.5	5	1					
	4	10	16	16	8	3.5	9.5	6	1.2					
	5	10	16	20	10	4	11.5	7.5	1.4					
	6	16	20	24	12	5	15	10	1.5					

Manopole zigrinate - Diametro grande

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
Standard: NORD, Con gradino: NKRD	EN 1.0736 Equiv.	Lucidatura + Cromatura

Codice componente		Prezzo unitario													
Tipo	M (Fil. grossa)	Selezione L					d	A	R	H	h	S	l	Prezzo unitario	
														NORD	NKRD
Standard NORD	5	16	25	10	8	2.5	15.5	2.5	7.5	1.4					
	6	16	30	12	10	3	20	3	10	1.5					
	8	16	30	16	12	4	24	4	12	2					

Manopole zigrinate - Diametro piccolo

Tipo	Profilo	Materiale	Trattamento superficie
Standard: NOBC, Con gradino: NKBC	Filettate	EN 1.0736 Equiv.	Lucidatura + Cromatura
NOSC, NKOSC	Filettate	EN 1.4305 Equiv.	Spazzolatura
NOMC, NKMC	Maschiate	EN 1.0736 Equiv.	Lucidatura + Cromatura
NOMSC, NKMSC	Maschiate	EN 1.4305 Equiv.	-

Codice componente		Prezzo unitario																		
Tipo	M (Fil. grossa)	Selezione L (Solo tipo filettato)					Selezione D					Prezzo unitario								
																	NOBC	NOSC	NOMC	NOMSC
																	NKBC	NKOSC	NKMC	NKMSC
Standard NOBC, NOSC, NOMC, NOMSC	Con gradino NKBC, NKOSC, NKMC, NKMSC	3	6	10	*5	8	10	6	2.5	3	7.5	5	1							
		4	6	10	*7	12	14	8	3.5	4	9.5	6	1.2							
		5	10	16	*12	16	18	10	4	5	11.5	7.5	1.4							
		6	10	16	*13	20	22	12	5	6	15	10	1.5							
		8	16	20	*17	26	28	16	6	8	18	12	2							
		10	20	25	*20	30	32	20	8	10	23	15	2.5							

*Elementi con * applicabili solo a NOBC e NOSC.

Ordering Example: Codice componente - L - D

NKOST6 - 25
NKCR3 - 10
NORD8 - 30
NOBC5 - 10 - 18

Manopole zigrinate con esagono incassato

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
Standard: NOBR, Con gradino: NKBR	EN 1.0718 Equiv.	Lucidatura + Cromatura
NOOSR, NKOSR	EN 1.4305 Equiv.	Spazzolatura

Codice componente		Prezzo unitario														
Tipo	M (Fil. grossa)	Selezione L					A	D	d	H	S	l	B	Prezzo unitario		
														NOBR	NOOSR	
														NKBR	NKOSR	
Standard NOBR, NOOSR	Con gradino NKBR, NKOSR	3	6	10	12	12	6	17	5	1	2					
		4	6	10	16	17	16	8	23	6	1.2	2.5				
		5	10	16	20	26	20	10	33.5	7.5	1.4	3				

Ordering Example: Codice componente - L

NOBR3 - 6

Manopole con zigrinatura a diamante

Tipo	Profilo	Materiale	Trattamento superficie
Standard: NOBX, Con gradino: NKBX	Filettate	EN 1.0718 Equiv.	Lucidatura + Cromatura
NOOSX, NKOSX	Filettate	EN 1.4305 Equiv.	Spazzolatura
NOMSX, NKMSX	Maschiate	EN 1.4305 Equiv.	Spazzolatura

Codice componente		Prezzo unitario														
Tipo	M (Fil. grossa)	Selezione L (Solo tipo filettato)					A	D	d	T	H	S	l	Prezzo unitario		
														NOBX	NOOSX	NOMSX
														NKBX	NKOSX	NKMSX
Standard NOBX, NOOSX, NOMSX	Con gradino NKBX, NKOSX, NKMSX	3	6	10	10	12	6	11	15	5	1					
		4	6	10	16	11	16	8	12	17	6	1.2				
		5	10	16	20	12	20	10	13	19.5	7.5	1.4				

Manopole zigrinate - Incorporate

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
Standard: NOBD, Con gradino: NKBD	EN 1.0718 Equiv.	Lucidatura + Cromatura
NOOSD, NKOSD	EN 1.4305 Equiv.	Spazzolatura

Intorno alle filettature la cromatura può essere irregolare.

Codice componente		Prezzo unitario										
Tipo	M (Fil. grossa)	L	D	d	A	H	S	l	d ₂	Prezzo unitario		
											NOBD	NOOSD
											NKBD	NKOSD
Standard NOBD, NOOSD	Maschiate NKBD, NKOSD	3	10	12	6	2.5	7.5	5	6	2		
		4	10	16	8	3.5	9.5	6	5	3		
		5	15	20	10	4	11.5	7.5	9	3.8		
		6	15	20	12	5	15	10	12	4.5		
		8	20	30	16	6	18	12	10	6		

Ordering Example: Codice componente - L

NOBX3 - 6
NOBD5 - 10

