

Manopole zigrinate con gambo/Manopole zigrinate/Manopole zigrinate

Svasate Asolate

Manopole zigrinate con gambo

Tipo	Corpo	Gambo
NOOSP	Materiale: EN 1.4305 Trattamento superficie: Spazzolatura	Materiale: Resina acetilica (bianco) Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)
NOOSC		

RoHS 10

Codice componente									Prezzo unitario				
Tipo	M (Fil. grossa)	L					A	D	d1	l	l1	NOOSP	NOOSC
Resina acetilica NOOSP Ottone da taglio NOOSC	3	6	10				2.5	12	1.5	1	0.5		
	4	6	10	16			3.5	16	2	1.2	1		
	5	10	16	20			4	20	3	1.4	1		
	6	10	16	20	25	30	5	24	4	1.5	1		
	8	16	20	25	30		6	30	6	2	2		
10	20	25	30	40		8	36	8	2.5	2			

Ordering Example
Codice componente - L
NOOSP6 - 10

Manopole zigrinate - Svasate

Tipo	Accessori	Corpo	Accessori
NKOSJ	Vite, dado	Materiale: EN 1.4305	Bullone Dado
NKOSJN	Senza vite e dado	Materiale: EN 1.4301 Equiv.	

Con vite e dado NKOSJ
Senza vite e dado NKOSJN

La lunghezza della parte filettata è modificabile sostituendo il bullone con uno disponibile in commercio.

Codice componente												Prezzo unitario		
Tipo	M	L selezionabile solo per NKOSJ		(L1)	D	D1	B	d1	(d2)	A	S	t	NKOSJ	NKOSJN
Con vite e dado NKOSJ Senza vite e dado NKOSJN	4	12	6.6		16	7.5	11	9	8.1	8	2.4	5		
		15	9.6											
		20	14.6											
		25	19.6											
		30	24.6											
		35	28.8											
	5	15	8.8		20	9	12	10	9.2	9	3.2	6		
		20	13.8											
		25	18.8											
		30	23.8											
		35	28.8											
		40	33.8											
6	15	8.4		24	11	14	12	11.5	10	3.6	7			
	20	13.4												
	25	18.4												
	30	23.4												
	35	28.4												
	40	33.4												

Manopole zigrinate - Asolate

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NOBW	EN 1.0718 Equiv.	Cromatura trivalente
NOOSW	EN 1.4305 Equiv.	Spazzolatura

NOBW
NOOSW

Codice componente												Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	Selezione L					D	A	l	t	W	NOBW	NOOSW
NOBW NOOSW	3	6	10				5	2.5	1	1.5	1.8		
	4	6	10	16			7	3.5	1.2	1.5	1.8		
	5	10	16	20			11	4	1.4	2	1.8		
	6	10	16	20	25	30	13	5	1.5	2	1.8		

Ordering Example
Codice componente - L
NKOSJ4 - 12
NOBW3 - 10

Manopole zigrinate a vite/Manopole zigrinate a vite - Punta SR

Manopole zigrinate a vite

Tipo	Lunghe	Materiale	Trattamento superficie	Accessori
NRS	NRL	EN CW614N Equiv.	Cromatura	Rondella in nylon
NRSS	NRLS	EN 1.4305 Equiv.	-	

RoHS 10

Corte NRS NRSS
Lunghe NRL NRLS

Corte

Codice componente									Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	L	L1	D	D1	H	Mas-sa (g)	NRS	NRSS	
NRS (Ottone) NRSS (Acciaio inox)	4	10	20	10	8	12	12			
		15	25				13			
		20	30				14			
	5	10	20	12	10	24	15			
		15	25				15			
		20	30				16			
6	10	22	18	10	24	22				
	15	27				25				
	20	32				26				

Ordering Example
Codice componente - L
NRS5 - 15
NRLS - 50

Lunghe

Codice componente												Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	L	L1	L2	D	D1	D2	H	Mas-sa (g)	NRL	NRLS		
NRL (Ottone) NRLS (Acciaio inox)	4	20	30	12	10	3	8	3.8	14				
		25	35						14				
		30	40						15				
		35	45						16				
		40	50						17				
		45	55						18				
	5	25	35	15	12	4.5	10	4.5	16				
		30	40						17				
		35	45						18				
		40	50						19				
		45	55						20				
		50	60						21				
6	30	42	18	14	6	10	5.3	17					
	35	47						18					
	40	52						19					
	45	57						20					
	50	62						21					
	55	67						22					
8	40	52	24	14	6	10	5.3	18					
	45	57						19					
	50	62						20					
	55	67						21					
	60	72						22					
	65	77						23					

Alterations
Codice componente - LC - (FC)
NRLS8 - LC30 - FC20
LC applicabile solo a NRSS e NRLS (Acciaio inox).
FC applicabile solo a NRLS.

LC

Varianti	Codice	Spec.
	LC	Dimensione L specificabile in incrementi di 1mm. Codice d'ordine LC30
	LC	

M LC
4 10-30
5 10-40
6 10-50
8 20-50
NRSS applicabile a M4 - 6.

FC

Varianti	Codice	Spec.
	FC	Filettature specificabili in incrementi di 1mm. Codice d'ordine EN-JL 1030 Equiv. M ≤ FC ≤ LC-2 FC disponibile solo in combinazione con LC. Applicabile solo a NRLS.

Manopole zigrinate a vite - Punta SR

Tipo	Lunghe	Materiale
NRSSR	NRLSR	EN 1.4305 Equiv.

RoHS 10

NRSSR
NRLSR

Corte

Codice componente									Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	L	L1	D	D1	H	SR	Mas-sa (g)	NRSSR	NRLSR
NRSSR	4	10	20	10	8	12	4	12		
		15	25				4	13		
		20	30				5	14		
	5	10	20	12	10	24	5	15		
		15	25				6	24		
		20	30				6	25		
6	10	22	18	10	24	6	25			
	15	27								
	20	32								

Ordering Example
Codice componente - L
NRSSR4 - 10
NRLSR6 - 35

Lunghe

Codice componente												Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	L	L1	L2	D	D1	D2	H	SR	Mas-sa (g)	NRSSR	NRLSR	
NRLSR	4	20	30	12	10	3	8	3.8	4.5	4	14		
		25	35							4	14		
		30	40							4	14		
		35	45							5	15		
		40	50							5	16		
		45	55							5	16		
	5	20	30	15	12	10	4.5	10	5.3	5	17		
		25	35							6	27		
		30	40							6	27		
		35	45							6	28		
		40	50							6	29		
		45	55							6	29		
6	30	42	18	14	6	10	5.3	6	27				
	35	47						6	27				
	40	52						6	28				
	45	57						6	29				
	50	62						6	29				
	55	67						6	29				
8	40	52	24	14	6	10	5.3	8	50				
	45	57						8	50				
	50	62						8	50				
	55	67						8	50				
	60	72						8	50				
	65	77						8	50				