

Maniglie con profilo rotondo/Maniglie con profilo rotondo con alette di montaggio/Maniglie con profilo ovale

Attacco esterno



Maniglie in alluminio/Maniglie in lamiera


Attacco esterno



Maniglie con profilo rotondo



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UWASN	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
UWASNB	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero
UWANSS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura




RoHS 10

Codice componente		L1	L2	Prezzo unitario		
Tipo	L			UWASN	UWASNB	UWANSS
UWASN UWASNB UWANSS	110	130	80			
	120	140	90			
	125	145	95			
	160	180	130			
	200	220	170			
250	270	220				

Maniglie profilo rotondo con alette di montaggio



Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Accessori		
			Rondella UWANG	Rondella UWANSG	Filettatura
UWANG	EN 1.0715 Equiv.	Cromatura	Zinco a pressofusione	-	SHFBSS-12
UWANSG	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura	-	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv. 2 pz.




RoHS 10

Codice componente		L	P	L1	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario		
Tipo						UWANG	UWANSG	
UWANG (Acciaio) UWANSG (Acciaio inox)	80	104	118	2000				
	100	124	138					
	110	134	148					
	120	144	158					
	125	149	163					
	160	184	198					
	200	224	238					
250	274	288						

Maniglie con profilo ovale



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
USAST	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
USASTS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura



RoHS 10

Codice componente		L1	L2	Massa (g)	Prezzo unitario	
Tipo	L				USAST	USASTS
USAST (Acciaio) USASTS (Acciaio inox)	110	130	78	126		
	120	140	88	133		
	125	145	93	137		
	160	180	128	160		
	200	220	168	188		
250	270	218	224			


Ordering Example
Codice componente
UWASN110
UWANS200
USAST125

Maniglie in alluminio




Tipo	L fissa	L e F configurabili	Materiale	Trattamento superficie
② UADR	UADRF	-	-	Verniciatura elettrolitica (Nero opaco)
③ UADLA	-	-	-	Lucidatura
④ UADEL	-	-	-	Anodizzato trasparente
⑤ UADS	UADSF	EN 1.4301 Equiv.	-	Sabbatura

L fissa



L e F configurabili



RoHS 10

Codice componente		L	L1	H	h	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario								
Tipo							UADL	UADR	UADLA	UADEL	UADS				
(L fissa)	100	114	47	30	1200										
	116	130	53	36	1200										
	132	146	55	38	800										
	150	164	67	50	600										
	164	178	57	40	600										
196	210			390											


Codice componente		Incrementi di 1mm			Carico ammesso per riferimento (N)	Prezzo unitario		
Tipo	D	L	F	UADLF		UADRF	UADSF	
(L e F configurabili)	26	100-200	30-50		390-1200			

Ordering Example
Codice componente - L - F
UADR 116
UADLF26 - 100 - 40
* non necessario per il tipo con dimensione L fissa.

Maniglie in alluminio



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
① HHDF	Leghe di alluminio	Verniciatura elettrolitica (Nero opaco)
② HHDFL	Leghe di alluminio	Burratura
③ HH DFA	Leghe di alluminio	Lucidatura




RoHS 10

Codice componente		Massa (g)	L	L1	H	h	R	C	Prezzo unitario		
Tipo	A								HHDF	HHDFL	HH DFA
HHDF	19	64	90	107	41	29	5.3	9			
HHDFL	20	110	93.5	112	44	31	6.5	10.5			
HH DFA	26	250	130	149	57	40	8.5	13.3			

Maniglie in lamiera



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UWDSU	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
UWDSUS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura





RoHS 10

Codice componente		L	L1	R	d	N	Carico ammesso (N)	Massa (g)	Prezzo unitario	
Tipo									UWDSU	UWDSUS
UWDSU (Acciaio)	80	96	20	8	5.5	400	61			
UWDSUS (Acciaio inox)	100	116	23	10	6.5	380	70			
	150	170	30	10	6.5	160	93			

Maniglie in lamiera a U



UWASU UWSUD



RoHS 10

Codice componente		L	L1	Massa (g)	Prezzo unitario	
Tipo					UWASU	UWSUD
UWASU UWSUD	68	98	105			
	100	130	120			
	110	140	130			
	120	150	135			
	150	180	155			
	188	218	185			
	238	268	215			
	288	318	235			

Ordering Example
Codice componente
UWASU100

Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie: Lucidatura