




Blocchi collettore - Idraulici/Pneumatici

Foro passante laterale, foro a L




Blocchi collettore - Pneumatici

Foro passante laterale e verticale/Foro passante laterale, foro superiore



Per i dettagli della coppia di serraggio della filettatura maschio conica e del foro pilota passante, vedere P.1224.


Blocchi collettore - Idraulici



(Pressione di esercizio massima: 20.6MPa=210kgf/cm² o inf.) Filettatura: JIS B0203 Rc(P) Materiale: EN 1.0038 Equiv. S Trattamento superficiale: Cromatura trivalente

RoHS 10

Blocchi collettore - Pneumatici



(Pressione di esercizio massima: 1MPa=10kgf/cm² o inf.) Filettatura: JIS B0203 Rc(PT) Materiale: Lega di alluminio

RoHS 10


| Codice componente | | N. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prezzo unitario |
|-------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------------|
| Tipo | | | | | |
| BMUN | 1 | 33 | 3/8 | 3/8 | |
| | | 13 | 1/8 | 3/8 | |
| | 2 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 23 | 1/4 | 3/8 | |
| | | 34 | 3/8 | 1/2 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | 3 | 23 | 1/4 | 3/8 | |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | 4 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 23 | 1/4 | 3/8 | |
| | | 23 | 1/4 | 3/8 | |
| 5 | 23 | 1/4 | 3/8 | | |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | | |

| Codice componente | | N. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prezzo unitario |
|-------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------------|
| Tipo | | | | | |
| BMUAN | 1 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 11 | 1/8 | 1/8 | |
| | 2 | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 11 | 1/8 | 1/8 | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | 3 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | 4 | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| 5 | 22 | 1/4 | 1/4 | | |
| | 12 | 1/8 | 1/4 | | |
| 6 | 22 | 1/4 | 1/4 | | |

Ordering Example
 Codice componente
 BMUN2-22
 BMUAN4-22

Per i dettagli della coppia di serraggio della filettatura maschio conica e del foro pilota passante, vedere P.1224.


Blocchi collettore - Pneumatici



(Pressione di esercizio massima: 1MPa=10kgf/cm² o inf.) Filettatura: JIS B0203 Rc(PT) Materiale: Lega di alluminio

RoHS 10

Blocchi collettore - Pneumatici



(Pressione di esercizio massima: 1MPa=10kgf/cm² o inf.) Filettatura: JIS B0203 Rc(PT) Materiale: Lega di alluminio

RoHS 10

| Codice componente | | N. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prezzo unitario |
|-------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------------|
| Tipo | | | | | |
| BMIAN | 1 | 11 | 1/8 | 1/8 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | 2 | 11 | 1/8 | 1/8 | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 11 | 1/8 | 1/8 | |
| | 3 | 11 | 1/8 | 1/8 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 11 | 1/8 | 1/8 | |
| | 4 | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| 5 | 12 | 1/8 | 1/4 | | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | |
| 6 | 11 | 1/8 | 1/8 | | |

| Codice componente | | N. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prezzo unitario |
|-------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------------|
| Tipo | | | | | |
| BMSLN | 2 | 24 | 1/4 | 1/2 | |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | |
| | 3 | 44 | 1/2 | 1/2 | |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | |
| | | 44 | 1/2 | 1/2 | |
| | | 23 | 1/4 | 3/8 | |
| | 4 | 24 | 1/4 | 1/2 | |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | |
| | | 44 | 1/2 | 1/2 | |
| | 5 | 24 | 1/4 | 1/2 | |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | |
| | | 44 | 1/2 | 1/2 | |
| 6 | 23 | 1/4 | 3/8 | | |

Ordering Example
 Codice componente
 BMIAN3-22