

# Supporti per tubi

Collari stringitubo verticali, gambe a spatola, gambe a T

# Supporti per tubi

Fascette stringitubi, bulloni a U per tubature

**Collari stringitubo verticali**

Tipo		Materiale		Trattamento superficie
Standard	Con materiale di protezione	Corpo principale	Materiali di protezione	
KBND	KBND	EN 1.0030 equiv. (laminato a caldo)	PVC flessibile (Bianco)	Cromatura trivalente
KBNS	KBNS	EN 1.4301 equiv.	-	-

**Standard**  
Guarnizione antiscivolo

**Con materiale di protezione**

\*t di KBND indica lo spessore lamiera. Lo spessore del materiale di protezione è (1.5).

Codice componente		D.E. tubo applicabile D	(L)	t			W	C	P	KBND		KBNS		KBND		
Tipo	N.			KBND	KBNS	KBND				Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
Standard KBND KBNS	10A	17.3	73	1.8	2	0.6	25	45	20	1-39 pz.	40-50 pz.	1-9 pz.	10-20 pz.	1-9 pz.	10-20 pz.	
	15A	21.7	77													
	20A	27.2	84													
	25A	34	88													
Con materiale di protezione KBND	32A	42.7	98			0.8										
	40A	48.6	104													
	50A	60.5	116													

⚠ Utilizzare KBND con temperatura ambiente non superiore a 60°C per le proprietà del PVC flessibile. ⚠ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

**Gambe a spatola**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HGA	EN 1.0038 equiv.	Cromatura trivalente
HGAS	EN 1.4301 equiv.	-

Codice componente		L	HGA		HGAS	
Tipo	N.		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HGA HGAS	1	50	1-9 pz.	10-20 pz.	1-9 pz.	10-20 pz.
	2	75				
	3	100				

**Gambe a T**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
TGA	EN 1.0030 equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
TGAS	EN 1.4301 equiv.	-

Codice componente		L (ø)	TGA		TGAS	
Tipo	N.		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
TGA TGAS	1S	50 26	1-39pz.	40-50pz.	1-9 pz.	10-20pz.
	1	60 36				
	2	80 56				
	3	100 76				

⚠ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example  
Codice componente  
KBND25A  
TGA2

Adatti per fissare elementi quali ugelli con tubo di acciaio.

Vedere lo schema a destra.

Vista ingrandita dell'area con \*

\*KBND/KBNS (Bloccare i tubi per arrestare l'oscillazione.)

HGAS (Sito di fissaggio per collare stringitubo verticale)

**Fascette stringitubi**

Tipo		Materiale		Trattamento superficie
Con due lati	Con un lato	EN 1.0030 equiv. (laminato a caldo)	EN 1.4301 equiv.	
RSDLN	RSDLN	EN 1.0030 equiv. (laminato a caldo)	-	Cromatura trivalente
RSDLNS	RSDLS	EN 1.4301 equiv.	-	-

⚠ Poiché il prodotto è in lamiera, le dimensioni (L) e (P) sono solo di riferimento. Regularle secondo le esigenze di utilizzo effettivo.

⚠ KSDLN32A, 40A e 50A non presenta nervature. Diametro del foro di montaggio Ø5, distanza dall'estremità (10).

**Con due lati**

Codice componente		D.E. tubo applicabile D	(L)		t		W	RSDLN		RSDLNS		
Tipo	N.		RSDLN	RSDLNS	RSDLN	RSDLNS		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
RSDLN RSDLNS	15A	21.7	60	60	47	47	19	1-9 pz.	10-30 pz.	1-9 pz.	10-30 pz.	
	20A	27.2	65	65	52	52						
	25A	34.0	73	72	60	59						
	32A	42.7	81	86	68	73		21				
	40A	48.6	86	88	73	75						
	50A	60.5	100	102	87	89						

**Con un lato**

Codice componente		D.E. tubo applicabile D	(L)		t		W		KSDLN		KSDLS				
Tipo	N.		KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
KSDLN KSDLS	15A	21.7	45	49	1.6	1.2	25	20	1-9 pz.	10-30 pz.	1-9 pz.	10-30 pz.			
	20A	27.2	50	54.5											
	25A	34	57	67											
	32A	42.7	71	75		1.5		25	25						
	40A	48.6	77	82											
	50A	60.5	89	99						2					

**Bulloni a U per tubature**

UB  
UBSU  
(Acciaio inox)

Corpo principale (H)

Dado incluso

UB  
M Materiale: EN 1.0038 equiv.  
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente  
A Accessori: Dadi 2 pz. (JIS-SWRCH Cromatura trivalente)

UBSU  
M Materiale: SUSxM7 (EN 1.4301 equiv.)  
A Accessori: Dadi 2 pz. (EN 1.4301 equiv.)

Codice componente		Tubo applicabile		M (Fil. grossa)	(H)	L	UB		UBSU	
Tipo	N.	Diam. tubi applicabile	* D.E. tubo (mm)				Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
UB UBSU	3	10A	17.3	M4	34	21.3	1-49 pz.	50-100 pz.	1-49 pz.	50-100 pz.
	4	15A	21.7	M4	37	25.7				
	4-M5			M5		26.7				
	6	20A	27.2	M4	39	31.2				
	6-M5			M5		32.2				
	8	25A	34.0	M4	43	38				
	8-M5			M5		39				
	10	32A	42.7	M5	47	47.7				
	10-M6			M6		48.7				
	12	40A	48.6	M5	50	53.6				
	16	50A	60.5	M5	57	65.5				

\* D.E. (mm) tubi solo per riferimento.

⚠ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

**Misura dado**

M (Fil. grossa)	B	C	T
M4	7	8.1	3.2
M5	8	9.2	4
M6	10	11.5	5

Ordering Example  
Codice componente  
RSDLN15A  
UB4  
UBSU10-M6