

Connettori per flessibili in plastica/Attacchi con bracci di bloccaggio

Fascette serratubo

Connettori per flessibili in plastica

Tipo	Materiale					Flessibile applicabile
	Nippli	Interno	Tappi in gomma	Rondelle	Dado manicotto a innesti	
TCSM	EN 1.4308 equiv.	-	-	-	EN 1.4308 equiv.	HOTR□, HOTRS□, HOTSG□, HOTG□

Codice componente	L	Attacco esag./ottag. B	V	(F)	G	R (PT)	Flessibile applicabile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.							1 - 4 pz.	5 - 10 pz.
TCSM (Acciaio inox)	9	54.5	30	7	33				
	12	59	32	10	35.5				
	15	60	36	12	40				
	19	64	41	16.5	45				
	25	70	50	22	54				

La pressione d'esercizio è la stessa di quella per i flessibili applicabili.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi con bracci di bloccaggio

Adattatori con filettatura maschio

Tipo	Materiale
SNAMA	EN 1.4408 equiv.

Codice componente	R (PT)	D	d	H	h	B	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.						1 - 19 pz.	20 - 30 pz.
SNAMA	15A	1/2	32	20	58	26	33	
	20A	3/4	32	20	58	26	33	
	25A	1	37	24	70	32	41	
	40A	1 1/2	53	36	79	40	57	
	50A	2	63	46	87	47	68	

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Adattatori con filettatura femmina

Tipo	Materiale
SNAF A	EN 1.4408 equiv.

Codice componente	Rc (PT)	D	d	H	h	B	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.						1 - 19 pz.	20 - 30 pz.
SNAF A	15A	1/2	32	20	39	26	33	
	20A	3/4	32	20	39	26	33	
	25A	1	37	24	49	34	41	
	40A	1 1/2	53	36	55	40	57	
	50A	2	63	46	63	47	69	

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Adattatori di montaggio flessibili

Tipo	Materiale
SNAH A	EN 1.4408 equiv.

Codice componente	D	d	H	h	I	J	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.						1 - 19 pz.	20 - 30 pz.
SNAH A	20A	32	20	90	37	21	33	
	25A	37	23	108	48	27	41	
	40A	53	37	116	53	41	58	
	50A	63	46	134	60	53	70	

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi filettatura maschio

Tipo	Materiale	Corpo principale	Camma	Anello
SNAMJ	EN 1.4408 equiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 equiv.	

Codice componente	R (PT)	A	B	C	H	h	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.						1 - 19 pz.	20 - 30 pz.
SNAMJ	15A	1/2	110	52	32	52	32	
	20A	3/4	110	52	32	52	32	
	25A	1	125	60	37	59	38	
	40A	1 1/2	188	90	54	68	44	
	50A	2	197	97	63	76	51	

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi maschiatura femmina

Tipo	Materiale	Corpo principale	Camma	Anello
SNAFJ	EN 1.4408 equiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 equiv.	

Codice componente	Rc (PT)	A	B	C	H	h	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.						1 - 19 pz.	20 - 30 pz.
SNAFJ	15A	1/2	110	52	32	51	32	
	20A	3/4	110	52	32	51	32	
	25A	1	125	60	37	60	38	
	40A	1 1/2	188	90	54	69	45	
	50A	2	197	97	63	77	51	

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi di montaggio flessibili

Tipo	Materiale	Corpo principale	Camma	Anello
SNAHJ	EN 1.4408 equiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 equiv.	

Ordering Example
Codice componente
TCSM25
SNAMA20A

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Gli attacchi con bracci di bloccaggio sono costruiti in conformità agli standard US MIL A-A-59326-1998 (ex MIL-C-27487-1992), quindi sono compatibili con prodotti di misura analoga e basati sugli stessi standard costruiti da altri produttori.

Adatte per il collegamento dei condotti flessibili a P1327.

La fascetta stringitubo impedisce la caduta del flessibile. Strutturalmente, può esserci un gioco alla coppia di serraggio minima.

Standard

HOSBS

Ordering Example
Codice componente
HOSBS13N

Codice componente	Gamma serraggio D.E. flessibile (mm)	L	T	E	Coppia di serraggio (N · m)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.					1 - 9 pz.	10 - 50
HOSBS	9N	9.5-12	19	0.7	9.5	3.5	
	13N	13-20	24	0.8	12	4.4	
	16N	16-22					
	19N	18-25					
	22N	22-30					
	25N	25-35				5.2	
	28N	30-40					
	31N	35-50					
	38N	40-55				6.1	
	44N	45-60					
	50N	55-70					
	60N	60-80					
	70N	70-90					
	83N	85-100				6.9	
	95N	90-120					
	104N	100-125					
127N	130-150						
146N	130-160						
149N	150-180		6.1				
175N	170-200						
200N	190-230						

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

A spirale

HOSSB

Ordering Example
Codice componente
HOSSB

Codice componente	Gamma serraggio D.E. flessibile (mm)	L	E	Coppia di serraggio (N · m)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.				1 - 9 pz.	10 - 30
HOSSB	30	30-37	30.5	15	5	
	32	32-42				
	47	47-57				
	61	61-71				
	71	71-81				
	86	86-96				
	90	90-110				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Serraggio manuale

HOSBH

Ordering Example
Codice componente
HOSBH18

Codice componente	Gamma serraggio D.E. flessibile (mm)	L	T	E	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.				1 - 9 pz.	10 - 30
HOSBH	15	15-22	32	0.5	13	
	18	18-28				
	20	20-34			12	
	25	25-40				
	40	40-55				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Con coperchio di sicurezza

Tipo	Fascetta	Supporto	Vite	Tappi
HOABS (Semi acciaio inox)	EN 1.4016 equiv.	EN 1.4016 equiv.	Acciaio (zincatura)	PE
HOASU (Tutto acciaio inox)	EN 1.4301 equiv.	EN 1.4301 equiv.	EN 1.4301 equiv.	PE

Ordering Example
Codice componente
HOABS13

Codice componente	Gamma serraggio D.E. flessibile (mm)	L	T	E	Coppia di serraggio (N · m)	HOABS	HOASU	
Tipo	N.					Prezzo unitario	Prezzo unitario	
							Sconto volumi elevati	Sconto volumi elevati
							1 - 9 pz.	10 - 30
							1 - 9 pz.	10 - 30
HOABS HOASU	8	8-12	21.5	0.7	9	3.5		
	10	10-15						
	11	11-17						
	13	13-20						
	16	16-22						
	18	18-25						
	22	22-30	27	0.8	13	5		
	25	25-35						
	27	27-40						
	30	30-45						
	35	35-50						
	40	40-55						
	45	45-60						
	55	55-70						

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.