

# Kit flessibili regolabili

# Componenti di flessibili regolabili/Attrezzi di montaggio

**Standard**  
**HOSAJ** (Filettatura maschio)  
**HOSVA** (Valvola fil. maschio)  
**HOSVAF** (Valvola fil. femmina)

**A L**  
**HLAJ** (Filettatura maschio)  
**HLVA** (Valvola fil. maschio)

**Diramazione**  
**HOSAJW** (Filettatura maschio)  
**HOSVAW** (Valvola fil. maschio)

**Filettatura maschio**  
**HOSAJ** (Standard)  
**HLAJ** (A L)  
**HOSAJW** (Diramazione)

**Valvola fil. maschio**  
**HOSVA** (Standard)  
**HLVA** (A L)  
**HOSVAW** (Diramazione)

**Valvola fil. femmina**  
**HOSVAF** (Standard)

**A L**  
**A Y**

**Profilo punta**  
**Profilo A (A1, A2, A3)**  
**Profilo B (B1, B2, B3)**  
**Profilo C (C1, C2)**  
**Profilo D (D1)**  
**Profilo M (M1, M2)**

Cod. comp.	Nome flessibile	Colore flessibile selezionabile	N. di segmenti n configurabile	Misura fil. connettore (PT)	Profilo punta (Per i dettagli delle dimensioni, vedere P.1478.)	
<b>HOSAJ</b> (Filettatura maschio)	2	Non specificato (Blu) G (Grigio) B (Nero)	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	(Flessibile: Blu) A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 (Flessibile: Grigio) A1, A2, A3, D1 (Flessibile: Nero) A1, A2, A3, C1, C2, D1	
<b>HOSVA</b> (Valvola fil. maschio)	3	Non specificato (Blu) G (Grigio)		3 (R3/8) 4 (R1/2)	3 (R/Rc3/8)	(Flessibile: Blu) A1, A2, A3, D1 (Flessibile: Grigio) A1, A2, A3, D1
<b>HOSVAF</b> (Valvola fil. femmina)	4			3 (R3/8) 4 (R1/2)	4 (R/Rc1/2)	(Flessibile: Blu) A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 (Flessibile: Grigio) A1, A2, A3, D1

\* Misura nominale flessibile 3 non selezionabile per valvola fil. femmina. Colore flessibile per valvola fil. femmina solo blu.

Cod. comp.	Nome flessibile	N. di segmenti n configurabile	Misura fil. connettore (PT)	Numero di segmenti m configurabile	Profilo punta (Per i dettagli delle dimensioni, vedere P.1478.)	
<b>HLAJ</b> (Filettatura maschio)	2	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	0-20	A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2	
<b>HLVA</b> (Valvola fil. maschio)	4		3 (R3/8) 4 (R1/2)		4 (R/Rc1/2)	A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1

Cod. comp.	Nome flessibile	N. di segmenti n configurabile	Misura fil. connettore (PT)	Numero di segmenti m configurabile	Profilo punta (Per i dettagli delle dimensioni, vedere P.1478.)	
<b>HOSAJW</b> (Filettatura maschio)	2	0-30	1 (R1/8) 2 (R1/4)	0-20	A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2	
<b>HOSVAW</b> (Valvola fil. maschio)	4		3 (R3/8) 4 (R1/2)			4 (R/Rc1/2)

Cod. comp.	Colore flessibile	N. di segmenti n	Misura fil. connettore	N. di segmenti m	N. di segmenti m Destra (R)	N. di segmenti m Sinistra (L)	Ugello
(Standard) <b>HOSVA2</b>	B	20	2				D1
(A L) <b>HLVA2</b>		10	2	5			B1
(Diramazione) <b>HOSVAW2</b>		5	2		R10	L7	D1

Nominale flessibile	Prezzo unitario segmento	Prezzo unitario connettore			Prezzo unitario ugello					Prezzo aggiuntivo A L/Diramazione
		Profilo AJ	Profilo VA	Profilo VAF	A1 A2 A3	B1 B2 B3	C1 C2	D1	M1 M2	
2										
3										
4										

Esempio di calcolo del prezzo  
 - Per tipo standard HOSAJ2-30-1-A1:  
 (Prezzo unitario segmento) x (Numero di segmenti) + (Prezzo unitario connettore) + (Prezzo unitario ugello)  
 - Per tipo a L HLVA2-10-2-5-B1:  
 (Prezzo unitario segmento) x (Numero di segmenti n + Numero di segmenti m) + (Prezzo unitario connettore) + (Prezzo unitario ugello) + (Prezzo aggiuntivo tipo a L)  
 - Per tipo con diramazione HOSVAW2-5-2-R10-L7-D1:  
 (Prezzo unitario segmento) x (Numero di segmenti + Numero di segmenti a destra + Numero di segmenti a sinistra) + (Prezzo unitario connettore) + (Prezzo unitario punta per 2 pz.) + (Prezzo aggiuntivo diramazione)

**Flessibile (Blu)**

**HJD**

RoHS 10

Cod. comp.	N. di segmenti	D.I. flessibile	D	B	L1	Prezzo unitario
<b>HJD</b>	2	5	6.3	15.9	14.8	20.3
	3		8.5	20.2	17.6	25.2
	4		12.7	25.1	21.1	29.8

**Solo connettore (Arancione)**

**Filettatura maschio AAJD**  
 H (Sedi chiave)  
 R (PT)  
 A  
 L

**Valvola fil. maschio AVAD**  
 W  
 R (PT)  
 A  
 L

**Valvola fil. femmina AVAFD**  
 W  
 Rc (PT)  
 A  
 L

**A L AAJL**  
 L2

**A Y AAJY**  
 L4

RoHS 10

Cod. comp.	Nominale flessibile	Misura fil. connettore R (PT)	A	L	H	T	Prezzo unitario
<b>AAJD</b>	2	1 (R1/8)	23	26.3	14	7	1 - 20 pz.
		2 (R1/4)					
	3	3 (R3/8)	27.3	32	19	8	
		4 (R1/2)					
4	3 (R3/8)	28	38.3	18.8	7.5		
	4 (R1/2)						

Cod. comp.	Nominale flessibile	Misura fil. connettore R (PT)	A	L	H	W	Prezzo unitario
<b>AVAD</b>	2	2 (R1/4)	41	41	30	27	1 - 20 pz.
		3 (R3/8)	45	45	34	25	
		4 (R1/2)	48.5	48.5	43	34	

Cod. comp.	Nominale flessibile	Misura fil. connettore R (PT)	A	L	H	W	Prezzo unitario
<b>AVAFD</b>	2	2 (Rc1/4)	42	45	30	27	1 - 20 pz.
		4 (Rc1/2)	58.2	64	63	34	

Cod. comp.	Nominale flessibile	AAJL	AAJY	Prezzo unitario 1 - 20 pz.			
<b>AAJL (A L)</b> <b>AAJY (A Y)</b>	2	L2	L3	L4	L5	AAJY	AAJL
		17	12	15.5	9.5		
	4	23.5	16.5	23.5	19		

**Solo ugello (Arancione)**  
 (La foto illustra il profilo A)

**HAKD**  
 (Il disegno illustra il profilo A)

RoHS 10

Per i dettagli delle dimensioni, vedere P.1478.

Cod. comp.	Ugello	Prezzo unitario 1 - 20 pz.						
Tipo	Nominale flessibile	Profilo	N.	Profilo A	Profilo B	Profilo C	Profilo D	Profilo M
<b>HAKD</b>	2	A	1					
			2					
			3					
			1					
			2					
			3					
	3	B	1					
			2					
			3					
			1					
4	C	2						
		3						

Ordering Example	Cod. comp.	N. di segmenti	Cod. comp.	Ugello	Cod. comp.	Misura fil. connettore
	HJD2	5	HAKD2	A1	AAJD2	1

**Attrezzi di montaggio speciali per flessibili regolabili**

**HOSAJT**

RoHS 10

Il corpo flessibile è fragile; manipolare con cura.  
 Utilizzabile per montaggio e smontaggio.

Ordering Example	Cod. comp.
	HOSAJT2

