

Catene di sicurezza

Dati CAD

Catene di sicurezza in acciaio inox **SCHSP**

RoHS10 Materiale: 1.4301/X5CrNi18-10

Codice componente	L Incrementi di 50mm	P	A	d	Carico applicato di riferimento	Prezzo unitario €
SCHSP	100~500	5.5	2.5	1.6	9kg	7,80
	550~1000					11,30

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Catene di sicurezza a maglie sferiche **BALLC**

RoHS10 Materiale: 1.4301/X5CrNi18-10

Codice componente	L Incrementi di 50mm	P	Carico applicato di riferimento	Accessori (chiusura)	Prezzo unitario €	
Tipo	D			d	ℓ	
BALLC	2.3	100~500	3.3	3.0	8	3,60
		550~1000				6,40
	3.2	100~500	4.4	4.3	11	4,70
		550~1000				7,80

* A seconda del numero delle maglie, la dimensione L effettiva potrebbe essere più lunga di quella specificata. (Parti di collegamento: una chiusura inclusa.)
 Il carico applicato di riferimento è solo indicativo. Dimensioni di catene e parti di collegamento sono solo indicative.

Catene **CHSP**

RoHS10 Materiale: 1.4301/X5CrNi18-10

Codice componente	L Incrementi di 50mm	A	B	C	Spessore piastra	Carico applicato di riferimento	Prezzo unitario €
Tipo	N.						
CHSP	4	100~500	15.5	4.2	8	0.8	6,60
		550~1000					11,30

* A seconda del numero delle maglie, la dimensione L effettiva potrebbe essere più lunga di quella specificata. (Parti di collegamento non incluse.)

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Esempio di ordine: Codice componente - L
 SCHSP - 600
 BALLC2.3 - 150
 CHSP4 - 100

Giorni con-segna: **8 Giorni**

Express A 2,00 EUR/pezzo P88

Addebito Express di 5,40 EUR per 3 o più pezzi identici.

Prezzo

Sconto volumi elevati (Arrotondamento per difetto al cent.) P87

Quantità	1-19	20-29	30-49	50-99
Sconto	Prezzo unitario €	5%	10%	18%

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Fili di sicurezza/Parti di collegamento · staffe di montaggio

Dati CAD

Fili di sicurezza **LPWW**

Dimensione tra () solo indicativa. Materiale: 1.4301/X5CrNi18-10

Codice componente	L Incrementi di 50mm	Carico applicato di riferimento	Prezzo unitario €		
Tipo	Profilo		A	B	C
LPWW	100~500	9kg	6,20	8,80	11,30
	550~1000		8,20	10,70	13,20

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Esempio di ordine: Codice componente - L
 Tipo - Profilo - L
 LPWW C - 850

Giorni con-segna: **8 Giorni**

Prezzo

Sconto volumi elevati (Arrotondamento per difetto al cent.) P87

Quantità	1-19	20-29	30-49	50-99
Sconto	Prezzo unitario €	5%	10%	18%

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Giunti metallici **SKC**

Materiale: 1.4301/X5CrNi18-10

Codice componente	Carico applicato di riferimento	Prezzo unitario €
SKC	20kg	5,00

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Staffe **TKC**

Materiale: 1.4301/X5CrNi18-10 Accessori: vite a testa piatta M4-5 2pz. (1.4301/X5CrNi18-10)

Codice componente	Carico applicato di riferimento	Prezzo unitario €
TKC	20kg	6,00

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Parti di collegamento

Anelli doppi **RWS**

Materiale: 1.4401/X5CrNiMo17-12-2

Anelli doppi

Codice componente	Carico applicato di riferimento	Prezzo unitario €				
Tipo	N.	Q.tà 1	2-3	4-19	20-99	
RWS	14	1kg	3,70	1,90	1,20	0,50

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Esempio di ordine: Codice componente - RWS14

Giorni con-segna: **8 Giorni**

Express A 2,00 EUR/pezzo P88

Addebito Express di 5,40 EUR per 3 o più pezzi identici.