



# Profilati in alluminio con giunti incorporati

Dati CAD


**Caratteristiche:** vite di collegamento montabile senza lavorazione di varianti. (È necessario lavorare fori per chiave sul profilato da accoppiare.)

**Con vite di collegamento**

**RoHS10**




Nome parti	Materiale	Trattamento superficie
Profilati in alluminio	EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5	Anodizzato
Vite di collegamento	1.7220/34CrMo4	Cromatura trivalente
Piastra di unione	1.0330/DC01	



**Esempio**

È necessario lavorare fori per chiave sul profilato da accoppiare.



Foro per chiave

Foro per chiave (Lavorazione foro per chiave)

**Es**

Blu = JFSS - - - W - Lungh.  
Verde = JFSS - - - L - Lungh. - RCH - RCV  
Giallo = HFS - - - L - Lungh. - LCP - RCP  
(Per la variante foro per chiave, vedere P649)

Codice componente	Ubicazione giunto	L Incrementi di 0.5mm	Profilati	Giunti incorporati		A	Chiave necessaria per serraggio.	Prezzo unitario € Profilato		
				Viti di collegamento	Q.tà			Inf. a 300mm	300mm o sup. (€/m)	Prezzo € Giunto - Altro
JFSC	5-2020 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	100-4000	HFSS-2020 (P477)	HCJ5 (P628)	1	20	Per M5	5,70	8,30	3,20
				HCJ6 (P628)	2			8,90	8,30	6,40
	6-3030 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFSS-3030 (P511)	HCJ6 (P628)	1	30	Per M8	6,90	8,30	3,20
				HCJ8 (P628)	2			10,10	8,30	6,40
	8-4040 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFSS-4040 (P553)	HCJ8 (P628)	1	40	Per M12	8,20	15,10	3,70
				HCJ8-45 (P628)	2			11,50	15,10	7,00
8-4545 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	HFSS-4545 (P591)	HCJ8-45 (P628)	1	45	Per M12	11,50	19,50	5,70		
		HCJ8-60 (P628)	2			17,20	19,50	11,40		
8-6060 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	HFSS-6060 (P599)	HCJ8-60 (P628)	1	60	Per M12	17,50	39,30	5,80		
		HCJ8-60 (P628)	2			23,30	39,30	11,60		

Quando L è inferiore a 300 i prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.  
Es.: JFSC6-3030L-2,00=EUR 6,90

Quando L è 300 o superiore Per calcolare il prezzo: Prezzo unitario €/m x Dimensione L configurata + Prezzo unitario € Giunto o altro = Prezzo  
Es.: JFSC6-3030L-18,00 = 8,30x1,8m+3,20=14,94+3,20 =EUR 18,14 (Arrotondamento per difetto alle decine di cent.)

**Esempio di ordine**

Codice componente - L

JFSC8-4040L - 1200


**Caratteristiche:** giunto centrale montabile senza lavorazione di varianti. (Non è necessario lavorare fori sul profilato da accoppiare.)

**Con giunto centrale**

**RoHS10**




Nome parti	Materiale	Trattamento superficie
Profilati in alluminio	EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5	Anodizzato
Giunti centrali	Perno centrale 1.4308/G-X6CrNi18-9 Perno guida 1.4301/X5CrNi18-10 Vite di fermo 1.7220/34CrMo4	Pellicola di ossido nero



**Esempio**

È necessario lavorare fori per chiave sul profilato da accoppiare.



Foro per chiave

Foro per chiave (Lavorazione foro per chiave)

**Es**

Blu = JFSS - - - W - Lungh.  
Verde = JFSS - - - L - Lungh. - RCH - RCV  
Giallo = HFS - - - L - Lungh. - LCP - RCP  
(Per la variante foro per chiave, vedere P649)

Codice componente	Ubicazione giunto	L Incrementi di 0.5mm	Profilati	Giunti incorporati		A	Chiave necessaria per serraggio.	Prezzo unitario € Profilato		
				Giunto centrale	Q.tà			Inf. a 300mm	300mm o sup. (€/m)	Prezzo € Giunto - Altro
JFSM	5-2020 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	100-4000	HFSS-2020 (P477)	HMJ5 (P629)	1	20	Per M4	6,80	4,70	4,30
				HMJ6 (P629)	2			11,10	4,70	8,60
	6-3030 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFSS-3030 (P511)	HMJ6 (P629)	1	30	Per M6	0,80	8,30	5,10
				HMJ8 (P629)	2			13,90	8,30	10,20
	8-4040 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFSS-4040 (P553)	HMJ8 (P629)	1	40	Per M6	10,00	15,10	5,50
				HMJ8-45 (P629)	2			15,50	15,10	11,00
8-4545 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	HFSS-4545 (P591)	HMJ8-45 (P629)	1	45	Per M6	11,60	19,50	5,80		
		HMJ8-60 (P629)	2			17,40	19,50	11,60		

Quando L<300, i prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.  
Es.: JFSM6-3030L-2,00=€ 8,80

Quando L>300, Per calcolare il prezzo: Prezzo unitario €/m x Dimensione L configurata + Prezzo unitario € Giunto o altro = Prezzo  
Es.: JFSM6-3030L-18,00 =>8,30x1,8m+5,10=14,94+5,10=€20,00 (Arrotondamento per difetto alle decine di cent.)

**Esempio di ordine**

Codice componente - L

JFSM8-4040L - 1200


**Caratteristiche:** giunto semplice montabile senza lavorazione di varianti. (Non è necessario lavorare fori sul profilato da accoppiare.)

**Con giunto semplice**

**RoHS10**




Nome parti	Materiale	Trattamento superficie
Profilati in alluminio	EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5	Anodizzato
Giunti semplici	Corpo 1.1191/C45E Viti applicabili 1.7220/34CrMo4 Vite di fermo	Cromatura trivalente Pellicola di ossido nero



**Esempio**

È necessario lavorare fori per chiave sul profilato da accoppiare.



Foro per chiave

Foro per chiave (Lavorazione foro per chiave)

**Es**

Blu = JFSS - - - W - Lungh.  
Verde = JFSS - - - L - Lungh. - RCH - RCV  
Giallo = HFS - - - L - Lungh. - LCP - RCP  
(Per la variante foro per chiave, vedere P649)

Codice componente	Ubicazione giunto	L Incrementi di 0.5mm	Profilati	Giunti incorporati		A	Chiave necessaria per serraggio.	Prezzo unitario € Profilato		
				Giunto centrale	Q.tà			Inf. a 300mm	300mm o sup. (€/m)	Prezzo € Giunto - Altro
JFSU	6-3030 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	100-4000	HFS6-3030 (P511)	HUJ6 (P633)	1	30	Per M8	8,50	8,30	4,80
				HUJ6 (P633)	2			13,30	8,30	9,60

Quando L<300, i prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.  
Es.: JFSU6-3030L-2,50=€ 8,50

Quando L>300, Per calcolare il prezzo: Prezzo unitario €/m x Dimensione L configurata + Prezzo unitario € Giunto o altro = Prezzo  
Es.: JFSU6-3030L-14,00 = 8,30x1,4m+4,80=11,60+4,80 =€16,40 (Arrotondamento per difetto alle decine di cent.)

**Esempio di ordine**

Codice componente - L

JFSU6-3030L - 1200


**Caratteristiche:** giunto singolo montabile senza lavorazione di varianti. (È necessario lavorare fori per chiave sul profilato da accoppiare.)

**Con giunto singolo**

**RoHS10**




Nome parti	Materiale	Trattamento superficie
Profilati in alluminio	EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5	Anodizzato
Piastra di unione	1.4301/X5CrNi18-10	
Dadi di collegamento	1.4401/X5CrNiMo17-12-2	
Kit giunto singolo	Vite a testa bombata a esagono incassato 1.4567/X3CrNiCu18-9-4	



**Esempio**

È necessario lavorare fori per chiave sul profilato da accoppiare.



Foro per chiave

Foro per chiave (Lavorazione foro per chiave)

**Es**

Blu = JFSS - - - W - Lungh.  
Verde = JFSS - - - L - Lungh. - RCH - RCV  
Giallo = HFS - - - L - Lungh. - LCP - RCP  
(Per la variante foro per chiave, vedere P649)

Codice componente	Ubicazione giunto	L Incrementi di 0.5mm	Profilati	Giunti incorporati		A	Chiave necessaria per serraggio.	Prezzo unitario € Profilato		
				Giunto singolo	Q.tà			Inf. a 300mm	300mm o sup. (€/m)	Prezzo € Giunto - Altro
JFSS	6-3030 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	100-4000	HFS6-3030 (P511)	HSJNS6 (P635)	1	30	Per M6	7,10	8,30	3,40
				HSJNS8 (P635)	2			10,50	8,30	6,80
	8-4040 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFS8-4040 (P553)	HSJNS8 (P635)	1	40	Per M8	8,70	15,10	4,20
				HSJNS8-45 (P635)	2			12,90	15,10	8,40
	8-4545 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFS8-4545 (P591)	HSJNS8-45 (P635)	1	45	Per M8	10,40	19,50	4,60
				HSJNS8-45 (P635)	2			15,00	19,50	9,20

Quando L è inferiore a 300 i prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.  
Es.: JFSS6-3030W-2,00=10,50

Quando L è 300 o superiore Per calcolare il prezzo: Prezzo unitario €/m x Dimensione L configurata + Prezzo unitario € Giunto o altro = Prezzo  
Es.: JFSS6-3030W-15,00 =>8,30x1,5m+6,80=12,45+6,80=EUR 19,20 (Arrotondamento per difetto alle decine di cent.)

**Esempio di ordine**

Codice componente - L

JFSS8-4040L - 1200


**Caratteristiche:** doppio giunto di pre-montaggio montabile senza lavorazione di varianti. (Non è necessario lavorare fori sul profilato da accoppiare.)

**Con doppio giunto di pre-montaggio**

**RoHS10**



Nome parti	Materiale	Trattamento superficie
Profilati in alluminio	EN AC-51 400/AlMgSi0,7-T5	Anodizzato
Kit doppio giunto di pre-montaggio	Doppio giunto di pre-montaggio 1.4401/X5CrNiMo17-12-2 Dadi con foro eccentrico 1.4301/X5CrNi18-10 Viti a esagono incassato	



**Esempio**

È necessario lavorare fori per chiave sul profilato da accoppiare.



Foro per chiave

Foro per chiave (Lavorazione foro per chiave)

**Es**

Blu = JFSS - - - W - Lungh.  
Verde = JFSS - - - L - Lungh. - RCH - RCV  
Giallo = HFS - - - L - Lungh. - LCP - RCP  
(Per la variante foro per chiave, vedere P649)

Codice componente	Ubicazione giunto	L Incrementi di 0.5mm	Profilati	Giunti incorporati		A	Chiave necessaria per serraggio.	Prezzo unitario € Profilato		
				Doppio giunto di pre-montaggio	Q.tà			Inf. a 300mm	300mm o sup. (€/m)	Prezzo € Giunto - Altro
JFSD	6-3030 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)	100-4000	HFS6-3030 (P511)	HDJHSN6 (P637)	1	30	Per M5	10,60	8,30	6,90
				HDJHSN8 (P637)	2			17,50	8,30	13,80
	8-4040 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFS8-4040 (P553)	HDJHSN8 (P637)	1	40	Per M6	11,80	15,10	7,30
				HDJHSN8-45 (P637)	2			19,10	15,10	14,60
	8-4545 (Solo estremità Sx) (Sulle due estremità)		HFS8-4545 (P591)	HDJHSN8-45 (P637)	1	45	Per M6	13,50	19,50	7,70
				HDJHSN8-45 (P637)	2			21,20	19,50	15,40

Quando L è inferiore a 300 i prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.  
Es.: JFSD8-4040L-2,50=€ 11,80

Quando L è 300 o superiore Per calcolare il prezzo: Prezzo unitario €/m x Dimensione L configurata + Prezzo unitario € Giunto o altro = Prezzo  
Es.: JFSD8-4040L-12,00 =>15,10x1,2m+7,30=18,10+7,30=EUR 25,40 (Arrotondamento per difetto alle decine di cent.)

**Varianti**

7 Giorni

**Esempio di ordine**

Codice componente - L

JFSD8-4040L - 1200

**Giorni consegna**

7 Giorni

Varianti	Codice	Spec.			Prezzo unitario €
		Profilati	Masch.	Profondità	
Maschiatura sull'estremità destra	RTP	5-2020	M5	15	1,80
		6-3030	M8	24	
		8-4040	M12	36	2,00
		8-4545	M12 (Inserto Heli-Coil)	18	4,00

Varianti	Codice	Spec.			Prezzo unitario €
		Profilati	H	Diam. fori	
Foro per chiave sul lato Dx	RCH	5-2020	10	7,35	1,20
		6-3030	15		
		8-4040	20	8	
		8-4545	22,5		

Disponibili solo le varianti illustrate su questa pagina.