



Giunti a scomparsa

-Kit giunto semplice-

Specifica variante richiesta

Maschiatura
→P647

Dati CAD


Caratteristiche: è necessario lavorare la maschiatura solo su un'estremità del profilato. Giunti semplici con buona versatilità d'applicazione.

RoHS10



Nome parti	Materiale	Trattamento superficie
Corpo	1.1191/C45E	Cromatura trivalente
Viti applicabili		Cromatura trivalente
Vite di fermo	1.7220/34CrMo4	Ossido nero

HUJ (Kit giunto semplice)

(1) Corpo giunto semplice (vite di fermo inclusa)



(2) Bulloni per uso specifico



(Riferimento) Utilizzabili su sezioni angolari



Codice componente		Componenti		HUJ	
Tipo	N.			Prezzo unitario €	Sconto volumi elevati
				1-99 pz.	100-
HUJ	6	(1) Corpo giunto semplice (vite di fermo inclusa)	(2) Bulloni per uso specifico	300	285



Esempio di ordine

Codice componente

HUJ6



Giorni consegna

6 Giorni P87

Giunti semplici	Profilati applicabili			
HUJ6	6-3030	6-3060	6-3090*	6-30120*
	6-5050			
	6-6060			


*Sui profilati rettangolari il numero dei punti di fissaggio potrebbe essere inferiore, a seconda della direzione di fissaggio. (Vedere l'esempio d'uso di HFS6-3090 sulla pagina seguente.)




Esempio

Per montare un pannello sulle cave del profilato, potrebbe essere necessario lavorare un incavo, a seconda della direzione di montaggio del giunto semplice.

Esempio di montaggio pannelli senza incavo




Esempio di montaggio pannelli con incavo




Collegamento con giunto semplice (ortogonale ad angolo o al centro)

Passo	Vista laterale	Disegno
1	<p>HUJ6 (1) Corpo giunto semplice (2) Bulloni per uso specifico</p>	<p>Maschiatura (A) HFS6-3030-1000-LTP (1) (2)</p> <p>Inserire il bullone specifico (2) nel corpo del giunto semplice (1) e montare il kit assemblato nel foro maschiato del profilato A.</p>
2	<p>Non serrare eccessivamente i bulloni, altrimenti non entreranno nella cava del profilato (B).</p>	<p>Vista ingrandita Serrare a fondo il bullone, quindi allentarlo di mezzo giro per assicurare un minimo gioco sulla parte X.</p>
3	<p>Inserire nella cava del profilato (B).</p>	<p>(B) HFS6-3030-1000</p>
4	<p>Chiave esagonale</p>	<p>Serrare la vite di fermo del giunto semplice con una chiave esagonale, i profilati sono ora collegati.</p>

<Esempio di HFS6-6060>
- Uso di 4 giunti semplici



<Esempio di HFS6-3090(1)>
- Uso di 3 giunti semplici



<Esempio di HFS6-3090(2)>
- Nell'esempio sono utilizzati 2 giunti semplici.

