

Cuscinetti con supporto

Con anello di sicurezza




RoHS 10

Tipo			Materiale		Trattamento superficie		Anello di sicurezza accessorio		
Rotondi	Quadrati	Compatti	Cuscinetto	Supporto	Supporto				
BGRAB	BGSAB	BGCAB	Acciaio	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero		Acciaio per molle		
BGRA	BGSA	BGCA			Nichelatura chimica		EN 1.4301 Equiv.		
BARA	BASA	BACA			lega di alluminio serie 2000		Anodizzato trasparente		EN 1.4301 Equiv.
SBARA	SBASA	SBACA			Acciaio inox				
SBGRA	SBGSA	SBGCA							

* I cuscinetti con tenute in gomma (VV e DD) sono tutti in acciaio.

Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

6.3 / (1.6)



* I fori di montaggio sono maschiati e svasati per poter montare il supporto da entrambi i lati.

Codice componente		d	Dh7	Tolleranza	B	H	W	T	l1	dh	P.C.D.	K	A	F	M (fil. grossa)(d2)	d1	H1
Tipo	N. cuscinetto																
(Rotondi)	BGRAB	623	3	10	+0.015	4	33	16	9	7	24	27	24		M4 (3.3)	6.5	3.4
	BGRA	624	4	13		5	35	18	10	9	26	28	26		M5 (4.3)	8	4.4
	BARA	605	14	5	+0.018	5	36	20	10	10	26	30	26				
	SBARA	625	5	16	0	5	38	22	10	12	28	31	28				
	SBGRA	606	6	17		6	39	23	11	13	29	32	29				
		626	6	19		6	41	25	11	15	31	34	31				
		698	8	19		6	41	25	11	15	31	34	31				
		608	8	22		7	45	29	12	18	35	36	35				
		628	8	24		8	47	32	13	20	37	37	37				
		6800	10	19	+0.021	5	41	25	10	15	31	34	31				
		6900	10	22	0	6	45	29	11	19	35	36	35				
		6000	10	26		8	50	34	13	22	40	39	40				
	6200	10	30		9	54	38	14	24	44	42	44					
	6801	12	21		5	44	29	10	17	34	35	34					
	6901	12	24		6	48	31	11	21	38	38	38					
	6001	12	28		8	52	36	13	24	42	40	42					
	6201	12	32	+0.025	10	56	40	15	26	46	43	46					
	6802	15	24	+0.021	5	47	32	10	20	37	37	37					
	6902	15	28	0	7	57	37	12	25	45	45	45					
	6002	15	32	+0.025	9	60	40	14	28	48	46	48					
	6202	15	35	0	11	64	44	17	29	52	49	52					
	6903	17	30	+0.021	7	60	38	12	27	48	46	48					
	6003	17	35		10	66	44	16	31	54	50	54					
	6203	17	40		12	72	50	18	34	60	54	60					
	6804	20	32		7	60	40	12	28	48	46	38	29				
	6904	20	37	+0.025	9	69	47	15	34	56	54	51	24				
	6004	20	42	0	12	77	54	18	36	64	59	56	32				
	6204	20	47		14	81	58	20	40	68	62	59	34				
	6805	25	37		7	69	47	13	34	56	54	51	24				
	6905	25	42		9	77	54	15	36	64	59	56	32				
	6005	25	47		12	88	58	18	41	72	67	63	36				
	6205	25	52	+0.030	15	94	64	22	45	78	72	68	39				
	6806	30	42	+0.025	7	77	54	13	36	64	59	56	32				
	6906	30	47	0	9	88	58	15	41	72	67	63	36				
	6006	30	55		13	96	66	20	48	80	73	70	40				
	6206	30	62		16	104	74	23	55	88	79	77	44				
	6007	35	62		14			21				75					
	6207	35	72	+0.030	17	126	88	26	3	64	105	92	51				
	6008	40	68	0	15	114	82	23	2	60	96	86	54				
	6208	40	18		11	134	96	27				102					
	6010	40	80		16			25	3	74	113		98				
	6210	50	90	+0.035	20	147	110	31	4	83	126		104				
													72				

* Controllare le misure disponibili nel listino prezzi.

*1 N. 623, 624, 605 e 606 non disponibili per VV (tenuta non strisciante).

*2 I cuscinetti con tenute in gomma sono tutti in acciaio.




Codice componente

Ordering Example
Tipo Cuscinetto Guarnizione
BGRAB 6000 ZZ
BGSA 6900 DD

N. cuscinetto	Guarnizione	Prezzo unitario														
		Rotondi					Quadrati					Compatti				
		BGRAB	BGRA	BARA	SBARA	SBGRA	BGSAB	BGSA	BASA	SBASA	SBGSA	BGCAB	BGCA	BACA	SBACA	SBGCA
623																
624																
605																
625																
606																
626																
698																
608																
628																
6800																
6900																
6000																
6200																
6801																
6901																
6001																
6201																
6802																
6902	ZZ (x1.0)															
6002																
6202	VV (x1.1)															
6903																
6003																
6203	DD (x1.1)															
6804																
6904																
6004																
6204																
6805																
6905																
6005																
6205																
6806																
6906																
6006																
6206																
6007																
6207																
6008																
6208																
6010																
6210																

* Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.



Codice componente - (NA)
BGRAB6000VV - NA

Variante	Cuscinetti, anelli di sicurezza non assemblati
Codice	NA
Spec.	Cuscinetti e anelli di sicurezza vengono spediti non assemblati sul supporto.