





Viti di pre-montaggio/Viti di post-montaggio/Rondelle conduttive  
Rondelle dentate/Dadi flangiati per profilati in alluminio  
Per la serie 6 (largh. cava 8mm)



Dadi lunghi per profilati in alluminio  
Per la serie 6 (largh. cava 8mm)





Coppia di serraggio P526





Codice componente	L	H	Profilato applicabile (Serie)	Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	Prezzo unitario 1 ~ 299 pz.	Sconto volumi elevati 300-499	Sconto volumi elevati 500-600
HNTLSN6-6	13	11.8	HFS6	11.7			
	17	16.8					
	22	21.8					

\* Elettroconduttivo





Codice componente	L	H	Profilato applicabile (Serie)	Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	Prezzo unitario 1 ~ 299 pz.	Sconto volumi elevati 300-499	Sconto volumi elevati 500-600
HATLSN6-6	13	12.0	HFS6	11.7			
	17	17.0					
	22	22.0					

\* Elettroconduttivo





Codice componente	Dado di pre-montaggio applicabile	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
HDW6	HNTT6		

Prestare attenzione a non ferirsi le mani quando si effettua il montaggio sul dado.



Codice componente	Prezzo unitario 1-4 conf.	Sconto volumi elevati 5-10
HUZW6PACK		

100 pz. per confezione



Codice componente	M	B	T	D	Prezzo unitario 1 ~ 499 pz.	Sconto volumi elevati 500-999	Sconto volumi elevati 1000-1500
HTDN (Acciaio inox)	4	7	4.2	10			
	5	8	5.5	12			
	6	10	6.0	13			



Ordering Example HTDN6

Coppia di serraggio P526



Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Coppia di serraggio di riferimento (N·m)
Pre-montaggio	Post-montaggio	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente	11.7
HNTLF6	HNTALF6			
HNTLP6	HNTALP6	EN 1.4305 Equiv.	-	-
HNTLS6	HNTALS6			
SHNTLF6	SHNTALF6			
SHNTLP6	SHNTALP6			
SHNTLS6	SHNTALS6			

Profilo sezione	A	B	E	T
Pre-montaggio	7.8	15	5.5	6.3
Post-montaggio	7.8	11.5	5.5	6.3




Codice componente	L Incrementi di 1mm	HNTLF		SHNTLF		HNTALF	
		Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLF6							
(Post-montaggio) HNTALF6							
(Pre-montaggio) SHNTLF6							
(Post-montaggio) SHNTALF6							


Codice componente	L Incrementi di 1mm	M	N Incrementi di 1mm	P Incrementi di 1mm	Numero masch. S	HNTLP		SHNTLP		HNTALP		SHNTALP	
						Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLP6			3 4 5 6	5 ≤ N ≤ L-5	2M ≤ P ≤ L-2M	2 ≤ S ≤ 20							
(Post-montaggio) HNTALP6													
(Pre-montaggio) SHNTLP6													
(Post-montaggio) SHNTALP6													

Codice componente	L Incrementi di 1mm	M	XA - XE Incrementi di 1mm	HNTLS		SHNTLS		HNTALS		SHNTALS	
				Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)		
(Pre-montaggio) HNTLS6		3 4 5 6	5-L-5								
(Post-montaggio) HNTALS6											
(Pre-montaggio) SHNTLS6											
(Post-montaggio) SHNTALS6											

Il numero dei fori maschiati può essere specificato tra 1 e 5.



Addebito lavorazione fori			
Passo configurabile	Prezzo unitario/foro	Posizione fori configurabile	Prezzo unitario/foro
HNTLP, HNTALP		HNTLS, HNTALS	
SHNTLP, SHNTALP		SHNTLS, SHNTALS	



Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	
M	EN 1.0301 Equiv., EN 1.4305 Equiv.
6	11.7

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HNTK6	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTLG6		
SHNTLG6	EN 1.4305 Equiv.	-

Codice componente	Prezzo unitario 1 ~ 499 pz.	Sconto volumi elevati 500-999	Sconto volumi elevati 1000-1500	Ordering Example	Codice componente
				HNTK6	HNTLG6

Codice componente	Prezzo unitario 1 ~ 499 pz.	Sconto volumi elevati 500-999	Sconto volumi elevati 1000-1500	Alterations	Codice componente
				HNTK6	HNTLG6 - SET

Codice componente	Prezzo unitario 1 ~ 499 pz.	Sconto volumi elevati 500-999	Sconto volumi elevati 1000-1500	Ordering Example	Codice componente
				HNTK6	HNTLG6 - SET

Codice componente	Prezzo unitario 1 ~ 499 pz.	Sconto volumi elevati 500-999	Sconto volumi elevati 1000-1500	Ordering Example	Codice componente	Spec.	Tipo