

# Raccordi a ventosa (Con tamponi)

Ovali/Per oggetti sottili

# Unità ventosa

Ovali/Per oggetti sottili

**■ Fisse**  
Superiore: attacco rapido (Profilo K)

**■ Con molla**  
Superiore: attacco rapido (Profilo T)

**■ Tipo**  
MVEKN, MVEKS, MVPKS, MVPKSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVEK (Ovali) | Materiale tamponi: N, S

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVEKN	
MVEKS	

**■ Tipo**  
MVETN, MVETS, MVPTS, MVPTSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVET (Ovali) | Materiale tamponi: N, S

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVETN	
MVETS	

**■ Tipo**  
MVPK, MVPSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVPK (Per oggetti sottili) | Materiale tamponi: S, SS

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVPKS	
MVPKSS	

**■ Tipo**  
MVPT, MVPTSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVPT (Per oggetti sottili) | Materiale tamponi: S, SS

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVPTS	
MVPTSS	

**■ Con molla**  
Laterale: attacco rapido (Profilo L)

**■ Con molla ad attacco diretto - Vite**  
(Profilo S)

**■ Tipo**  
MVLELN, MVLELS, MVPLS, MVPLSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVLE (Ovali) | Materiale tamponi: N, S

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVLELN	
MVLELS	

**■ Tipo**  
MVESN, MVESLS, MVPLS, MVPLSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVES (Ovali) | Materiale tamponi: N, S

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVESN	
MVESLS	

**■ Tipo**  
MVPL, MVPLSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVPL (Per oggetti sottili) | Materiale tamponi: S, SS

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVPLS	
MVPLSS	

**■ Tipo**  
MVPS, MVPTSS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica, Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVPS (Per oggetti sottili) | Materiale tamponi: S, SS

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVPTS	
MVPTSS	

**■ Con molla**  
Corsa lunga (Profilo R)

**■ Tipo**  
MVERN, MVERS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVER (Ovali) | Materiale tamponi: N, S

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVERN	
MVERS	

**■ Tipo**  
MVERN, MVERS

**■ Accessori**  
VPET, VPES, VPTS, VPTSS

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Materiale tamponi**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica

**■ Ovagli**  
N.4-10-6-30, N.8, 10, 15, 20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: MVER (Ovali) | Materiale tamponi: N, S

Cod. comp.	Prezzo unitario 1 - 30 pz.
MVERN	
MVERS	

**■ Unità ventosa**  
Ovali

**■ Tipo**  
VPET, VPES

**■ Materiale**  
Gomma nitrilica, Gomma silicônica

**■ Profilo tamponi**  
Ovale

**■ Durezza**  
Shore A55, Shore A55

**■ Colore**  
Nero, Bianco latte

**■ Ovagli**  
N. 4-10, N. 4-20, N. 4-30, N. 5-10, N. 5-20, N. 5-30, N. 6-10, N. 6-20, N. 6-30

**■ Cod. comp.**  
Tipo: VPET, VPES

**■ Unità ventosa**  
Per oggetti sottili

**■ Tipo**  
VPTS, VPTSS

**■ Materiale**  
Gomma nitrilica, Fluorosilicone

**■ Durezza**  
Shore A55, Shore A55


**■ Colore**  
Nero, Marrone chiaro

**■ Ovagli**  
N.8, N.10, N.15, N.20

**■ Cod. comp.**  
Tipo: VPTS, VPTSS



Cod. comp.	Raccordo del vuoto applicabile MVE	Montaggio	VPET	VPES
4-10	4-10	Incassate	1-9 pz.	10-30
4-20	4-20		1-9 pz.	10-30
4-30	4-30		1-9 pz.	10-30
5-10	5-10		1-9 pz.	10-30
5-20	5-20		1-9 pz.	10-30
5-30	5-30		1-9 pz.	10-30
6-10	6-10		1-9 pz.	10-30
6-20	6-20		1-9 pz.	10-30

Cod. comp.	Raccordo del vuoto applicabile MVE	Montaggio	VPTS	VPTSS
8	8	Incassate	1-9 pz.	10-50
10	10		1-9 pz.	10-50
15	15		1-9 pz.	10-50
20	20		1-9 pz.	10-50



**■ Specifiche**

Tipo	VPET, VPES	VPTS, VPTSS
Temp. di esercizio max	110°	180°
Temp. di esercizio min	-30°	-50°
Resist. agenti atmosfer.	△	○
Resistenza all'ozono	△	○
Resistenza agli acidi	△	○
Resistenza agli alcali	△	○
Resistenza (benzina, olio leggero) agli oli	△	○
Resistenza di superficie	-	-



**■ Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa**  
Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc. In caso contrario, la sede chavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfunzionamento.

**■ Ordering Example**  
Cod. comp. VPET4-10